



Zadora – az alkotás szabadsága

Zadora állítható

A Zadora egy süllyesztett mélysugárzócsalád MASTERLine 35 és 50 mm átmérőjű dikroikus halogén fényforrásokhoz (8°, 24°, 36° és 60° sugárzási szöggel) és Twistline Alu lámpákhoz. Rögzített vagy állítható változatokban érhető el, ez utóbbi 30°-os döntési szöveget tesz lehetővé a függőleges síktól. A Zadora mélysugárzók felszerelésre kész KIT változatokban is elérhetők. A karbantartás során a fényforrás közvetlenül hozzáférhető.

Előnyök

- Halogén kiemelő világítás a MASTERLine 35 és 50mm hidegtükrös halogén teljesítményével
- Állítható mélysugárzó 8°, 24°, 36° vagy 60° sugárzási szöggel és 30° állíthatósággal a függőlegestől a tökéletes dekoratív és kiemelő hatásokért
- Felszerelésre kész változatban (KIT) is elérhető

Szolgáltatások

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Alkalmazás

- Retail
- Offices

terméklejelmzők

Típus	QBD570	Fényforrás	Halogén:
			- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
			- 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W

Zadora állítható

	- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
Sugárzási szög	MASTERLine 25°, 40°
A fényforrást tartalmazza	Nem (opcionális)
Fényforrás helyzete	Függőleges
Transzformátor	Elektronikus (ET)
Szín	Szürke (GR) Fehér (WH) Fekete (BK) Antracit (ANT) Alumínium (ALU) Matt (MAT) Króm (CR) Arany (GO)

Anyag	Öntött alumínium és acél
Felszerelés	Rögzítés rugós gyorsrögzítővel
Karbantartás	Közvetlen hozzáférés a fényforráshoz
Megjegyzés	Szerelőelem (BR) biztosítja a szükséges távolságot a lámpatest és a mennyezet között Speciális felszerelésre kész KIT (K) változatok elérhetők: mélysugárzó, fényforrás és transzformátor I. vagy II. érintésvédelmi osztály
Fő alkalmazások	Irodák, kiskereskedelem

Versions



Nastavitelné zápuštné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žárovkou

