



Zadora – designfrihet

Zadora justerbar

Zadora er en serie innfelte overlys for MASTERLine 35 og 50 mm dikroiske halogenlyskilder (med stråler på 8°, 24°, 36° og 60°) og Twistline Alu lysskilder. Det er tilgjengelig i faste og justerbare modeller, sistnevnte med 30° orientering fra vertikalen. Zadora overlys finnes også som installasjonsklare sett. Direkte tilgang til lyskilden sørger for enkelt vedlikehold.

Fordeler

- Halogen aksentbelysning med høyeffektiv MASTERline 35 mm og 50 mm dikroiske lysskilder
- Fastsatt downlight med strålebredde på 8°, 24°, 36° or 60° eller 30° fra vertikalen for å gi en presis dekorativ effekt
- Kan fås i komplette sett, klar til å installeres

Funksjoner

- Fås i fastmonterte og justerbare versjoner
- MASTERLine 35 mm og 50 mm dikroiske lamper og Twistline aluminiumslamper
- Mange lyskjeglebredder
- Også tilgjengelig som komplette monteringsklare sett

Søknad

- Butikker
- Kontorer

spesifikasjoner

Type	QBD570
Lysskilde	Halogen: - 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W - 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W - 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
Lysskildens strålingsvinkel	MASTERLine 25°, 40°

Lysskilde inkludert	Nei (valgfritt)
Lysskildeposisjon	Vertikal
Omformer	Elektronisk (ET)

Zadora justerbar

Farge	Grå (GR)
	Hvit (WH)
	Svart (BK)
	Antrasitt (ANT)
	Aluminium (ALU)
	Matt finish (MAT)
	Krom (CR)
	Gull (GO)

Materiale	Trykkstøpt aluminium og stål
Installasjon	Festing ved hjelp av fjærfester
Vedlikehold	Direkte lyskildetilgang
Kommentarer	Brakett (BR) installert for å sikre tilstrekkelig avstand mellom armaturen og taket
	Det finnes egne installasjonsklare modeller (K), overlys, lyskilde og omformer
Hovedbruksområder	Kontor, butikk

Versions



Nastavitelné stropní svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovým
světelným zdrojem

