



Zadora – libertate de proiectare

Zadora ajustabil

Zadora este o gamă de corpuri de iluminat ajustabile, cu distribuție inferioară, pentru lămpi cu halogen dicroice MASTERLine 35 și 50 mm (cu fascicule de 8°, 24°, 36° și 60°) și lămpi Twistline Alu. Sunt disponibile cu următoarele finisaje: crom, auriu, negru satinat, gri metalizat și negru nichel. Este disponibilă în versiuni fixe și ajustabile, cea mai nouă oferind o orientare de 30° față de poziția verticală. Corpurile de iluminat Zadora sunt disponibile și sub formă de kit-uri gata de instalare (corp de iluminat, lampă, transformator), cu lămpi MASTERline 12V-50W, din clasele electromagnetice I și II și clasa HF II. Este disponibil și un kit pentru versiunea TWISTline alimentat la 220V. Kiturile sunt disponibile cu următoarele finisaje: alb, crom, auriu și aluminiu. Întreținerea este facilitată prin accesul direct la lampă.

Beneficii

- Halogen accent lighting with the high power of MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps
- Adjustable downlights with beam widths of 8°, 24°, 36° or 60° and 30° orientation from the vertical to create exactly the right decorative or accent effects
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Caracteristici

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Cerere

- Retail
- Offices

Specificații

Zadora ajustabil

Tip	QBD570
Sursă de lumină	Halogen: - 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W - 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W - 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
Unghiul de distribuție a fluxului luminos	MASTERLine 25°, 40°
Bec inclus	Nu (opțional)
Poziție lampă	Verticală:
Transformator	Electronic (ET)
Culoare	Gri (GR) Alb (WH) Negru (BK) Antracit (ANT) Aluminiu (ALU) Finisare mată (MAT) Crom (CR) Auriu (GO)

Material	Aluminiu și oțel turnat sub presiune
Instalare	Fixare cu ajutorul suporturilor cu arc
Întreținere	Acces direct la lampă
Remarci	Suport (BR) instalat pentru a asigura o distanță sigură între corpul de iluminat și tavan Versiuni speciale gata de instalat disponibile (K), spoturi, lămpi și transformatoare în Clasele I și II
Aplicații principale	Birouri, magazine

Versions



Nastavitelné zápusné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žárovkou

