



Zadora – простор для идей

Zadora Регулируемый

Zadora это модельный ряд встраиваемых излучающих вниз светильников для дихроичных галогенных ламп MASTERLine 35 и 50 мм, обеспечивающих световой пучок 8°, 24°, 36° и 60°, а также ламп Twistline Alu. Существуют фиксированная и регулируемая версии, последняя обеспечивает регулировку 30° в вертикальной плоскости. Светильники Zadora доступны в полностью готовых к установке комплектах. Простота обслуживания достигается за счет прямого доступа к лампе.

Преимущества

- Акцентное галогенное освещение, использующее всю силу ламп MASTERLine диаметром 35 и 50 мм
- Поворотные излучающие вниз светильники с шириной светового пучка 8, 24, 26 или 60°, допускающие ориентацию в пределах 30° относительно вертикальной оси для получения нужного декоративного эффекта или светового акцента
- Доступны также в виде готовых к установке наборов

Характеристики

- Существуют фиксированная и регулируемая версии, последняя обеспечивает регулировку 30° в вертикальной плоскости
- для дихроичных галогенных ламп MASTERLine 35 и 50 мм, обеспечивающих световой пучок 8°, 24°, 36° и 60°, а также ламп Twistline Alu
- доступны в полностью готовых к установке комплектах.
- Простота обслуживания достигается за счет прямого доступа к лампе

Применение

- Офисы
- магазины

Спецификации

Zadora Регулируемый

Тип	QBD570	Материалы и отделка	Литой алюминий и сталь
Допустимый тип ламп	Галогенные лампы: - 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W - 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W - 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W	Установка	Фиксация с помощью пружин
Угол пучка лампы	MASTERLine 25°, 40°	Обслуживание	Прямой доступ к лампе
Лампа в комплекте	Нет (опционально)	Замечания	Кронштейн (BR) устанавливается для обеспечения безопасного расстояния между светильником и потолком Доступны готовые к установке комплекты (К): светильник, лампа, трансформатор
Положение горения лампы	Вертикально	Области применения	Офисы, магазины
Трансформатор	Электронный (ET)		
Цвет	Серый (GR) Белый (WH) Черный (BK) Антрацит (ANT) Алюминий (ALU) Матированный (MAT) Хромированный (CR) Золотой (GO)		

Versions



Nastavitelné zápusné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žárovkou

