



Zadora – možnosti bez hraníc

Zadora nastaviteľné

Vstavané svietidlá s priamym vyžarovaním Zadora sú určené pre dichroické halogénové žiarovky MASTERLine 35 a 50 mm (s uhlami vyžarovania 8°, 24°, 36° a 60°) a pre žiarovky Twistline Alu. K dispozícii sú pevné a nastaviteľné verzie, ktoré umožňujú natočenie od vertikály o 30°. Zadora je k dispozícii tiež v kit verzii pripravenej na montáž. Údržba je jednoduchá cez priamy prístup k svetelnému zdroju.

Výhody

- Halogen accent lighting with the high power of MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps
- Adjustable downlights with beam widths of 8°, 24°, 36° or 60° and 30° orientation from the vertical to create exactly the right decorative or accent effects
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Vlastnosti

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Aplikácie

- Retail
- Offices

Špecifikácia

Typ	QBD570	Svetelný zdroj	Halogénové žiarovky: - 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W - 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W
-----	--------	----------------	---

Zadora nastaviteľné

	- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	MASTERLine 25°, 40°
Vrátane zdroja	Nie (voliteľný)
Poloha zdroja	Vertikálna
Transformátor	Elektronický (ET)
Farba	Sivá (GR)
	Biela (WH)
	Čierna (BK)
	Antracitová (ANT)
	Hliníková (ALU)
	Matná strieborná (MAT)
	Chrómová (CR)
	Zlatá (GO)

Materiál	Odliahtok hliníka a oceľ
Montáž	Uchytenie pružnými svorkami
Údržba	Priamy prístup k svetelnému zdroju
Poznámky	Konzola (BR) zaisťuje bezpečnú vzdialenosť medzi svietidlom a stropom K dispozícii verzia pripravená na montáž (K) - obsahuje svetidlo, svetelný zdroj a transformátor triedy 1 a 2
Hlavné aplikácie	Kancelárske priestory, maloobchodné predajne

Versions



Nastaviteľné zápusťné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žiarovkou

