



Zadora – yaratıcılıkta özgürlük

Zadora, adjustable

Zadora, MASTERLine 35 ve 50 mm çift renkli halojen lambalar (8°, 24°, 36° ve 60° ışık saçma ile) ve Twistline Alu lambalar için gömme tavan lambası serisidir. Sabit ve ayarlanabilir modelleri bulunmaktadır, ayarlanabilir modeller 30° dikey yönlendirmeye olanak tanır. Zadora tavan lambalarının ayrıca kuruluma hazır kit modelleri de mevcuttur. Doğrudan lamba erişimiyle bakım kolaydır.

Faydaları

- Halogen accent lighting with the high power of MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps
- Adjustable downlights with beam widths of 8°, 24°, 36° or 60° and 30° orientation from the vertical to create exactly the right decorative or accent effects
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Özellikler

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Uygulama

- Retail
- Offices

Şartlar

Tür	QBD570	Işık kaynağı	Halojen:
			- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
			- 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W
			- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Zadora, adjustable

Lamba ışık saçma açısı	MASTERLine 25°, 40°
Lamba dahildir	Hayır (isteğe bağlı)
Lamba konumu	Dikey
Transformatör	Elektronik (ET)
Renk	Gri (GR)
	Beyaz (WH)
	Siyah (BK)
	Antrasit (ANT)
	Alüminyum (ALU)
	Mat kaplama (MAT)
	Krom (CR)
	Altın (GO)

Malzeme	Pres döküm alüminyum ve çelik
Kurulum	Yaylı mandal araçlarıyla sabitleme
Bakım	Doğrudan lambaya erişim
Açıklamalar	Armatür ve tavan arasında güvenli bir mesafe kalmasını sağlamak için braket (BR) takılmıştır
	Özel kurulumu hazır modeller bulunmaktadır (K), tavan lambası, lamba ve transformatör
Ana uygulamalar	Ofis, mağaza

Versions



Nastavitelné zápusťné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žárovkou

