



Smart Halogen Downlight – phương pháp tin cậy để tạo sự nổi bật cho hàng hóa

Smart Halogen Downlight QBS020

Các chủ cửa hàng mở chi nhánh mới hoặc tân trang lại các cơ sở hiện tại và các nhà thầu đang tìm kiếm đề xuất hấp dẫn cho khách hàng (cửa hàng nhỏ lẻ) giờ đây đã có một giải pháp lý tưởng về chiếu sáng tạo điểm nhấn mạnh mẽ với giá cả phải chăng. Đèn Smart Halogen Downlight của chúng tôi cung cấp nhiều hình khối đa dạng cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với nhiều chức năng khác nhau, đồng thời lớp hoàn thiện chuyên dụng mang lại cho bộ đèn nét tinh tế đương đại. Nhờ vỏ đèn chắc chắn, Smart Halogen Downlight là một giải pháp lâu dài. Kẹp gá lắp chất lượng cao đảm bảo lắp đặt dễ dàng.

Lợi ích

- Giải pháp chiếu sáng tạo điểm nhấn giá cả phải chăng nhưng vẫn đạt hiệu quả cao
- An toàn và bền bỉ
- Nhiều lựa chọn cho khách hàng; mang đặc điểm tinh tế đương đại

Tính năng

- Vỏ đèn chắc chắn
- Nhiều hình dạng khác nhau phù hợp với các chức năng khác nhau
- Lớp hoàn thiện chuyên dụng
- Kẹp gá lắp chất lượng cao cho phép dễ dàng lắp đặt

Smart Halogen Downlight QBS020

Ứng dụng

- Cửa hàng – khu vực bán hàng, cửa sổ cửa hàng
- Văn phòng – khu trưng bày và điểm nhấn
- Khách sạn và tàu du lịch – hành lang, khu vực dịch vụ, khu vực tiếp tân, tiền sảnh, sảnh đợi, nhà hàng, cabin
- Cơ sở y tế – hành lang, khu vực tiếp tân, khu vực đợi
- Sân bay – sảnh đến/sảnh đi, hành lang, khu vực đợi, bàn dịch vụ, cửa hàng

Thông số kỹ thuật

Loại	Phiên bản nhôm đúc và dành cho loại bóng đèn MR11:
	- QBS020, 022: cố định
	- QBS021: có thể điều chỉnh
	Phiên bản nhôm đúc và dành cho loại bóng đèn MR16:
	- QBS023, 026, QBS040~046: cố định
	- QBS024, 025, 027~029, QBS047: có thể điều chỉnh
Nguồn sáng	Phiên bản nhôm đúc và dành cho loại bóng đèn MR16:
	- QBS030, 032: cố định
	- QBS031: cardanic
	Halogen:
	- 1 x ESSENTIAL 1CT / GU4 / 20, 35 W
	- 1 x ESSENTIAL Kín 1CT / GU5.3 / 20, 50 W
Góc chùm sáng bóng đèn	30 , 36°
Kèm theo bóng đèn	Không
Vị trí bóng đèn	Dọc
Phân bố ánh sáng	Trực tiếp (D)
Biến áp	12 V (không bao gồm)
Vật liệu	Phiên bản QBS020~029, QBS040~047:
	- Nhôm đúc
	Phiên bản QBS030~032:
	- Nhôm đúc

Màu	Phiên bản QBS020~029, QBS040~047:
	- Trắng và xám
	Phiên bản QBS030~032:
	- Bạc
Lắp đặt	Vít cố định bằng chi tiết lắp siết lò xo
Bảo trì	Tiếp cận bóng đèn trực tiếp
Các ứng dụng chính	Bán lẻ, thời trang, khách sạn

Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 đến +35°C
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	12 V
Thông tin chung	
Độ dui đèn	GU5.3
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Số lượng nguồn sáng	1 cái

Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Màu
910403630259	QBS022 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng
910403630263	QBS024 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng
910403630267	QBS026 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng
910403630269	QBS027 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng
910403630271	QBS028 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng

Order Code	Full Product Name	Màu
910403630273	QBS029 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng
910403630264	QBS024 1x MAX50W/12V-GU5.3 GR	Xám
910403630287	QBS044 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng
910403630289	QBS041 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng
910403630294	QBS048 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH	Trắng

Smart Halogen Downlight QBS020

