



Zadora – liberdade de criação

Zadora, fixed

Zadora é uma gama de iluminação descendente encastrada para as lâmpadas de halogéneo dicróicas MASTERLine de 35 e 50 mm (com feixes de 8°, 24°, 36° e 60°) e para as lâmpadas Twistline Alu. Está disponível em versões fixas e ajustáveis, em que as últimas proporcionam uma orientação de 30° a partir da vertical. A iluminação descendente Zadora está igualmente disponível em versões de kits prontos a instalar. A manutenção é fácil devido ao acesso directo à lâmpada.

Benefícios

- Halogen accent lighting with the high power of MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps
- Iluminação descendente fica com larguras de feixe de 8°, 24°, 36° ou 60°, para criação exacta dos efeitos decorativos ou de realce pretendidos
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Características

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths

Aplicação

- Office
- Retail

Especificações

Type	QBS570	Light source	Halogen:
	QBW163		- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
			- 1 x Dichro Steard Pro / GU4 / 35 W
			- 1 x Capsuleline / G4 / 20 W

Zadora, fixed

	- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
Lamp beam angle	MASTERLine 25°, 40°
Lamp included	No
Lamp position	Vertical
Transformer	Electronic (ET)
Suspensão/montagem	Suporte (BR)
Color	Grey (GR)
	White (WH)
	Preto (BK)
	Antracite (ANT)
	Aluminio (ALU)
	Acabamento mate (MAT)
	Cromado (CR)
	Rosa (PK)
	Dourado (GO)

Material	Alumínio fundido em molde e aço
Installation	Fixation by means of spring fasteners
Maintenance	Direct lamp access
Remarks	Suporte (BR) instalado para assegurar uma distância segura entre a luminária e o tecto
	Disponíveis versões dedicadas prontas a instalar (K), iluminação descendente, lâmpada e transformador electrónico
Main applications	Escritório, revenda

Versions



Pevné svítidlo Zadora QBS570 s
halogenovou žárovkou

