



# Zadora — свобода для творчества

## Zadora, fixed

Zadora — это модельный ряд монтируемых в ниши на потолок светильников для дихроических галогенных ламп MASTERLine размерами 35 и 50 мм (со световыми пучками 8°, 24°, 36° и 60°) и ламп Twistline Alu. Этот модельный ряд представлен в неподвижных и регулируемых моделях, последние из которых обеспечивают отклонение от вертикали на 30°. Потолочное освещение Zadora также поставляется в сборных моделях, готовых для установки. Простота в обслуживании обеспечивается прямым доступом к лампе.

### Преимущества

- Галогенное акцентное освещение с дихроическими лампами высокой мощности MASTERLine размерами 35 мм и 50 мм
- Неподвижный потолочный свет с углами излучения 8°, 24°, 36° or 60°, создающий декоративные или акцентированные эффекты
- Также представлен сборными, готовыми к установке моделями

### Характеристики

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths

### Применение

- Office
- Retail

### Спецификации

<b>Тип</b>	QBS570	<b>Источник света</b>	Галогенная лампа:
	QBW163		- 1 x MASTERLine ES/GU5.3/45 Вт
			- 1 лампа Brilliantline Dichroic / GU4 / мощностью 35 Вт

## Zadora, fixed

	- 1 лампа Capsuline / G4 / 20 Вт
	- 1 лампа Twistline Dichro / GZ10 / 50 Вт
<b>Угол расхождения пучка света</b>	MASTERLine 25°, 40°
<b>Лампа входит в комплект поставки</b>	Нет
<b>Положение лампы</b>	Вертикальное
<b>Трансформатор</b>	Электронный (ET)
<b>Подвеска / монтаж</b>	Кронштейн
<b>Цвет</b>	Серый (GR) Белый (WH) Черный (BK) Антрацит (ANT) Алюминий (ALU) Матовая отделка (MAT) Хром (CR) Лиловый (PK) Золотистый (GO)

<b>Материал</b>	Литой алюминий и сталь
<b>Установка</b>	Крепление пружинными зажимами
<b>Техобслуживание</b>	Прямой доступ к лампе
<b>Примечание</b>	Для обеспечения безопасного расстояния между светильником и потолком устанавливается кронштейн В наличии имеются специальные готовые к установке модели (К), потолочный свет, лампа и электронный трансформатор
<b>Основные области применения</b>	Офисы, магазины розничной торговли

## Versions



Zadora QBS570 фиксированный светильник, излучающий вниз, с галогенной лампой



Zadora QBS570 фиксированный светильник, излучающий вниз, с галогенной лампой



Zadora QBS570 фиксированный светильник, излучающий вниз, с галогенной лампой



Zadora QBS570 фиксированный светильник, излучающий вниз, с галогенной лампой

## Zadora, fixed

### Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения Не применимо

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP20

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 12 V

### Общая информация

Цоколь GU5.3

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности II

Метка ENEC -

Знак пожароопасности F

ПРА -

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура продолжительность 850°C, ь 5 с

Комплект Lamp(s) included

Код лампового семейства HAL-MR50

Мощность лампы 45 W

Количество источников света 1

### Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910502538018	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH	White
910502538118	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR	Chrome
910502538318	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU	Aluminum
910502538918	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT	Matt finishing

