



CoreLine Encastré : pour tous les projets où la lumière compte vraiment

CoreLine, encastré

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Avantages

- Nouveau connecteur rapide clipsable : pour une installation plus simple et encore plus rapide, sans outils
- Economies d'énergie garanties et frais de maintenance réduits

Fonctions

- Connecteur facile, sans outils, pour une installation encore plus rapide
- Excellente efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Longue durée de vie : 50 000 heures L80

Application

- Bureaux
- Salles de réunion
- Hall, Accueil, Circulation
- Etablissements scolaires
- Commerces

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



Versions



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5 _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5 _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC _SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3 _SPP

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit

CoreLine Recessed Backside




CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



Détails sur le produit



CoreLine Recessed in ceiling



CoreLine_Recessed_RC136B_60x60




CoreLine Recessed Wileland



CoreLine Recessed



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))




CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))

CoreLine, encastré

Détails sur le produit

CoreLine Recessed Safety Cable



CoreLine Recessed in ceiling

Wieland W5 Dali Connector



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20/44
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	RC136B
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	RC136B
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	RC136B
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	RC136B
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	RC136B
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			de couleur corrélée (nom.)		
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			de couleur corrélée (nom.)		
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
		"All-in" Multi Lumen			
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm

CoreLine, encastré

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			de couleur corrélée (nom.)		
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4.000 lm
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4.000 lm
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Faisceau extensif	0,4

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			de couleur corrélée (nom.)		
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	118 lm/W	2.800 lm
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Faisceau extensif	0,4

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Faisceau extensif	0,4
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Faisceau extensif	0,4
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Faisceau extensif	0,4
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 84°	0,4
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 84°	0,4
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	0,4
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	0,4
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 100°	1,6
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 100°	1,6
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Angle d'ouverture de faisceau 100°	1,6
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	34 W
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	34 W
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	34 W
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Faisceau extensif	0,4
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Faisceau extensif	0,4
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°	0,4
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 84°	0,4
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°	1,6
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°	1,6
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 100°	1,6
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 84°	1,6

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	34 W
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	34 W
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
	W3	

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	0 à +25 °C
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-10 à +40 °C
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	0 à +25 °C
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	0 à +25 °C
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-10 à +40 °C
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 à +40 °C
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 à +40 °C
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-10 à +40 °C
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-10 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-10 à +40 °C
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	0 à +25 °C
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	0 à +25 °C
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-10 à +40 °C
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-10 à +40 °C
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 à +40 °C
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 à +40 °C
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-10 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Oui
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Non
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Oui
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Oui
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Non
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Oui
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Oui
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Oui
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Oui
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Non
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Oui
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Non
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Non
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Oui
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Oui
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Oui
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Oui
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Oui
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Oui
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Oui
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Oui
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Oui
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Non
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Non
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Oui
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Non

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Classe de sécurité II
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Classe de sécurité I
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Classe de sécurité II
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Classe de sécurité II
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Classe de sécurité I
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Classe de sécurité II
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Classe de sécurité II
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Classe de sécurité II
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Classe de sécurité II
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Classe de sécurité I
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Classe de sécurité II
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Classe de sécurité I
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Classe de sécurité I

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Classe de sécurité II
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Classe de sécurité II
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Classe de sécurité II
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Classe de sécurité II
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Classe de sécurité II
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Classe de sécurité II
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Classe de sécurité II
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Classe de sécurité II
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Classe de sécurité II
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Classe de sécurité II
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Classe de sécurité I
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Classe de sécurité I
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Classe de sécurité II
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Classe de sécurité I

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	3%
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	3%
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	3%
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	3%
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

