



CoreLine Recessed – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine, süllyesztett

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.

Előnyök

- Lehetővé teszi az egyszerű váltást LED-technológiára
- Több mint 45%-os energiamegtakarítás a hagyományos TL5 lámpatestekhez képest
- Lapos, mindössze 35 mm magas kivitel

Szolgáltatások

- Integrált LED-technológia
- Rendkívül lapos lámpatestház
- Felületre szerelhető változat is elérhető (mely felfüggesztésre is alkalmas)

Alkalmazás

- Általános világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.


Versions




RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC W3_SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W30L120 OC _SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC _SPP




RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC _SPP



CoreLine Recessed

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC_SPP





RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC_SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3_SPP



Méretezett rajza



Méretezett rajza




Termék részletei

CoreLine Recessed Backside




CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)




CoreLine Recessed in ceiling



CoreLine_Recessed_RC136B_60x60



Termék részletei




CoreLine Recessed Wireland



CoreLine Recessed



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))




CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Recessed Safety Cable



CoreLine Recessed in ceiling

Termék részletei

Wieland W5 Dali Connector



Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Villogás (PstLM)	1
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/44
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	RC136B
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Technikai adatok (1/2)

Order		"All-in"	Korrelált	Fényhasznosítás		Order		"All-in"	Korrelált	Fényhasznosítás	
Code	Full Product Name	Type	szín hőmérséklet (névl.)	(névleges)	Fényáram	Code	Full Product Name	Type	szín hőmérséklet (névl.)	(névleges)	Fényáram
97548700	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3 100 lm	51220700	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	31S_37S_43S/840 PSD	in"					28S_34S_40S/830 PSD	in"			
	W60L60 OCELB3	Multi Lumen					W60L60 OC	Multi Lumen			
97549400	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3 100 lm	51221400	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSU	in"					31S_37S_43S/840 PSD	in"			
	W60L60NOCELB3	Multi Lumen					W60L60 OC	Multi Lumen			
97564700	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3 100 lm	51222100	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	31S_37S_43S/840	in"					28S_34S_40S/830 PSD	in"			
	PSUW60L60OCELB3W3	Multi Lumen					W30L120 OC	Multi Lumen			
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm	51229000	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm		31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	in"	Multi Lumen		
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm	51228300	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm		28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	in"	Multi Lumen		
51225200	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	51216000	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	31S_37S_43S/840 PSU	in"					28S_34S_40S/830 PSU	in"			
	W60L60 NOC W3	Multi Lumen					W60L60 NOC	Multi Lumen			
51223800	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	51217700	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD	in"					31S_37S_43S/840 PSU	in"			
	W30L120 OC	Multi Lumen					W60L60 NOC	Multi Lumen			
51218400	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm	51219100	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSU	in"					31S_37S_43S/840 PSD	in"			
	W60L60 OC	Multi Lumen					W60L60 NOC	Multi Lumen			
51224500	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm	51226900	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	28S_34S_40S/830 PSU	in"					31S_37S_43S/840 PSU	in"			
	W60L60 NOC W3	Multi Lumen					W60L60 OC W3	Multi Lumen			
51227600	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm						
	31S_37S_43S/840 PSD	in"									
	W60L60 NOC W5	Multi Lumen									

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikai típus	Stroboszkóp
			hatás (SVM)
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Széles sugárzási szög	0,4
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Széles sugárzási szög	0,4
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Széles sugárzási szög	0,4
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Sugárzási szög: 84°	0,4
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Sugárzási szög: 84°	0,4
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Sugárzási szög: 84°	0,4
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Sugárzási szög: 84°	0,4
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Sugárzási szög: 84°	0,4
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Sugárzási szög: 84°	0,4
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Sugárzási szög: 100°	1,6
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Sugárzási szög: 84°	1,6
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Sugárzási szög: 84°	1,6
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Sugárzási szög: 100°	1,6

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	34 W
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	44 W
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	44 W
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	0 – +25 °C

Order Code	Full Product Name	Optikai típus	Stroboszkóp
			hatás (SVM)
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Sugárzási szög: 100°	1,6
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Sugárzási szög: 84°	1,6
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Sugárzási szög: 84°	1,6
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Sugárzási szög: 84°	1,6
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Sugárzási szög: 84°	0,4
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Sugárzási szög: 84°	0,4
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Sugárzási szög: 84°	1,6
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Sugárzási szög: 84°	1,6
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Sugárzási szög: 100°	1,6
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Sugárzási szög: 100°	1,6
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Sugárzási szög: 100°	1,6
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Sugárzási szög: 84°	1,6

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-10 – +40 °C
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-10 – +35 °C
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-10 – +35 °C
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 – +40 °C
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 – +40 °C
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-10 – +40 °C
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 – +40 °C
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 – +40 °C
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-10 – +40 °C
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 – +40 °C
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 – +40 °C
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-10 – +40 °C
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 – +40 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Igen
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Nem
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Nem
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Nem
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Igen
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Igen
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Igen
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Igen
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Igen
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nem
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Igen
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Nem
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	II. biztonsági osztály
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	I. biztonsági osztály
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	I. biztonsági osztály
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	II. biztonsági osztály
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	II. biztonsági osztály
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	II. biztonsági osztály
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	II. biztonsági osztály
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	II. biztonsági osztály
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	II. biztonsági osztály

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 – +40 °C
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-10 – +40 °C
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-10 – +40 °C
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-10 – +40 °C
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 – +40 °C
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 – +40 °C
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-10 – +40 °C
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 – +40 °C
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-10 – +40 °C
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-10 – +40 °C

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Igen
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Igen
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Igen
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Igen
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Igen
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Igen
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Igen
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Igen
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Nem
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nem
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Igen
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Nem

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	I. biztonsági osztály
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	II. biztonsági osztály
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	I. biztonsági osztály
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	I. biztonsági osztály
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	II. biztonsági osztály
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	II. biztonsági osztály
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	II. biztonsági osztály
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	II. biztonsági osztály
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	II. biztonsági osztály

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	II. biztonsági osztály
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	II. biztonsági osztály
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	II. biztonsági osztály
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	I. biztonsági osztály

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	I. biztonsági osztály
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	II. biztonsági osztály
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	3%
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

