



# CoreLine Recessed – det selvsagte valget for LED

## CoreLine Recessed

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

### Fordeler

- Åpner for enkel overgang fra grunnleggende, tradisjonelle lysrørsarmaturer til LED-armaturer
- Energibesparelser på over 45 % sammenlignet med funksjonelle TL5-armaturer
- Slank design som kun er 35 mm høyt

### Funksjoner

- Integrrert LED-teknologi
- Slankt hus
- Overflatemontert versjon er også tilgjengelig (også tilgjengelig for oppheng)

### Søknad

- Allmennbelysning

### spesifikasjoner

Type	RC120B
Taktype	Synlig T-skinnetak
Nettverksmodul i taket	Modulstørrelse i lengde: 300 mm
	Modulstørrelse i lengde: 600 mm

Lyskilde	Statisk LED-modul
Effekt	LED37S-versjon: 40.5 W
	LED27S-versjon: 24.5 W

## CoreLine Recessed

<b>Lysytelse</b>	LED37S-versjon: 3700 lm
	LED27S-versjon: 2700 lm
<b>Fargetemperatur</b>	4000 K
	3000 K
<b>Fargegjengivelse</b>	≥ 80
<b>Medianlevetid L70B50</b>	50 000 timer
<b>Medianlevetid L80B50</b>	30 000 timer
<b>Medianlevetid L90B50</b>	15 000 timer
<b>Feilrate for driver</b>	1.0 % per 5000 timer
<b>Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur</b>	+25 °C

<b>Driftstemperatur</b>	+10 til +40 °C
<b>Driver</b>	Innebygd
<b>Nettspenning</b>	220–240 V / 50–60 Hz
<b>Dimming</b>	Ja, med DALI
<b>Materiale</b>	Hus: stål
<b>Farge</b>	Hvit
<b>Optisk deksel</b>	Polykarbonat
<b>Tilkobling</b>	Med strekkavlastning
<b>Montering</b>	Enkeltvis innfelt i synlige nettverksmoduler i tak

## Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

## Produkt detaljer



CoreLine Recessed-RC134B\_plaster ceiling frame\_hook-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed-RC134B\_plaster\_ceiling\_W30L120-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-RC134B\_plaster\_ceiling\_frame\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-RC134B\_plaster\_ceiling\_W60L60-DPP.tif

# CoreLine Recessed

## Produkt detaljer



CoreLine\_Recessed-RC134B\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-RC134B\_led\_compartment-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-RC134B\_W30L120-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-RC134B\_W30L120\_electr-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-RC134B\_W30L120\_led\_compartment-DPP.tif

## Tilbehør

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



## CoreLine Recessed

### Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja, (er i forhold til bevegelsesdetekt or og bruk av dagsly)

### Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
-----------------------------	------

### Generell informasjon

CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC mark
Brennbarhetsmerke	F
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Optikktype	WB

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Toleranse for lysytelse	+/-8%

### Mekanisk og innfatning

Farge	hvit
-------	------

### Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Bruke ikke
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Bruke ikke
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Bruke ikke
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Bruke ikke
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	Bruke ikke
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	1%
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	1%
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	Bruke ikke
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	Bruke ikke
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	1%
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	1%
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	1%
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Bruke ikke
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Bruke ikke
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

## Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode	Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	IP44	99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP20/44
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	IP44	34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	IP44	34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	IP44
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	IP44	34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	IP44
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	IP44	34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	IP44
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	IP44
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	IP44
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	IP44
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	IP44	34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	IP44	34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34844100	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC	IP44	34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34845800	RC135B LED375/840 PSD W62L62 OC	IP44	34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34846500	RC135B LED275/840 PSD W62L62 OC	IP44	34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34847200	RC135B LED375/840 PSU W62L62 OC	IP44	34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34848900	RC135B LED275/840 PSU W62L62 NOC	IP44	34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34849600	RC135B LED275/840 PSD W62L62 NOC	IP44	34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44	99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44	99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44	99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44	99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99652200	RC135B LED375/840 W62L62 IA1 OC	IP20/44	99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP20/44
99655300	RC135B LED375/840 W62L62 IA1 NOC	IP20/44	99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP20/44
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP20/44			

## Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	No	99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	No	34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	No
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Ja	34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	No
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Ja
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Ja
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Ja
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Ja
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Ja	34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Ja
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Ja	34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Ja
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	No	34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Ja
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No	34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	No
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja	34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	No
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja	34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Ja
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja	34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	No
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	No	34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	No
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Ja	34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No	34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja	34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	No	34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	No	34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	No	34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	Ja	34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	Ja	34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	No	34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	No	34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	Ja	34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	-	99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	-	99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-			

## Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V	34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	220 to 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V	34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V	34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	220-240 V
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	220-240 V
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

### Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for	
		lyskilde	Produktseriekode
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for	
		lyskilde	Produktseriekode
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	120 °	RC135B
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for	
		lyskilde	Produktseriekode
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	-	RC135B
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	-	RC135B
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	RC134B
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	RC134B
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for	
		lyskilde	Produktseriekode
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-	RC134B
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-	RC134B

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
34794900	RC134B LED37S/83 0 PSU	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
34795600	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm



## CoreLine Recessed

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	0 PSU W60L60 NOC				
34798700	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 NOC				
34800700	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 NOC				
34801400	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 NOC				
34804500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34810600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34813700	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34814400	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34817500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				
34819900	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
34820500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34821200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34822900	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34823600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				
34825000	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 NOC				
34827400	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				
34828100	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34829800	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
34831100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
34844100	RC135B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU				

## CoreLine Recessed

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	W62L62 NOC				
34845800	RC135B LED37S/84 0 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34846500	RC135B LED27S/84 0 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34847200	RC135B LED37S/84 0 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34848900	RC135B LED27S/84 0 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34849600	RC135B LED27S/84 0 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
99648500	RC134B LED37S/84 0 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/84 0 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/83 0 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/83 0 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99652200	RC135B LED37S/84 0 W62L62 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99655300	RC135B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	0 W62L62 IA1 NOC				
99658400	RC134B LED37S/84 0 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99659100	RC134B LED37S/84 0 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/83 0 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/83 0 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34811300	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm

## CoreLine Recessed

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	0 PSD W30L120 OC				
34816800	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 OC				
34818200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34824300	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34826700	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34830400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 OC				
34832800	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 OC				
34833500	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSU W30L120 ELB3 NOC				
34834200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 ELB3 NOC				
34835900	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 ELB3 NOC				

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
34836600	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 ELB3 NOC				
34837300	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 ELB3 OC				
34838000	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 ELB3 OC				
34839700	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
	0 PSU W30L120 ELB3 NOC				
34840300	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 ELB3 NOC				
34841000	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 ELB3 NOC				
34842700	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 ELB3 NOC				
34843400	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	106 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 ELB3 OC				
99653900	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W30L120 IA1 NOC				
99654600	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W30L120 IA1 OC				

## CoreLine Recessed

Order Code	Full			Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
99656000	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99660700	RC134B LED37S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Order Code	Full			Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
99661400	RC134B LED37S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	34 W
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	31.5 W
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	22 W
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	30.5 W
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	27 W
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	26.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35.4 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35.4 W
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

