



CoreLine Recessed (do wbudowania) — oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Recessed

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Łatwe przejście z podstawowych, konwencjonalnych opraw fluorescencyjnych na oprawy LED
- Zużycie energii niższe o ponad 45% w porównaniu z oprawami TL5
- Smukła konstrukcja — wysokość zaledwie 35 mm

Cechy

- Wbudowana technologia LED
- Smukły korpus
- Także w wersji do montażu na powierzchni (odpowiednie też do zwieszania)

Zastosowanie

- Oświetlenie ogólne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

CoreLine Recessed

Wersje



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W30L120 OC_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC_SPP

CoreLine Recessed

Wersje

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC _SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3 _SPP



Rysunki techniczne




CoreLine Recessed

Więcej o produkcie

CoreLine Recessed Backside




CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



CoreLine Recessed in ceiling

CoreLine_Recessed_RC136B_60x60



CoreLine Recessed Wileland

CoreLine Recessed




CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed

Więcej o produkcie

CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))




CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed connector PSU
(On/Off))



CoreLine Recessed Safety Cable



CoreLine Recessed in ceiling



Wieland W5 Dali Connector



Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Wartość migotania (PstLM)	1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20/44
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	RC136B
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	RC136B
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	RC136B
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	RC136B
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	RC136B
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana		Skuteczność	
		"All-in"	Temperatura	światlna	
Order Code	Full Product Name	Type	Barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm

		Skorelowana		Skuteczność	
		"All-in"	Temperatura	światlna	
Order Code	Full Product Name	Type	Barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Skorelowana	Skuteczność	
			Temperatura Barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51223800	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Multi Lumen			
51218400	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Multi Lumen			
51224500	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Multi Lumen			
51227600	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Multi Lumen			
51220700	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Multi Lumen			
51221400	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Multi Lumen			
51222100	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Multi Lumen			
97551700	RC136B	"All-in"	3000 K	118 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Multi Lumen			

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Szeroki rozsył światła	0,4
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Szeroki rozsył światła	0,4
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Szeroki rozsył światła	0,4
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Szeroki rozsył światła	0,4
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Szeroki rozsył światła	0,4
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Skorelowana	Skuteczność	
			Temperatura Barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97552400	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Multi Lumen			
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51229000	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Multi Lumen			
51228300	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Multi Lumen			
51216000	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Multi Lumen			
51217700	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Multi Lumen			
51219100	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Multi Lumen			
51226900	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Multi Lumen			

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Kąt rozsyłu światła 100°	1,6
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Kąt rozsyłu światła 100°	1,6
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Szeroki rozsył światła	0,4
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Szeroki rozsył światła	0,4
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Kąt rozsyłu światła 84°	0,4

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	34 W
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	34 W
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	34 W
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	44 W
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	44 W
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Od 0°C do +25°C
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Od -10°C do +40°C
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Od 0°C do +25°C
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Od 0°C do +25°C
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Od -10°C do +40°C
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Od -10°C do +40°C
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Od -10°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°	1,6
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°	1,6
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Kąt rozsyłu światła 100°	1,6
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Kąt rozsyłu światła 84°	1,6

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	34 W
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	34 W
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Od -10°C do +40°C
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Od -10°C do +40°C
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Od 0°C do +25°C

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Od 0°C do +25°C
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Od -10°C do +40°C
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Od -10°C do +40°C
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Od -10°C do +40°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Tak
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Nie
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Tak
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Tak
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Nie
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Nie
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Tak
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Tak
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Tak
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Tak
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Tak
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Tak
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Nie
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nie

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Klasa bezpieczeństwa II
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Klasa bezpieczeństwa I
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Klasa bezpieczeństwa II
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Klasa bezpieczeństwa II
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Klasa bezpieczeństwa I
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Klasa bezpieczeństwa II
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Klasa bezpieczeństwa II
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Klasa bezpieczeństwa II
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Klasa bezpieczeństwa II
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Od -10°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Tak
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Tak
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Tak
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Tak
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Tak
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Tak
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Tak
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Tak
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Tak
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Tak
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Tak
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Nie

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Klasa bezpieczeństwa I
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Klasa bezpieczeństwa II
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Klasa bezpieczeństwa II
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Klasa bezpieczeństwa II
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Klasa bezpieczeństwa II
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Klasa bezpieczeństwa II
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Klasa bezpieczeństwa II
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Klasa bezpieczeństwa II
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Klasa bezpieczeństwa II
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Klasa bezpieczeństwa I
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Klasa bezpieczeństwa I
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Klasa bezpieczeństwa II
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Klasa bezpieczeństwa I

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
97550000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	3%
97563000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	3%
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	3%
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
97551700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	3%
97552400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	3%
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

