



CoreLine Encastrada – a opção de LED óbvia

CoreLine Recessed

Quer se trate de um novo edifício ou da renovação de um local existente, os clientes procuram soluções de iluminação que proporcionem uma luz de qualidade e poupanças substanciais em energia e manutenção. A nova gama CoreLine Recessed de produtos LED pode ser utilizada para substituir luminárias funcionais em aplicações de iluminação geral. O processo de selecção, instalação e manutenção é muito fácil – trata-se de uma simples mudança.

Benefícios

- Permite uma mudança simples de luminárias fluorescentes convencionais básicas para luminárias LED
- Poupança de energia superior a 45% em comparação com as luminárias TL5 funcionais
- Design estreito com uma altura de apenas 35 mm

Características

- Tecnologia LED integrada
- Compartimento estreito
- Versão com montagem em superfície também disponível (também adequada para suspensão)

Aplicação

- Iluminação geral

Especificações

Tipo	RC120B	Tipo de tecto	Tectos expostos com barra em T
-------------	--------	----------------------	--------------------------------

CoreLine Recessed

Grelha de tecto	Comprimento do módulo: 300 mm
	Comprimento do módulo: 600 mm
	Comprimento do módulo: 625 mm
Fonte de luz	LED
Potência	Versão LED37S: 40.5 W
	Versão LED27S: 24.5 W
Fluxo luminoso	Versão LED37S: 3700 lm
	Versão LED27S: 2700 lm
Temperatura de Cor	3000K, 4000 K
Índice de Restituição	≥ 80
Cromática	
Vida útil média L70B50	50.000 horas
Vida útil média L80B50	30.000 horas
Vida útil média L90B50	15.000 horas

Taxa de falhas do controlador	1,0% por 5000 horas
Temperatura ambiente média	+25°C
Intervalo da temperatura funcionamento	+10 a +40°C
Tensão de rede	220-240 V/50-60 Hz
Regulação	sim, DALI
Material	Compartimento: aço
Opções	Iluminação de emergência 3horas
Tampa da óptica	Policarbonato
Ligação	Inclui gancho
Instalação	Individual; colocação em grelhas de tecto exposto

Versions



Coreline Recessed




Coreline Recessed

Detalhes do produto



CoreLine Recessed-RC134B_plaster ceiling frame_hook-DPP.TIF



CoreLine_Recessed-RC134B_plaster_ceiling_W30L120-DPP.tif

CoreLine Recessed

Detalhes do produto



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_frame_W
60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W60L60-
DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_led_compartment-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_electr-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_led_compartm
ent-DPP.tif

CoreLine Recessed

Acessórios

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente +10 to +40°C

Adequado para uma comutação aleatória Sim

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK02

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Controlador incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade F

Teste de resistência do cabo Temperatura 850 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Tipo de ótica WB

Código da família de produtos RC134B

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial ≥80

Tolerância do fluxo luminoso +/-8%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor WH

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	-
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	-
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	-
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	-
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	-
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	-
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	1%
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	-
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	-
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	-
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	-

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	-
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	-
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	IP44
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	IP44
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	IP44
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	IP44
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	IP44
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	IP44
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP20/44
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP20/44
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	IP44
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	IP44
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	IP44
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	IP44
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	IP44
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	IP44
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP20/44

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	false
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	false
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	true
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	true
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	true
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	true
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	true
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	true
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	true
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	false
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	false
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	true
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	true
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	true
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	false
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	true
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	false
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	true
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	false
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	false
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	false
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	false
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	true

Order Code	Full Product Name	Regulável
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	true
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	true
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	true
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	true
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	true
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	true
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	false
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	false
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	true
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	false
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	false
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	true
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	true
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	true
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor da luminária		Fluxo luminoso inicial
			correlacionada inicial	LED inicial	
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor da luminária		Fluxo luminoso inicial
			correlacionada inicial	LED inicial	
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34822900	RC134B LED27S/840 PSD	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
	W60L60 ELB3 OC				
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	ELB3 IA1 NOC				
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	PSU W30L120 NOC				
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
	W30L120 ELB3 OC				
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/830 PSD	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	106 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
	W30L120 ELB3 OC				
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

