



Philips CoreLine infälld: enkel installation, enastående belysning.

CoreLine Recessed

Philips CoreLine Recessed är innovativa, lättanvända, och högkvalitativa precis som alla CoreLine-produkter. De här högkvalitativa LED-armaturerna är konstruerade för att ersätta befintliga infällda armaturer med T8- eller T5-teknik. Den här CoreLine-serien har även ett innovativt nytt urval av flera ljusflöden i en och samma armatur, så kallad MultiLumen. Omedelbara energibesparingar och längre livslängd gör detta till en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Tack vare ett snabbkontaktdon eller en Wieland-koppling är våra infällda CoreLine RC136B-armaturer enkla att installera. Även Interact Ready-armaturer med integrerad trådlös kommunikation är tillgängliga i serien – helt kompatibla med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Fördelar

- MultiLumen: välj mellan olika ljusflöden i en och samma armatur
- Nytt kontaktdon för enkel och snabb installation
- Energibesparingar och längre livslängd minskar driftkostnaderna

CoreLine Recessed

Funktioner

- MultiLumen: olika ljusflöden från 2 800 lumen till 4 300 lumen i en och samma armatur
- Smidigt kontaktdon för snabbare installation: snabbkontakt eller Wieland-koppling
- Energieffektiv och lång livslängd: upp till 140 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar vid L80
- Många flimmerfria driftdon tillgängliga: On/off (PSU), dimring (Dali) och integrerad trådlös anslutning (Interact Ready)
- Utföranden som uppfyller kontorsstandard (OC) och utföranden som inte uppfyller kontorsstandard (NOC).
- Høgt ljusflöde tillgängligt: upp till 6 000 lm (OC)
- Tillgängliga valfria versioner: nödbelysning (EL) och Wieland-/Adels-kopplingar (W)

Användning

- Kontor
- Hälso- och sjukvård
- Skolor

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W30L120 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



CoreLine Recessed

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC _SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3_SPP



CoreLine Recessed

Måttskiss




Produktinformation

CoreLine Recessed Backside




CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



Produktinformation



CoreLine Recessed in ceiling



CoreLine_Recessed_RC136B_60x60




CoreLine Recessed Wileland



CoreLine Recessed



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)




CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off)

CoreLine Recessed

Produktinformation

CoreLine Recessed Safety Cable



CoreLine Recessed in ceiling

Wieland W5 Dali Connector



Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	≥80
Flimmervärde (PstLM)	1
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20/44
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	RC136B
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	RC136B
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	RC136B
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Ljusteknik (1/2)

		Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)	
Order Code	Full Product Name	Type	(nom)	(nom)	Ljusflöde
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm

		Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)	
Order Code	Full Product Name	Type	(nom)	(nom)	Ljusflöde
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusutbyte	
		"All-in" Type	färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	Ljusflöde
911401880981	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD W30L120 OC	Lumen			
911401880481	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSU W60L60 OC	Lumen			
911401881081	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830	Multi			
	PSU W60L60 NOC	Lumen			
	W3				
911401881381	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD W60L60 NOC	Lumen			
	W5				
911401880681	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830	Multi			
	PSD W60L60 OC	Lumen			
911401880781	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD W60L60 OC	Lumen			
911401880881	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830	Multi			
	PSD W30L120 OC	Lumen			
910505101244	RC136B	"All-in"	3000 K	118 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830	Multi			
	PSD	Lumen			
	W30L120OCELB3				
910505101245	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD	Lumen			
	W30L120OCELB3				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Bredstrålande ljusfördelning	0,4
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	84° spridningsvinkel	0,4
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	84° spridningsvinkel	0,4
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	84° spridningsvinkel	0,4
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	84° spridningsvinkel	0,4

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusutbyte	
		"All-in" Type	färgtemperatur (nom)	(märkvärde) (nom)	Ljusflöde
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
911401881581	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD W60L60 OC W5	Lumen			
911401881481	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830	Multi			
	PSD W60L60 OC W5	Lumen			
911401880281	RC136B	"All-in"	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
	28S_34S_40S/830	Multi			
	PSU W60L60 NOC	Lumen			
911401880381	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSU W60L60 NOC	Lumen			
911401880581	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSD W60L60 NOC	Lumen			
911401881281	RC136B	"All-in"	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
	31S_37S_43S/840	Multi			
	PSU W60L60 OC	Lumen			
	W3				

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	84° spridningsvinkel	1,6
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Bredstrålände ljusfördelning	0,4
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Bredstrålände ljusfördelning	0,4
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	84° spridningsvinkel	0,4
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	84° spridningsvinkel	0,4
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	84° spridningsvinkel	1,6

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	34 W
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	0 till +25 °C
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	−10 till +40 °C
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	0 till +25 °C
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	−10 till +40 °C
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	−10 till +40 °C
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	−10 till +40 °C
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	−10 till +40 °C
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	−10 till +40 °C
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	−10 till +40 °C

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Stroboskopisk effekt
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	84° spridningsvinkel	1,6
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	100° spridningsvinkel	1,6
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	100° spridningsvinkel	1,6
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	100° spridningsvinkel	1,6
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	84° spridningsvinkel	1,6

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	34 W
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	34 W
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	−10 till +40 °C
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	−10 till +40 °C
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	0 till +25 °C
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	0 till +25 °C
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	−10 till +40 °C
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	−10 till +40 °C
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	−10 till +40 °C
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	−10 till +40 °C
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	−10 till +40 °C
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	−10 till +40 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Ja
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Nej
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Ja
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nej
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Nej
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nej
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Ja
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Ja
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Ja
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Ja
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Ja
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Ja
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Nej
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nej
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Ja
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Nej

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Säkerhetsklass II
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Säkerhetsklass I
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Säkerhetsklass II
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Säkerhetsklass II
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Säkerhetsklass II
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Säkerhetsklass II
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Säkerhetsklass II
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Säkerhetsklass I
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Säkerhetsklass II
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Säkerhetsklass I
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Säkerhetsklass I
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Säkerhetsklass II
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Säkerhetsklass II

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Säkerhetsklass II
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Säkerhetsklass II
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Säkerhetsklass II
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Säkerhetsklass II
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Säkerhetsklass II
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Säkerhetsklass II
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Säkerhetsklass II
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Säkerhetsklass II
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Säkerhetsklass I
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Säkerhetsklass I
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Säkerhetsklass II
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Användningsförhållanden

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	3%
911401867482	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
911401867582	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
911401896681	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
911401896781	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401881181	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401881081	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
911401881381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	3%
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	3%
911401867382	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
911401867682	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
911401881581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
911401881481	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
911401881281	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

