



CoreLine panel — oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Panel

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Łatwe przejście z podstawowych, konwencjonalnych opraw na oprawy LED
- Zużycie energii elektrycznej niższe o ponad 40% w porównaniu z klasycznymi oprawami świetlówkowymi
- Jednorodna powierzchnia świecąca

Cechy

- Wbudowana technologia LED
- Wybór dwóch temperatur barwowych: 3000 K i 4000 K
- Dostępne również wersje (OC) zgodne z normami oświetleniowymi dla biur (UGR 19)
- Strumień świetlny do 4800 lm
- Dostępne akcesoria do montażu nastropowego, w płycie G-K i zwieszania

Zastosowanie


- Oświetlenie ogólne:
- Biura i klasy szkolne (wersja OC)
- Sklepy
- Obiekty służby zdrowia

CoreLine Panel

Wersje




CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel All-in W60L60



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S _830 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP



CoreLine panel All-in W62L62

Wersje







CoreLine panel G5_BN W60L60




RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP




Rysunki techniczne











Rysunki techniczne











Rysunki techniczne




Rysunki techniczne



Rysunki techniczne




Rysunki techniczne



CoreLine Panel


Rysunki techniczne



Więcej o produkcie




DC plug




Coreline panel G5 PSD connector closed




CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector



Coreline panel G5 PSD connector Start_Step 1



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver

CoreLine Panel


Więcej o produkcie



Coreline panel G5 backside PSD driver



Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4



DC plug open with driver and
panel




CoreLine panel BN backside
W60L60




CoreLine panel 62x62 OC Front of
pack

Więcej o produkcie



Coreline panel G5 Recessed
Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60




Coreline panel G5 optical cover



Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch



DC plug closed with driver and
panel



Coreline panel G5 PSD connector
open



CoreLine panel All-in backside
W60L60

CoreLine Panel

Więcej o produkcie




CoreLine panel frame & optical
area W62L62



Wieland W5 Dali Connector



CoreLine panel All-in backside
W62L62



Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



CoreLine panel BN backside
W62L62

Więcej o produkcie



CoreLine panel All-in corner
W60L60



Multicolour switch panel, CCT
switch panel

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Czujnik Interact SNS210	RC132V
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Czujnik Interact SNS210	RC132V
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-	-
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	RC132V
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	RC132V
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	RC132V
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	RC132V
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	RC132V
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	RC132V
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	-
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	-
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	RC132V
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	RC132V
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	RC132V
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	-	RC132V
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	RC132V
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	RC132V
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	RC132V
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	RC132V
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	-
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	-
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	-
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	-
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	-
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	-
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	-
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	-
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	-
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	-
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	-
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

			Skorelowana		Skuteczni					Skorelowana		Skuteczność
			Temperatura	Wskaźnik	światlna					Temperatura	Wskaźnik	światlna
Order			Barwowa	oddawania	(znamioi	Order			Barwowa	oddawania	(znamionowa)	
Code	Full Product Name	All-in Type	(Nom)	barw (CRI)	(Nom)	Code	Full Product Name	All-in Type	(Nom)	barw (CRI)	(Nom)	
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	4000 K	≥80	119 lm/W	01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W	
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	3000 K	≥80	111 lm/W	01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W	
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W	01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W	
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W	95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W	95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W	95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	

CoreLine Panel

			Skorelowana		Skuteczni				Skorelowana		Skuteczność	
			Temperatura	Wskaźnik	światlna					Temperatura	Wskaźnik	światlna
Order			Barwowa	oddawania	(znamioi	Order			Barwowa	oddawania	(znamionowa)	
Code	Full Product Name	All-in Type	(Nom)	barw (CRI)	(Nom)	Code	Full Product Name	All-in Type	(Nom)	barw (CRI)	(Nom)	
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W01385800		RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W	
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	3000 K	≥80	120 lm/W01386500		RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W	
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W01387200		RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W	
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W01389600		RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W	
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W01390200		RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W	
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W01391900		RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W	
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W01393300		RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W	
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	4000 K	≥80	126 lm/W01394000		RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W	
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W01396400		RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W	
					94999700		RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W95000900		RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W95004700		RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W95005400		RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W95008500		RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W95009200		RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W95010800		RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W	
					95014600		RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W95015300		RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W95017700		RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W95018400		RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	107 lm/W	
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	≥80	100 lm/W95019100		RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W	
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W95020700		RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W	
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W95022100		RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W	
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W95026900		RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	≥80	120 lm/W	

			Skorelowana		Skuteczni					Skorelowana		Skuteczność	
			Temperatura	Wskaźnik	światlna					Temperatura	Wskaźnik	światlna	
Order			Barwowa	oddawania	(znamioi	Order			Barwowa	oddawania	(znamionowa)		
Code	Full Product Name	All-in Type	(Nom)	barw (CRI)	(Nom)	Code	Full Product Name	All-in Type	(Nom)	barw (CRI)	(Nom)		
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	4000 K	≥80	125 lm/W	95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W		
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W		
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W		
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W		

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

			Strumień					Strumień				
Order Code	Full Product Name		Świetlny	Typ optyki	Order Code	Full Product Name		Świetlny	Typ optyki			
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4		4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°			
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4		4 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC		3 100 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°	50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°	50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC		2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC		3 100 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC		3 100 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC		2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°	95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC		3 100 lm	Kąt rozsyłu światła 120°			
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC		2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC		3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5		3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°			
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°	01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3		3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4		3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°			

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Strumień	
		Świetlny	Typ optyki
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3 100 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4 800 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°

Order Code	Full Product Name	Strumień	
		Świetlny	Typ optyki
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	36 W
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	36 W
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	34 W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	34 W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	34 W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	34 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	28,5 W
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	28,5 W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	28,5 W
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	28,5 W
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34,5 W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	34,5 W
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	28,5 W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	34 W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	34 W
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	34 W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	40 W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 W
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	40 W
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Od 0°C do +35°C
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Od 0°C do +35°C
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Od 0°C do +35°C
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Od 0°C do +35°C
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Od 0°C do +35°C
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Od 0°C do +35°C
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Od 0°C do +35°C
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Od 0°C do +35°C
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Od -10°C do +40°C
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Od -10°C do +40°C
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Od -10°C do +40°C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Od -10°C do +35°C
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Od -10°C do +35°C
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Od -10°C do +35°C
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Od -10°C do +35°C
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Od -10°C do +40°C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Od -10°C do +35°C
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Od -10°C do +35°C
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Od 0°C do +35°C
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Od 0°C do +35°C
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Od 0°C do +35°C
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Od 0°C do +35°C
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Od 0°C do +35°C
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Od 0°C do +35°C
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	Od 0°C do +35°C
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Od 0°C do +35°C
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Od 0°C do +35°C
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Od 0°C do +35°C
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Od 0°C do +35°C
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Od 0°C do +35°C
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Od 0°C do +35°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Od 0°C do +35°C
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Od 0°C do +35°C
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Od -10°C do +40°C
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Od -10°C do +40°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Tak
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Tak
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Tak
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Nie
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Nie
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Nie
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Tak
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Tak
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Tak
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nie
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Nie
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Tak
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Tak
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Tak
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Tak
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Tak
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Nie
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Nie
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Tak
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Tak
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nie
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Nie
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Nie
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Tak
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Nie
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nie
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Tak
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Nie
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Tak

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Od -10°C do +40°C
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Od -10°C do +40°C
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Od -10°C do +40°C
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Od -10°C do +40°C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +40°C
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Od -10°C do +40°C
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Od -10°C do +40°C
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Od -10°C do +40°C
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Od -10°C do +40°C
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	Od -10°C do +40°C
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Nie
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Nie
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Tak
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Tak
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Tak
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Tak
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Tak
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Tak
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Tak
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Tak
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Tak
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Tak
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Nie
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Nie
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Tak
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Tak
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Tak
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Nie
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Nie
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Tak
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	Tak
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nie
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nie
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Nie
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Tak
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Tak
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Tak
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Tak
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Tak
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Tak
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Tak
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Tak
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Tak
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	Tak
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Tak

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	IK02	IP20
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	IK02	IP20
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	IK02	IP20
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	IK02	IP20
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP20
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IK02	IP20
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	IK03	IP20/44
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3%
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1%
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3%
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3%
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	1%
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3%
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3%

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	3%
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	1%
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3%
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

