



CoreLine Panel Generation 4 -Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için yenilikçi ve kurulumu kolay

CoreLine panel

CoreLine Panel Generation 4, CoreLine'in yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli LED aydınlatma panelleri sözünü yerine getiriyor. Bu LED çözümleri yelpazesi, genel aydınlatma uygulamalarındaki işlevsel lambaların yerini almaya hazırdır. CoreLine LED Panellerinin çok renkli ve lümen paketleri, iki renk beyaz ışık ve dört lümen seçeneği ile değiştirmek için hepsi bir arada LED panel armatürü ile yenilikçi bir yol sunar. Yeni konnektör sayesinde RC123V LED panellerin montajı da hızlı ve kolaydır.

Faydaları

- Daha fazla esneklik: Sıcak veya soğuk ışık, ofisler veya okullar gibi uygulamalardaki farklı alanlar için ışık seviyeleri seçimi
- Yeni hızlı konnektörle basit, daha hızlı kurulum
- Enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü ile işletme maliyetlerini azaltın

CoreLine panel

Özellikler

- Çok renkli/lümen: 3000K ve 4000K, tek bir aydınlatma armatüründe 3400 lümen 4300 lümen kadar çıkış aralığı
- 125 lm/W'a kadar ve L80'de 50.000 saat kullanım ömrü
- Sürücü yelpazesi: Açma/kapama (PSU), dim etme (DALI) ve dahili kablosuz bağlantı (Interact için hazır: Yeni Interact Pro sistemiyle çalışır)
- İsteğe bağlı modeller: Acil Durum Aydınlatması (EL) ve Wieland konnektörler (W).

Uygulama


- Ofisler (koridor, çalışma alanları, resepsiyon alanı, toplantı odaları, tuvaletler)
- Perakende (süpermarket, moda, gıda)
- Sağlık (hasta odaları, koridor, çalışma alanları, resepsiyon alanı)
- Eğitim (sınıflar, koridor, resepsiyon alanı, çalışma alanları, tuvaletler)

Versions

RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant



RC132V G5 31_36_43S_840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S_840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S_830 PSU
W60L60 OC_SPP



CoreLine panel

Versions







RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP










RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP











Boyutlu çizim



Boyutlu çizim







Boyutlu çizim




CoreLine panel

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ


Coreline panel G5 PSD connector
closed



CoreLine panel Gen 5 -On/off
(PSU) driver & Quick Connector



Coreline panel G5_ PSD connector
Start_Step 1



CoreLine panel

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack




CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver




Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3




CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack




Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4

CoreLine panel

ÜRÜN BİLGİLERİ



Coreline panel G5 Recessed
Ceiling




Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2




Coreline panel G5 optical cover



Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch



Coreline panel G5 PSD connector
open



Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



Coreline panel G5 side angle

CoreLine panel

Genel Bilgiler	
CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Işık Teknik Ayrıntıları	
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz
Onay ve Uygulama	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/44
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Uygulama Koşulları	
Rastgele anahtara uygun	Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	RC132V
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	RC132V
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	RC132V
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	RC132V
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	RC132V
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	RC132V
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

CoreLine panel

Order Code	Full Product Name	All-in Type	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	≥80	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	All-in Type	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	107 lm/W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3.100 lm	90° ışın açısı
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3.600 lm	90° ışın açısı
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3.600 lm	90° ışın açısı
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3.600 lm	120° ışın açısı
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	3.600 lm	90° ışın açısı
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3.600 lm	120° ışın açısı
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3.400 lm	90° ışın açısı
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3.600 lm	120° ışın açısı
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3.100 lm	90° ışın açısı
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3.100 lm	90° ışın açısı
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2.900 lm	90° ışın açısı
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3.100 lm	120° ışın açısı
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3.600 lm	90° ışın açısı
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3.600 lm	90° ışın açısı
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3.100 lm	90° ışın açısı
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	120° ışın açısı
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3.400 lm	90° ışın açısı

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3.600 lm	90° ışın açısı
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	120° ışın açısı
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	4.300 lm	120° ışın açısı
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4.300 lm	90° ışın açısı
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3.400 lm	120° ışın açısı
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	120° ışın açısı
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3.400 lm	90° ışın açısı
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3.400 lm	90° ışın açısı
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4.800 lm	90° ışın açısı
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	120° ışın açısı
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	4.300 lm	90° ışın açısı
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3.400 lm	120° ışın açısı
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3.600 lm	120° ışın açısı
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3.400 lm	90° ışın açısı
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3.600 lm	90° ışın açısı
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4.300 lm	90° ışın açısı
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	3.600 lm	90° ışın açısı
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3.600 lm	90° ışın açısı
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2.900 lm	90° ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	34 W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 W
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	40 W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Sıcaklık

CoreLine panel

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-10 ila +40 °C
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 - +35 °C
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	0 - +35 °C
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	0 - +35 °C
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	0 - +35 °C
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 ila +40 °C
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 ila +40 °C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-10 ila +40 °C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 ila +40 °C
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-10 ila +40 °C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 ila +40 °C
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-10 ila +40 °C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 ila +40 °C
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 - +35 °C
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 - +35 °C
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 - +35 °C
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	0 - +35 °C
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 - +35 °C
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 - +35 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 - +35 °C
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 - +35 °C
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 - +35 °C
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 ila +40 °C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 ila +40 °C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-10 ila +40 °C
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-10 ila +40 °C
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-10 ila +40 °C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 ila +40 °C
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-10 ila +40 °C
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-10 ila +40 °C
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 ila +40 °C

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Evet
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Hayır
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Evet
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Hayır
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Evet
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Hayır
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Hayır
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Evet
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Evet
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Evet
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Evet
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Hayır
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Hayır
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Evet
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Hayır
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Hayır
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Evet
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Hayır
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Evet
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Hayır
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Evet
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Evet
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Evet
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Evet
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Hayır
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Hayır
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Hayır
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Hayır
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Evet
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Evet
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Evet
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Hayır
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Hayır
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Evet
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	Evet
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Evet
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Evet
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Evet
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Evet
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Evet
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	Evet
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	Evet
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Evet

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

CoreLine panel

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL B3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3%
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL B3	3%
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	3%
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	1%
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3%
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

