



Assymetrisk armatur til indendørs brug der giver et lineært, solidt og hvidt lys

EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore er et kompakt indendørs lineært armatur, som er velegnet til belysnings- og effektlysanvendelser, hvor et ensartet lys er afgørende. Den fremadrettede assymetriske optik giver en ensartet belysning, som er førende i branchen. To strålespredninger: Belysning og effektlys, to længder: 305 mm (1 fod) og 1219 mm (4 fod), og mulighed for kontinuerligt at rotere armaturet op til 180°, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet for belysningsdesignere, der anvender EvenBalance Essential White Powercore.

Fordele

- Assymetrisk armatur til indendørs brug der giver et lineært, solidt og hvidt lys
- Assymetrisk optisk design giver en præcis styring af lyset
- Flere farvetemperaturer tilgængelige for anvendelser, der kræver varmt, neutralt eller farvet hvidt lys

EvenBalance Essential White Powercore

Funktioner

- Ensartet belysning – EvenBalance Essential White Powercore leverer en ensartethedsgrad på mindre end 3:1 på en væg på 3 m (9 fod) med en tilbagerykningsslinje på 0,5 m (1,5 fod)
- Præcis lysstyring – Asymmetrisk optisk design giver en præcis lysstyring og leverer en bedre og mere ensartet belysning med et lavere strømforbrug end tilsvarende løsninger med fluorescerende asymmetriske reflektorer.
- Fremhævet tekstur – Strejfbelysningens strålespredning i EvenBalance eW Powercore fremhæver overfladen på en struktureret væg jævnt ved en tilbagerykningsslinje på 50 mm (2 tommer)
- Ensartet lys – Belysningens strålespredning er designet til at belyse flade overflader jævnt, f.eks. en elementvæg, med høj lysstyrke, ved hjælp af en tilbagerykningsslinje på 150–500 mm (0,5–1,5 fod).

Anvendelsesområder

- Indendørsbelysning

Specifikationer

Type	LS550L
Loftstype	Skjul steder inden døre
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt	12,5 W (305 mm) 50 W (1219 mm)
Lysstrøm	Belysningsversion: 2700 K – 775 (305 mm) 3100 (1219 mm) 3000 K – 927 (305 mm) 3708 (1219 mm) 3500 K – 887 (305 mm) 3548 (1219 mm) 4000 K – 881 (305 mm) 3524 (1219 mm) strejfbelysningsversion: 2700 K – 764 (305 mm) 3056 (1219 mm) 3000 K – 927 (305 mm) 3708 (1219 mm) 3500 K – 884 (305 mm) 3536 (1219 mm) 4000 K – 878 (305 mm) 3512 (1219 mm)
Korreleret farvetemperatur	2.700, 3.000, 3.500, 4.000 K
Farvegengivelsesindeks	81
Middeldriftslevetid (L70B50)	200.000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	200.000 timer

Middeldriftslevetid (L90B50)	54.000 timer
Gennemsnitlig omgivende temperatur	–40° – 50° C
Driftstemperaturområde	–40° – 50° C
Driver	Indbygning
Netspænding	100–277 VAC/50–60 Hz
Dæmpning	Kompatibel med udvalgte kommercielt tilgængelige fasevendingslysdæmpere af ELV-typen
Materiale	Formstøbt aluminium, finish med hvid pulvermaling
Farve	Aluminium, finish med hvid pulvermaling
Optik	Asymmetrisk
Optikafskærmning	Skål i polykarbonat/transparent afskærmning
Tilslutning	Integrerede han-/hunstik Indbygget i væg eller loft
Tilbehør	Forsyningskabel med terminator og trækafastning, ledningsføringsrum med terminator, forbindelseskabel, terminatorer, monteringsskinne, hvid

EvenBalance Essential White Powercore

Versions

