



Ασύμμετρο φωτιστικό γραμμικής εκπομπής συμπαγούς λευκού φωτός προς τα εμπρός για εσωτερικούς χώρους

EvenBalance Essential White Powercore

Το EvenBalance Essential White Powercore είναι ένα μικρό γραμμικό φωτιστικό που είναι ιδανικό για εφαρμογές φωτισμού με εφέ απλίκας και φωτισμού ανάδειξης στις οποίες το ομοιόμορφο φως έχει ύψιστη σημασία. Το ασύμμετρο οπτικό σύστημα εκπομπής προς τα εμπρός παρέχει αποτελεσματικά κορυφαία στον κλάδο ομοιομορφία φωτεινότητας. Δύο διαχύσεις φωτισμού: φωτισμός με εφέ απλίκας και φωτισμός ανάδειξης, δύο μήκη: 305 mm (1 ft) και 1219 mm (4 ft), καθώς και η δυνατότητα συνεχούς περιστροφής του φωτιστικού έως 180° εξασφαλίζουν μεγάλο βαθμό ευελιξίας στους σχεδιαστές φωτισμού όταν χρησιμοποιούν το EvenBalance Essential White Powercore.

Οφέλη

- Γραμμική εκπομπή συμπαγούς λευκού φωτός προς τα εμπρός για εσωτερικούς χώρους ασύμμετρο φωτιστικό
- Η ασύμμετρη σχεδίαση του οπτικού συστήματος παρέχει ακριβή έλεγχο του φωτός
- Διατίθενται πολλαπλές θερμοκρασίες χρώματος για εφαρμογές που απαιτούν θερμό, ουδέτερο ή ψυχρό λευκό φως.

EvenBalance Essential White Powercore

Χαρακτηριστικά

- Ομοιόμορφος φωτισμός – Το EvenBalance Essential White Powercore αποδίδει δείκτη ομοιομορφίας μικρότερο από 3:1 σε τοίχο 3 m (9 ft) με απόσταση 0,5 m (1,5 ft).
- Ακριβής έλεγχος φωτός – Η ασύμμετρη σχεδίαση του οπτικού συστήματος παρέχει ακριβή έλεγχο του φωτός και αποδίδει περισσότερο φωτισμό με υψηλότερη ομοιομορφία σε χαμηλότερη ισχύ από τις συγκρίσιμες λύσεις ασύμμετρου ανακλαστήρα φθορισμού.
- Ανάδειξη υφής – Η διάχυση φωτισμού τονισμού-ανάδειξης επιφανειών του EvenBalance eW Powercore αναδεικνύει ομαλά την επιφάνεια ενός ανάγλυφου τοίχου σε απόσταση 50 mm (2 in).
- Ομοιόμορφο φως – Η διάχυση φωτισμού με εφέ απλίκας έχει σχεδιαστεί ώστε να φωτίζει ομαλά επίπεδες επιφάνειες, όπως γυψοσανίδα, με υψηλή φωτεινότητα, χρησιμοποιώντας απόσταση 150 mm έως 500 mm (0,5 έως 1,5 ft).

Εφαρμογή

- Εσωτερικοί χώροι

Χαρακτηριστικά

Τύπος	LS550L
Τύπος οροφής	Καλυμμένη εσωτερικού χώρου
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	12,5 W (305 mm) 50 W (1219 mm)
Φωτεινή ροή	Έκδοση φωτισμού απλίκας:
	2700 K - 775 (305 mm) 3100 (1219 mm)
	3000 K - 927 (305 mm) 3708 (1219 mm)
	3500 K - 887 (305 mm) 3548 (1219 mm)
	4000 K - 881 (305 mm) 3524 (1219 mm)
	Έκδοση φωτισμού τονισμού-ανάδειξης επιφανειών:
	2700 K - 764 (305 mm) 3056 (1219 mm)
	3000 K - 927 (305 mm) 3708 (1219 mm)
	3500 K - 884 (305 mm) 3536 (1219 mm)
	4000 K - 878 (305 mm) 3512 (1219 mm)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	2700, 3000, 3500, 4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	> 100.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	> 100.000 ώρες

Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	> 54.000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40° – 50° C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-40° – 50° C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τάση δικτύου	100 έως 277 VAC / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Συμβατό με επιλεγμένους ρυθμιστές έντασης αντίστροφης φάσης τύπου ELV που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο
Υλικό	Χυτό αλουμίνιο, λευκό φινίρισμα με επικάλυψη πούδρας
Χρώμα	Αλουμίνιο, λευκό φινίρισμα με επικάλυψη πούδρας
Οπτικό σύστημα	Ασύμμετρο
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό κάλυμμα, διαφανές
Σύνδεση	Ενσωματωμένα αρσενικά / θηλυκά βύσματα Χωνευτό σε τοίχο ή σε οροφή
Εξαρτήματα	Καλώδιο τροφοδοσίας με ακροδέκτη και σφιγκτήρα, διαμέρισμα καλωδίωσης με ακροδέκτη, καλώδιο διασύνδεσης, ακροδέκτες, ράγα τοποθέτησης, λευκή

EvenBalance Essential White Powercore

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν

EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Above View



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Side View

