



EvenBalance Essential White Powercore - Lineaarinen ja epäsymmetrinen sisävalaisin viisto- tai seinänpesuvalaistukse en

EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore on pienikokoinen lineaarinen sisävalaisin, joka soveltuu erinomaisesti nimenomaan tasaista valoa vaativaan viisto- tai seinänpesuvalaistukseen. Hyvän hyötysuhteen omaava epäsymmetrinen optiikka takaa alan parhaan valaistusvoimakkuuden tasaisuuden ja valotehokkuuden. Kaksi valokeilan hajautinta: seinänpesu ja viistovalistus, kaksi pituutta: 305 mm ja 1 219 mm, ja lisäksi mahdollisuus kääntää valaisinta jopa 180°. EvenBalance Essential White Powercore antaa valaistussuunnittelijoille runsaat mahdollisuudet monipuoliseen käyttöön.

Hyödyt

- Lineaarinen sisävalaisin, jossa tasainen valkoinen valo
- Epäsymmetrinen optiikka mahdollistaa valon tarkan hallinnan
- Saatavilla useita eri väriämpötiloja lämmintä, neutraalia tai kylmää valkoista valoa vaativiin käyttötarkoituksiin

EvenBalance Essential White Powercore

Ominaisuudet

- Tasainen valaistustulos – EvenBalance Essential White Powercore -valaisimen tuottaman valaistuksen yleistasaisuus on alle 3:1, kun valaistaan 3 metriä korkeaa seinää ja valaisin on asennettu 0,5 metrin etäisyydelle.
- Tarkka valon hallinta – Epäsymmetrinen optiikka mahdollistaa valon tarkan hallinnan ja tuottaa tehokkaan ja erittäin tasaisen valaistuksen pienemmällä teholla kuin vastaavat epäsymmetrisiä heijastimia käyttävät loisteputkiratkaisut.
- Korosta tekstuuria – EvenBalance eW Powercore -valaisimen viisto valokeilan hajautus korostaa seinän pintarakennetta yhtenäisesti 50 mm:n asennusetäisyydeltä.
- Tasainen valo – Seinää pesevä valokeilan hajautus on suunniteltu tuottamaan yhtenäinen ja suuri valaistusvoimakkuus tasaiselle pinalle, kuten kipsilevy, kun asennusetäisyys on 150–500 mm.

Käyttökohteet

- -Sisätilat: viisto- ja seinänpesuvalaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	LS550L
Kattotyyppi	Peitetyt sisätilat
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	12,5 W (305 mm) 50 W (1219 mm)
Valovirta	Huuhteleva malli: 2700 K – 775 (305 mm) 3100 (1219 mm) 3000 K – 927 (305 mm) 3708 (1219 mm) 3500 K – 887 (305 mm) 3548 (1219 mm) 4000 K – 881 (305 mm) 3524 (1219 mm) Viistovalaiseva malli: 2700 K – 764 (305 mm) 3056 (1219 mm) 3000 K – 927 (305 mm) 3708 (1219 mm) 3500 K – 884 (305 mm) 3536 (1219 mm) 4000 K – 878 (305 mm) 3512 (1219 mm)
Vastaava väriämpötila	2700, 3000, 3500, 4000 K
Värintoistoindeksi	81
Käyttöiän mediaani – L70B50	200000 tuntia
Käyttöiän mediaani – L80B50	200000 tuntia

Käyttöiän mediaani – L90B50	54000 tuntia
Keskimääräinen käyttölämpötila	–40°...50°C
Käyttölämpötila	–40°...50°C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Verkköjännite	100–277 V AC, 50/60 Hz
Himmennys	Yhteensopiva tiettyjen kaupallisesti saatavien ELV-tyyppisten vastavaihehimmennimien kanssa
Materiaali	Painevalettu alumiini, jauhemaalattu valkoiseksi
Väri	Painevalettu alumiini, jauhemaalattu valkoiseksi
Optiikka	Epäsymmetrinen
Optinen kupu	Polykarbonaattikupu, läpinäkyvä
Liitäntä	Kiinteät uros-/naarasliittimet Uпотettu seinään tai kattoon
Lisävarusteet	Liitosjohto, jossa päätevastus ja vedonpoistaja; johdotuskotelo, jossa päätevastus; välijohto; päätevastus; asennuskisko, valkoinen

EvenBalance Essential White Powercore

Versions



Tuotetiedot



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Above View



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Side View



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), Above View

EvenBalance Essential White Powercore

Tuotetiedot



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), End Connection

EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), Side View

