



Apparecchio lineare per interni con luce bianca fissa e distribuzione asimmetrica in avanti

EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore è un apparecchio lineare compatto per interni, ideale per le applicazioni di illuminazione radente e wall-washing per le quali la luce uniforme è fondamentale. L'ottica asimmetrica con distribuzione in avanti offre un livello di uniformità dell'illuminamento leader di settore. Due diffusioni del fascio, Washing e Grazing, due lunghezze, 305 mm e 1.219 mm, e la possibilità di ruotare continuamente l'apparecchio fino a 180° rendono possibile un livello elevato di flessibilità per i progettisti dell'illuminazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito <http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/EvenBalance/>

Vantaggi

- Apparecchio lineare per interni con luce bianca fissa e distribuzione asimmetrica in avanti
- L'ottica asimmetrica garantisce un controllo preciso della luce
- Disponibilità di più temperature del colore per le applicazioni che richiedono luce bianca calda, neutra o fredda

EvenBalance Essential White Powercore

Caratteristiche

- Illuminazione uniforme - EvenBalance Essential White Powercore offre un rapporto di uniformità inferiore a 3:1 su una parete di 3 m (9 ft) con un arretramento di 0,5 m (1,5 ft).
- Controllo preciso della luce - L'ottica asimmetrica garantisce un controllo preciso della luce e offre più illuminazione con un livello di uniformità superiore a una potenza inferiore rispetto alle soluzioni fluorescenti con riflettore asimmetrico paragonabili.
- Accentua la trama - La diffusione del fascio con effetto radente di EvenBalance eW Powercore accentua in modo uniforme la superficie di una parete testurizzata con un arretramento di 50 mm (2").
- Luce uniforme: la diffusione del fascio con effetto wall-washing è concepita per illuminare le superfici piane, come quelle in cartongesso, utilizzando un arretramento di 150 mm-500 mm.

Applicazione

- Interno

Specifiche

Tipo	LS550L
Tipo di controsoffitto	Spazio nascosto in interni
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza	12,5 W (305 mm) 50 W (1.219 mm)
Flusso luminoso	Versione Washing: 2.700 K - 775 (305 mm) 3.100 (1.219 mm) 3.000 K - 927 (305 mm) 3.708 (1.219 mm) 3.500 K - 887 (305 mm) 3.548 (1.219 mm) 4.000 K - 881 (305 mm) 3.524 (1.219 mm) Versione Grazing: 2.700 K - 764 (305 mm) 3.056 (1.219 mm) 3.000 K - 927 (305 mm) 3.708 (1.219 mm) 3.500 K - 884 (305 mm) 3.536 (1.219 mm) 4.000 K - 878 (305 mm) 3.512 (1.219 mm)
Temperatura di colore correlata	2700, 3000, 3500, 4000 K
Indice di resa cromatica	80
Vita utile media L70B50	> 100.000 ore
Vita utile media L80B50	> 100.000 ore

Vita utile media L90B50	> 54.000 ore
Temperatura ambiente media	Da -40 a 50 °C
Intervallo temperatura operativa	Da -40 a 50 °C
Driver	Integrato
Tensione di rete	Da 100 a 277V CA / 50-60Hz
Regolazione del flusso	Compatibile con alcuni dimmer di tipo ELV a inversione di fase disponibili in commercio
Materiale	Alluminio pressofuso, finitura verniciata a polvere, bianco
Colore	Alluminio pressofuso, finitura verniciata a polvere, bianco
Ottica	Asimmetrica
Copertura dell'ottica	Boccia in policarbonato/copertura trasparente
Connessione	Connettori integrali maschio/femmina Incassato a parete o a soffitto
Accessori	Cavo principale con terminatore e scarico della trazione, comparto di cablaggio con terminatore, cavo di connessione, terminatori, binario di montaggio, bianco

EvenBalance Essential White Powercore

Versions



Dati del prodotto



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Above View



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Side View



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), Above View

EvenBalance Essential White Powercore

Dati del prodotto



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), End Connection

EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), Side View

