



Innendørs asymmetrisk armatur med lineært solid hvitt lys fra framoverbøyd stilling

EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore er en kompakt innendørs lineær armatur som er ideell for streif- og veggbelysning der ensartet lys er nødvendig. Den asymmetriske optikken med framoverbøyd stilling gir bransjeledende ensartet belsningsstyrke. To strålespredninger: streif- og veggbelysning, to lengder: 305 mm og 1219 mm, og mulighet for kontinuerlig rotasjon av armaturen opptil 180° gir lysdesignerne stor fleksibilitet ved bruk av EvenBalance Essential White Powercore.

Fordeler

- Innendørs asymmetrisk armatur med lineært solid hvitt lys fra framoverbøyd stilling
- Asymmetrisk optikk gir presis lysstyring
- Flere fargetemperaturer er tilgjengelige for installasjoner som krever varmt, nøytralt eller kjølig hvitt lys

EvenBalance Essential White Powercore

Funksjoner

- Jevn belysning – EvenBalance Essential White Powercore gir en uniformitetsrate på under 3:1 på en 3 m vegg med 0,5 m tilbaketrekking.
- Presis lysstyring – asymmetrisk optikk gir presis lysstyring og mer belysning med større ensartethet ved lavere effekt enn tilsvarende fluorescerende asymmetriske reflektorløsninger.
- Fremhev teksturen – strålespredningen til EvenBalance eW Powercore gir jevn fremheving av overflaten på en teksturert vegg med 50 mm tilbaketrekking.
- Ensartet lys – strålespredningen gir jevn belysning av flate overflater, slik som gipsplater, med høy belysningsstyrke, med en tilbaketrekking på 150–500 mm.

Søknad

- Innendørs

spesifikasjoner

Produktnavn	LS550L
Taktype	Skjult innvendig rom
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Strøm	12,5 W (305 mm) 50 W (1219 mm)
Lysstrøm	Veggversjon: 2700 K – 775 (305 mm) 3100 (1219 mm) 3000 K – 927 (305 mm) 3708 (1219 mm) 3500 K – 887 (305 mm) 3548 (1219 mm) 4000 K – 881 (305 mm) 3524 (1219 mm) Streifversjon: 2700 K – 764 (305 mm) 3056 (1219 mm) 3000 K – 927 (305 mm) 3708 (1219 mm) 3500 K – 884 (305 mm) 3536 (1219 mm) 4000 K – 878 (305 mm) 3512 (1219 mm)
Korrelert fargetemperatur	2700, 3000, 3500, 4000 K
Fargegjengivelsesindeks	81
Medianlevetid L70B50	200 000 timer

Medianlevetid L80B50	200 000 timer
Medianlevetid L90B50	54 000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	-40° – 50° C
Driftstemperaturområde	-40° – 50° C
Driver	Innebygd
Nettspenning	100–277 VAC, 50/60 Hz
Dimming	Kompatibel med utvalgte kommersielt tilgjengelige reversfase ELV-dimmere
Materialer	Presstopt aluminium, hvit, pudret overflate
Farge	Aluminium, hvit, pudret overflate
Optikk	Asymmetrisk
Glass	Polykarbonatkule / gjennomsiktig deksel
Tilkobling	Integrerte hann-/hunnkontakter Innfelt i vegg eller tak
Tilbehør	Lederkabel med terminator and rekkeavlastning, kablingsrom med terminator, forbindelsesledning, terminatorer, monteringsskinne, hvit

Versions



EvenBalance Essential White Powercore

Produkt detaljer



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Above View



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 305 mm (1 ft),
Side View




EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), Above View



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), End Connection



EvenBalance Essential White
Washing Powercore, 1219 mm (4
ft), Side View

EvenBalance Essential White Powercore

