



Panel CoreView – jednorodna tafla światła

CoreView Panel

Ludzie lubią przebywać w pomieszczeniach, które są jednocześnie przyjemne dla oka i odświeżające dla umysłu. Szczególnie dotyczy to miejsc, w których powinna panować atmosfera zarówno odprężająca, jak i pobudzająca do działania, takich jak biura, sklepy czy placówki opieki zdrowotnej. Panel CoreView to oprawa LED o nowatorskim smukłym kształcie, która po włączeniu zapewnia atrakcyjną jednorodną powierzchnię świetlną. Panel nadaje się do montażu wbudowanego (tylko pod profilami) i zwieszanego. Występuje w różnych rozmiarach, temperaturach barwowych i opcjach przyciemniania przy użyciu protokołu DALI. Oferuje też wszystkie zalety technologii LED: jest między innymi bardzo trwały i energooszczędny. Krótko mówiąc, panel CoreView to doskonała propozycja dla klientów szukających systemu przyjemnego i wydajnego oświetlenia.

Korzyści

- Tafla przyjemnego światła
- Cienka, atrakcyjna wizualnie konstrukcja
- Energooszczędność

Cechy

- Jednorodna tafla światła dzięki zaawansowanej technologii światłowodowej
- Bardzo cienki panel dzięki podświetleniu LED z boku
- Niskie zużycie energii dzięki wydajnej technologii LED
- Wersje o różnych rozmiarach i z dwiema temperaturami barwowymi
- Zasilacz bez lub z funkcją przyciemniania

Wniosek

- Biura
- Sklepy
- Obiekty służby zdrowia

Specyfikacje

Typ	RC165V (wersja z modulem o boku 600 mm) RC166V (wersja z modulem o boku 625 mm)
Typ sufitu	Sufit o widocznych profilach T
System sufitowy	Długość modułu: 600 mm Długość modułu: 625 mm
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	41 W
Rozbieżność użyteczna	110°
Strumień świetlny	3400 lm
Temperatura barwowa	3000 K 4000 K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Utrzymanie strumienia świetlnego - L70B50	65 000 godzin
Utrzymanie strumienia świetlnego - L80B50	40 000 godzin
Utrzymanie strumienia świetlnego - L90B50	25 000 godzin
Wskaźnik awaryjności zasilacza	0,38% na 5000 godzin

Średnia temperatura otoczenia	25°C
Zakres temperatur pracy	Od +10 do +40°C
Zasilacz	Wbudowany
Przyciemnianie	DALI
Napięcie sieciowe	230 lub 240 V / 50 lub 60 Hz
Materiał	Korpus: stal Obrzeże i dyfuzor: tworzywo sztuczne Klosz: PMMA
Kolor	Biel
Złączka	Złączka push-in ze zwolnieniem napięcia (PIP)
Konserwacja	Moduł optyczny uszczelniony na cały okres eksploatacji; nie jest wymagane czyszczenie od środka
Instalacja	Sufity o profilach widocznych: nie są potrzebne uchwyty Indywidualnie: zawieszenie składające się z zestawu czterech pojedynczych zawiesi stalowych, metalizowany przewód zasilający o długości 150 cm i nasadka sufitowa (SM4)
Uwagi	Zestaw zwieszakowy zawierający 4 indywidualne stalowe przewody, sprężelko Reutlinger i nasadkę sufitową — należy dokupić osobno

Więcej o produkcie

Dostępne różne rozmiary obrzeży



Panelowa oprawa CoreView do wbudowania, wersja kwadratowa (moduł o długości 625 mm)



CoreView Panel

Więcej o produkcie



Podłączanie zasilacza PSD (wersja
z modulem o długości 625 mm)

