



CoreView panou – suprafață uniformă de lumină

CoreView Panel

Oamenii apreciază spațiile interioare plăcute din punct de vedere estetic și, în același timp, reconfortante pentru minte. Acest aspect este relevant pentru spații în care doriți să asigurați o atmosferă relaxantă și, în același timp, energizantă, de exemplu, în medii de lucru, magazine și industria sănătății. CoreView panou este un corp de iluminat pe bază de LED cu formă inovatoare, subțire, care emite o suprafață uniformă de lumină – o propunere cu adevărat atrăgătoare. Permițând montajul încastrat (doar inserție) și suspendat, gama oferă mai multe dimensiuni și temperaturi de culoare, precum și reglarea intensității luminoase DALI. În plus, aceste corpuri de iluminat aduc toate avantajele tehnologiei LED: acestea sunt, de exemplu, durabile și eficiente din punct de vedere energetic. Pe scurt, panoul CoreView reprezintă o ofertă excelentă pentru cei care doresc un iluminat plăcut și eficient.

Beneficii

- Suprafață de lumină plăcută
- Factor de formă subțire, atrăgător
- Eficient din punct de vedere energetic

Caracteristici

- Suprafață uniformă de lumină, mulțumită tehnologiei avansate de ghidare a luminii
- Înălțime foarte mică a panoului, mulțumită iluminatului lateral cu LED-uri
- Consum redus de energie, mulțumită tehnologiei LED eficiente
- Mai multe dimensiuni și două temperaturi de culoare
- Disponibil cu balast fix sau cu reglarea intensității luminoase

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Sănătate

Specificații

Tip	RC165V (variantă dimensiune modul 600 mm)
	RC166V (variantă dimensiune modul 625 mm)
Tip de tavan	Tavan expus cu grindă T
Grilă pentru tavan	Lungimea modului: 600 mm
	Lungimea modului: 625 mm
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere (+/-10 %)	41 W
Unghi de distribuție luminoasă	110°
Flux luminos	3400 lm
Temperatură de culoare corelată	3000 K
	4000 K
Indice de redare a culorii	> 80
Viață utilă medie L70B50	65.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	40.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Rată de defectare balast	0,38% per 5.000 ore
Temperatură ambiantală medie	+25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	între +10 și +40 °C

Balast	Încorporat
Reglare intensitate luminoasă	DALI
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Material	Carcasă: oțel
	Ramă și difuzor: plastic
	Capac optic: PMMA
Culoare	Alb
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii (PIP)
Întreținere	Modul optic izolat pe toată durata de viață; nu necesită curățare în interior
Instalare	Tavane expuse: suprapunere, nu sunt necesare suporturi
	Individual; montaj suspendat cu un set de patru suspensii individuale din sârmă de oțel, inclusiv un cordon de alimentare cu aspect metalic, 150 cm și un capac pentru tavan (SM4)
Observații	Este disponibil un set pentru suspendare incluzând 4 cabluri din oțel individuale cu dispozitiv de prindere Reutlinger și cutie pentru tavan (RC160Z SMS) (se comandă separat)

Versions



CoreView Panel

Detalii produs

Sunt disponibile diferite mărimi de rame



CoreView panou, variantă dreptunghiulară suspendată



CoreView panou, variantă dreptunghiulară încastrată (dimensiune modul 600)

