



CoreView Panel – hladká svetelná plocha

CoreView Panel

Ľudia majú radi interiérové priestory, ktoré nezaťažujú oči a na myseľ pôsobia osviežujúco. Platí to hlavne v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť uvoľňujúcu, ale zároveň aj povzbudzujúcu atmosféru, napríklad na pracoviskách, v obchodoch a zdravotníckych zariadeniach. Svetidlo CoreView Panel je využíva LED s inovatívnym tenkým tvarom telesa, ktoré poskytuje homogénnu svetelnú plochu. Je vhodné na zabudovanie (iba položením na konštrukciu) a závesnú montáž, dostupné v rôznych veľkostiach, teplotách chromatickosti a so stmievaním DALI. Okrem toho má všetky výhody LED technológie: napríklad dlhú životnosť a energeticky účinnosť. CoreView Panel skrátka predstavuje jedinečnú ponuku pre tých, ktorí hľadajú príjemné a výkonné osvetlenie.

Výhody

- Príjemná svetelná plocha
- Tenký atraktívny tvar
- Energeticky účinné

Vlastnosti

- Homogénna svetelná plocha vďaka modernej technológii smerového osvetlenia
- Veľmi nízka výška telesa / panela vďaka postrannému umiestneniu LED
- Nízka spotreba energie vďaka účinnej technológii LED
- Možnosť výberu z rozličných veľkostí a dvoch teplôt chromatickosti
- Dostupné s nestmievateľným alebo stmievateľným napájačom

Aplikácie

- Kancelárie
- Maloobchodné predajne
- Zdravotnícke zariadenia

Špecifikácia

CoreView Panel

Typ	RC165V (modul 600 mm)
	RC166V (modul 625 mm)
Typ stropného systému	Strop s príznanými T-profilmi
Stropná konštrukcia	modul: 600 mm
	modul: 625 mm
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Výkon (+/-10 %)	41 W
Uhol vyžarovania	110°
Svetelný tok	3400 lm
Náhradná teplota	3000 K
chromatickosti	4000 K
Index podania farieb	> 80
Stredná životnosť L70B50	65 000 hodín
Stredná životnosť L80B50	40 000 hodín
Stredná životnosť L90B50	25 000 h
Poruchovosť napájacieho	0,38 % za 5 000 hodín
Priemerná teplota okolia	+25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	+10 až +40 °C

Napájač	Zabudovaný
Stmievanie	DALI
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Materiál	Teleso: oceľ
	Rám a difúzor: plast
	Optický kryt: PMMA
Farba	Biela
Zapojenie	Zástrčný konektor s ťahovým uvoľnením (PIP)
Údržba	Trvalé utesnenie optického modulu, nevyžaduje vnútorné čistenie
Montáž	Stropy s príznanými profilmi: položením, bez montážnych konzol
	Samostatná závesná montáž pomocou súpravy štyroch závesov z oceleového lana vrátane napájacieho kábla s kovovým vzhľadom v dĺžke 150 cm a stropnej koncovky (SM4)
Poznámky	K dispozícii závesná súprava so štyrmi samostatnými oceľovými lanami, upínacím systémom Reutlinger a stropnou koncovkou (objednáva sa osobitne)

Versions



Podrobnosti o produkte

K dispozícii s rôznymi veľkosťami rámu



Závesná obdĺžniková verzia CoreView Panel

CoreView Panel

Podrobnosti o produkte

Vstavaná obdĺžniková verzia
CoreView Panel, (modul 600)

