



CoreView Panel – konforlu ışık yüzeyi

CoreView Panel

Göze hoş gelen ve aynı zamanda zihinsel açıdan destekleyici iç mekânlar herkesin takdirini kazanır. Bu durum özellikle, rahatlatıcı ancak aynı zamanda enerji veren bir atmosfer yaratmak istediğiniz alanlar için geçerlidir; çalışma ortamları, perakende ve sağlık sektörü örnek olarak verilebilir. CoreView Panel, homojen ışık yüzeyi sunan, yenilikçi bir ince şekle sahip, LED tabanlı bir aydınlatma armatürüdür – gerçekten cazip bir teklif. Gömülü (yalnızca doğrudan takmalı) ve askılı montaj için uygun olan Coreview serisi, çeşitli boyut, renk sıcaklığı ve DALI karartma seçenekleri sunar. Bunlara ek olarak, LED teknolojisinin tüm avantajlarına sahiptir: örneğin, kullanım ömrü uzun ve enerji verimlidir. Kısacası, CoreView Panel, keyif verici ve etkili bir aydınlatma arayanlar için mükemmel bir seçenektir.

Faydaları

- Keyif verici ışık yüzeyi
- İnce, çekici şekil
- Enerji verimli

Özellikler

- Gelişmiş ışık-kılavuzu teknolojisi sayesinde homojen ışık yüzeyi
- Yandan yanan LED aydınlatması sayesinde çok ince bir çıkıntıya sahip panel
- Verimli LED teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi
- Çeşitli boyutlarda ve iki renk sıcaklığı seçeneğiyle sunulmuştur
- Sabit veya dimlenebilir sürücü seçenekleri

Uygulama

- Ofisler
- Perakende sektörü
- Sağlık

CoreView Panel

řartlar

Tip	RC165V (modül boyutu 600 mm model)
	RC166V (modül boyutu 625 mm model)
Tavan türü	Açık T çubuk tavan
Tavan ızgarası	Uzunluk olarak modül boyutu: 600 mm
	Uzunluk olarak modül boyutu: 625 mm
Işık kaynağı	Değıştirilemez LED modülü
Güç (+/-%10)	41 W
Işın açısı	110°
Işık akısı	3400 lm
Renk Sıcaklığı	3000 K
	4000 K
Renksel Geriverim İndeksi	> 80
Ortalama yararlı ömür	65.000 saat
L70B50	
Ortalama yararlı ömür	40.000 saat
L80B50	
Ortalama yararlı ömür	25.000 saat
L90B50	

Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %0,38
Ortalama ortam sıcaklığı	+25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40°C
Sürücü	Dahili
Karartma	DALI
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Malzeme	Gövde: çelik
	çerçeve ve difüzer: plastik
	Optik kapak: PMMA
Renk	Beyaz
Bağlantı	İtmeli çekerek çıkarmalı (PIP) konnektör
Bakım	Optik modül tamamen kapatılmıştır; içinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	Açık tavanlar: doğrudan takılır, destek gerekmez
	Bağımsız; metal görünümlü 150 mm güç kablosu ve tavan kapağı (SM4) içeren dört tek çelik tel askıdan oluşan bir setle askılı montaj
Açıklamalar	Reutlinger kavrama cihazı ve tavan kapağıyla 4 bağımsız çelik kablo içeren askı kiti (ayrıca sipariş edilmelidir)

Boyutlu çizim

CoreView Panel RC165V/RC166V

