



Maxos LED süllyesztett – mindig a megfelelő helyen

Maxos LED, süllyesztett

A Maxos LED Recessed félig moduláris, süllyesztett LED-es kiemelő lámpatest, amelyet elsősorban polcvilágításhoz ajánlunk. Az állítható optikának köszönhetően a fény mindig pontosan a polcokon lévő termékekre vagy a kiemelő táblákra, tárgyakra irányítható. Az egyedi formájú fénysugár biztosítja a kihelyezett áru maximális láthatóságát és a kevesebb feleslegesen átszűrődő fényt. A különálló LED-eket káprázásgátló optika védi, ami növeli a vizuális kényelmet, és modern, innovatív megjelenést biztosít. A lámpatestet lenyűgöző hatékonysága, amelyet a karbantartást nem igénylő működése és a veszélyes anyagok teljes mellőzése egészít ki, valódi zöld terméké teszi. A Maxos LED Recessed bármilyen elrendezésű üzletben használható. Nincs szükség kiegészítő mennyezetprofil készítésére: a mennyezeti lapot közvetlenül a lámpatest lapos peremére lehet szerelni, így lerövidítve a szerelési időt és csökkentve az anyaghasználatot.

Előnyök

- Az áruk maximális láthatósága
- Energia-megtakarítás
- Egyszerű felszerelni, nem használ veszélyes anyagokat, és nem igényel karbantartást

Szolgáltatások

- Különösen hatékony LED-fényrendszer
- Fejlett optikai rendszer
- Több mint 79 lm/W-os rendszerhatásfok
- 50 000 órás élettartam
- Egyszerűen beköthető elektromos csatlakoztatás (pl. Wieland)

Maxos LED, süllyesztett

Alkalmazás

- Üzletek és bevásárlóközpontok
- Benzinkutak
- Raktárak

termékjellemzők

Típus	RC300B (egyszerű vagy dupla fénysugarú)
Mennyezet típusa	Látszó- és szimmetrikusan rejtett bordás mennyezetekhez Sávos álmennyezet
Mennyezetrács	Hosszanti modulméret: 600 mm Hosszanti modulméret: 312,5 és 625 mm
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	16,3 W (egyszerű fénysugarú) 26 W (dupla fénysugarú)
Sugárzási szög	5°-onként dönthető (maximum 40°-ig) 1 db 20 fokos fénysugarú az egyszerű verzióhoz, 5°-os lépésben állítható (maximum 40 fokig)
Fényteljesítmény	1290 lm (4000 K) 2 x 1120 lm (4000 K)
Korrelált színhőmérséklet	4000 K
Színmegjelenítési index	> 80
Átlagos élettartam – L70B50	70 000 óra
Átlagos élettartam – L80B50	50 000 óra

Átlagos élettartam – L90B50	25 000 óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1% 5000 óránként
Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet-tartomány	10°C < T
Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V / 50–60 Hz
Anyag	Tokozás: acél, porszórt Optika: alumínium Optikai bura: PMMA
Szín	Tokozás: fehér (RAL 9016)
Csatlakozás	Wieland-csatlakozó, GST 18; 3 vagy 4 érintkező (W)
Karbantartás	Nem szükséges belső tisztítás
Felszerelés	Egyéni; a látszóbordás álmennyezetrácsokba illeszthető Átmenő kábelezés nem lehetséges

Versions



Maxos LED, süllyesztett

Termék részletei

