



Maxos LED Recessed – vždy presné

Maxos LED, recessed

Maxos LED Recessed je modulárne polozabudované LED svetidlo určené na osvetlenie polic a regálov. Vďaka nastaviteľnej optike možno svetlo presne nasmerovať na produkty na policiach alebo príslušné označenia. Špeciálna krivka vyžarovania svetla zabezpečí maximálnu viditeľnosť tovaru vo vitrínach a redukuje nežiaduco rozptýlené svetlo. Jednotlivé LED moduly majú optiku s clonením oslnenia pre docielenie vizuálnej pohody a vytvorenie inovatívneho vzhľadu svetelnej línie. Úžasná účinnosť svetidla v kombinácii s bezúdržbovou prevádzkou, bez použitia nebezpečných materiálov, je dôkazom ekologickejši tohto produktu. Maxos LED Recessed sa hodí do akýchkoľvek stropných konštrukcií. Nevyžaduje sa dodatočný stropný profil: stropný obklad možno položiť priamo na plochý rám svetidla, znižuje sa tak čas potrebný na montáž a spotreba materiálu.

Výhody

- Maximálna viditeľnosť tovaru
- Úspora energie
- Jednoduchá montáž, bez nebezpečných materiálov, žiadna údržba

Vlastnosti

- Vysokoúčinný LED systém
- Moderný optický systém
- Účinnosť systému viac ako 79 lm/W
- Životnosť 50 000 h
- Elektrické zapojenie Plug-and-play (napr. Wieland)

Aplikácie

- Obchody a obchodné domy
- Čerpace stanice
- Sklady

Maxos LED, recessed

Špecifikácia

Typ	RC300B (verzie s jednoduchým a dvojitém vyžarovaním)
Typ stropného systému	Strop s priznanými a symetrickými skrytými T-profilmi
	Strop s pásovými platňami
Stropná konštrukcia	Dĺžka modulu: 600 mm
	Dĺžka modulu: 312.5 a 625 mm
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Výkon	16,3 W (jednoduché vyžarovanie)
	26 W (dvojité vyžarovanie)
Uhol vyžarovania	Možnosť naklonenia s krokom 5° (max. 40°)
	Vyžarovanie 1 x 20° pre verzie s jednoduchým vyžarovaním, ktoré možno nakloniť s krokom 5° (max. 40°)
Svetelný tok	1 290 lm (4 000 K)
	2 x 1 120 lm (4 000 K)
Náhradná teplota chromatickosti	4 000 K
Index podania farieb	> 80
Stredná životnosť L70B50	70 000 hodín

Stredná životnosť L80B50	50 000 hodín
Stredná životnosť L90B50	25 000 hodín
Poruchovosť napájacia	1 % za 5 000 hodín
Priemerná teplota okolia	+25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	10 °C < T
Napájač	Zabudovaný
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Materiál	Teleso: oceľ, práškovaná
	Optika: hliník
	Optický kryt: PMMA
Farba	Teleso: biela (RAL 9016)
Zapojenie	Konektor Wieland GST 18, 3-pólový alebo 4-pólový (W)
Údržba	Nevyžaduje žiadne vnútorné čistenie
Montáž	Samostatná, polozenie do stropných konštrukcií s priznanými profilmi
	Priebežné prekáblovanie nie je možné

Versions



Podrobnosti o produkte



Maxos LED, recessed

Podrobnosti o produkte

