



PowerBalance Gen 2: hållbar prestanda

PowerBalance gen2

När det gäller att belysa kontorslokaler med LED är människor i allmänhet villiga att investera i hållbarhet, under förutsättning att investeringen lönar sig i längden. Samtidigt ska systemet uppfylla normerna för kontorsbelysning för att säkerställa en behaglig arbetsmiljö. PowerBalance Gen 2 är Philips mest energieffektiva LED-armatur som uppfyller normerna för kontorsbelysning. Den sänker energikostnaderna med mer än hälften jämfört med en T5-lösning och har dessutom längre livslängd. Detta resulterar i avsevärt lägre driftskostnader, vilket garanterar en återbetalning som uppfyller detaljhandelns behov. Produktarkitekturen möjliggör en serie mycket mångsidiga modulära och halvmodulära armaturer. Dessa armaturer kan enkelt monteras i öppna och nedsänkta T-profiltak samt i gipstak och bandrastertak. PowerBalance finns även i utförande med utanpåliggande montage.

Fördelar

- Oerhört effektiv LED-armatur som uppfyller normerna för kontorsbelysning
- Belysningslösning av god kvalitet för direktersättning av T5-armaturer inom de flesta användningsområdena inomhus.
- Sänker driftkostnaderna avsevärt, vilket ger en attraktiv återbetalningstid

Funktioner

- Många olika monteringsalternativ
- Avancerad LED-teknik
- Finns i olika former och storlekar
- Uppfyller kontorsnormerna


Användning

- Kontor
- Utbildning
- Hälso- och sjukvård


Varning och Säkerhet

- Produkten är IP20-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vattenintrång kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla


Versions




IPPR RC460Bi 0025



IPPR_RC460Bi_0043-Product photo



IPPR_RC460Bi_0049-Product photo




IPPR_RC460Bi_0065-Product photo




Upgradable sensor

Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor




IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Produktinformation




IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning, kontorsstandard
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20/40
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	1%

Allmän information

		CE-			
Order Code	Full Product Name	märkning	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Ja	LED34S	-	RC461B
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Ja	LED34S	-	RC461B
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC463B
910505103393	RC463B LED80S/ TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC463B
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Ja	LED34S	-	RC461B
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Ja	LED40S	-	RC461B
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Ja	LED40S	-	RC461B
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Ja	LED34S	-	RC461B
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Ja	-	-	RC461B
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC461B
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC461B
910505103390	RC461B LED80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC468B
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC461B
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	CE- märkning	-	-	RC461B
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	CE- märkning	-	-	RC461B
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	CE- märkning	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC461B

Order Code	Full Product Name	CE-märkning	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	CE-märkning	-	-	RC461B
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	CE-märkning	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC461B
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Ja	-	Interact SNS210-sensor	RC463B
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Ja	-	Interact SNS210-sensor	RC463B
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Ja	LED34S	-	RC461B
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	Ja	-	Interact SNS210-sensor	RC461B
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Ja	-	Interact SNS210-sensor	RC461B
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	Ja	-	Interact SNS210-sensor	RC461B
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Ja	-	Interact SNS210-sensor	RC461B
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	CE-märkning	-	-	RC461B
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	CE-märkning	-	-	RC461B
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	CE-märkning	-	Interact SNS210-sensor	RC461B
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	CE-märkning	-	-	RC461B
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	CE-märkning	-	Interact SNS210-sensor	RC461B
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC461B
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Ja	-	Uppgraderingsbar sensorplats med SNS210-sensor	RC461B

Full						Korrelerad					
Product		Ljuskällans	färgtemperatur			Product		Ljuskällans	färgtemperatur		
Order Code	Name	spridningsvinkel	(nom)	Typ av optisk kåpa	Färgåterg	Order Code	Name	spridningsvinkel	(nom)	Typ av optisk kåpa	Färgåtergivnings
910505100265	RC461B LED34S/ 940 PSD W60L60 CPC W	120 °	4000 K	Polykarbonatkupa/ kåpa	≥90		TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP				
910505100277	RC461B LED34S/ 940 PSD W60L60 PCV PIP	120 °	4000 K	Polykarbonatkupa/ kåpa	≥90	910505103385	RC461B 80S/TW 9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90
910505103386	RC463B LED80S/ TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	910505103390	RC461B LED80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90
910505103393	RC463B LED80S/ TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	910505103392	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90
910505100245	RC461B LED34S/ 940 PSD W60L60 VPC PIP	120 °	4000 K	Polykarbonatkupa/ kåpa	≥90	910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80
910505100249	RC461B LED40S/ 940 PSD W60L60 VPC W	120 °	4000 K	Polykarbonatkupa/ kåpa	≥90	910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80
910505100250	RC461B LED40S/ 940 PSD W60L60 VPC PIP	120 °	4000 K	Polykarbonatkupa/ kåpa	≥90	910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80
910505100256	RC461B LED34S/ 940 PSD W60L60 VPC W	120 °	4000 K	Polykarbonatkupa/ kåpa	≥90	910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80
910505101678	RC461B LED80S/ TW9 DIA W60L60 VPC PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	910505103634	RC461B 40S/840	120 °	4000 K	-	≥80
910505103383	RC461B LED80S/	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90						

Full						Korrelerad					
Product		Ljuskällans		färgtemperatur		Product		Ljuskällans		Korrelerad	
Order Code	Name	spridningsvinkel	(nom)	Typ av optisk kåpa	Färgåterg	Order Code	Name	spridningsvinkel	(nom)	Typ av optisk kåpa	Färgåtergivnings
910505103388	SRD	120 °	Tunable white	-	≥90	910505103619	W30L120	120 °	4000 K	-	≥80
	W60L60						VPC IA4				
	VPC U4						PIP				
	PIP UE						RC461B				
	LED80S/						28S/840				
910505103395	TW9 SIA	120 °	Tunable white	-	≥90	910505103623	W30L120	120 °	4000 K	-	≥80
	W31L125						VPC PIP				
	VPC						UE				
	IA4PIP						RC461B				
	LED80S/						34S/840				
910505100241	TWBU	120 °	Tunable white	-	≥90	910505103625	W30L120	120 °	4000 K	-	≥80
	SIA						VPC PIP				
	W31L125						UE				
	VPC IA4						RC461B				
	PIP						34S/840				
910505103384	LED34S/	120 °	Tunable white	-	≥90	910505103631	SRD	120 °	4000 K	-	≥80
	940 PSD						W30L120				
	W30L120						VPC IA4				
	VPC PIP						PIPU				
	LED80S/						RC461B				
910505103387	TW9 SIA	120 °	Tunable white	-	≥90	910505103633	40S/840	120 °	4000 K	-	≥80
	W30L120						PSD				
	VPC						W30L120				
	IA4PIP						VPC PIP				
	LED80S/						UE				
910505103391	TWBU	120 °	Tunable white	-	≥90	910505101717	RC461B	- °	3000 K	-	≥90
	SIA						LED34S/				
	W30L120						930 SRD				
	VPC						W60L60				
	IA4PIPSC						VPC U4				
910505103394	LED80S/	120 °	Tunable white	-	≥90	910505101718	PIP	- °	4000 K	-	≥90
	TWBU						LED34S/				
	SIA						940 SRD				
	W30L120						W60L60				
	VPC						VPC U4				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte		Antal	
		(märkvärde) (nom)	Ljusflöde	ljuskällor	
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	143 lm/W	4 000 lm	1	
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	143 lm/W	4 000 lm	1	
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	173 lm/W	2 800 lm	-	
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	172 lm/W	3 400 lm	-	
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	172 lm/W	3 400 lm	-	

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte		Antal	
		(märkvärde) (nom)	Ljusflöde	ljuskällor	
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	139 lm/W	3 400 lm	1	
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	130 lm/W	7 700 lm	-	
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	173 lm/W	2 800 lm	-	
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	172 lm/W	3 400 lm	-	
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	172 lm/W	3 400 lm	-	
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	174 lm/W	4 000 lm	-	
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	133 lm/W	3 400 lm	-	
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	142 lm/W	3 400 lm	-	

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	24 W
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	24 W
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	64 W
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	64 W
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	24 W
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	28 W
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	28 W
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	24 W
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	64 W
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	64 W
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	64 W
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	64 W
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	64 W
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	16,2 W
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	19,8 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	19,8 W
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	23 W
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	23 W
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	64 W
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	64 W
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	24 W
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	64 W
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	64 W
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	64 W
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	64 W
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	16,2 W
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	19,8 W
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	19,8 W
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	23 W
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	23 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	25,5 W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Tunable, SDCM <3
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Tunable, SDCM <3
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Lämplig för slumpmässig brytning
910505100265	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Nej
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Nej
910505103386	RC463B LED80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4 PIP	Ja
910505103393	RC463B LED80S/TWBU SIA W62L62 VPC U4 PIP	Ja
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Nej
910505100249	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Nej
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Nej
910505100256	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Nej
910505101678	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Nej
910505103383	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Ja
910505103385	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Ja
910505103390	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Ja
910505103392	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP SC	Ja
910505103620	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Nej
910505103624	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Nej
910505103626	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Nej

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	24 W

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Tunable, SDCM <3
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	Tunable, SDCM <3
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Tunable, SDCM <3
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	Tunable, SDCM <3
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Tunable, SDCM <3
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	(0.384; 0.378)SDCM <3
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3

Order Code	Full Product Name	Lämplig för slumpmässig brytning
910505103632	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Nej
910505103634	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Nej
910505103388	RC463B LED80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4PIP	Ja
910505103395	RC463B 80S/TWBU SIA W31L125 VPC IA4 PIP	Ja
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Nej
910505103384	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIPSC	Ja
910505103387	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Ja
910505103391	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4PIPSC	Ja
910505103394	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Ja
910505103619	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Nej
910505103623	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Nej
910505103625	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Nej
910505103631	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Nej
910505103633	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Nej
910505101717	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Nej
910505101718	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Nej

