




Tempo – kompakt és tartós

Tempo 1 RVP151

A Tempo fényvetőcsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható. A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás. A fényforráshoz és az előtétéhez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az első csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.

Előnyök

- Teljes fényvetőcsalád fényforrások széles választékával szimmetrikus vagy aszimmetrikus optikával a magas fényhasznosításhoz
- Sokféle kültéri fényvető alkalmazáshoz ideális, úgy mint homlokzatok, hirdetőablak, parkolók ill. egyéb nagy területek és hobbi sportvilágításra
- Kompakt, szürke lámpatestház

Szolgáltatások

- Fényforrások széles választéka
- Szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok
- Kompakt szürke ház
- Állítóeszköz
- Gyorskioldó kapcsokkal ellátott, zsanérosan nyíló első üveg

Alkalmazás

- Homlokzatok
- Hirdetőablak
- Építészeti világítás


Tempo 1 RVP151

termékjellemzők

Típus	RVP151
Fényforrás	Kisülő fényforrás: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 W - 1 x MHN-TD / RX7s / 70 W - 1 x SON-T / E27 / 70 W Kompakt fénycső: - 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (K vagy 830 színhőmérséklet) Nem
Hálózati feszültség	230 V
Előtét (beépített)	Elektromagnetikus (kisvesztességű), 230 V / 50 Hz: - Induktív (IN) - Induktív, párhuzamos kompenzált (IC)
Optika	Aszimmetrikus (A) Szimmetrikus (S)
Anyagok és bevonat	Ház: öntött alumínium, korrózióálló porszórt bevonat Üveg: hődézett, 4 mm vastag Tömítés: szilikon Szerelőelem: acél A célzóeszköz védősapkája: műanyag Klipszek: rozsdamentes acél Reflektor: eloxált, nagy tisztaságú alumínium

Szín	Szürke, RAL 9007, porszórt Színazonos szerelőelem és klipszek
Szerelés	Mennyezetre, falra vagy földre Kábelbevezetés M20 tömszelencén Környezeti hőmérséklet: 35°C Szélterhelési érték (SCx): 0.08 m Max. állítás a vízszintestől: 175°
Karbantartás	A gyorskioldású klipsszel rögzített előtétüveg csuklópánttal hajtható le a fényforráscsere elvégzéséhez Nincs szükség belső tisztításra
Fő alkalmazások	Tér-, homlokzat-, reklámtábla- és építészeti világítás

Versions



Termék részletei



Hátulnézet



Célzóeszköz az egyszerű beállításhoz

Tempo 1 RVP151

Termék részletei



Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütdésvédelmi kód IK07

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Nem

Általános információ

CE jelölés CE mark

Optika/lencse típusa FG

ENEC jel -

Működtető szerelvény CONV

A lámpa teljesítménye 70 W

A fényforrások száma 1

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Init. Color Rendering Index 80

Technikai adatok

A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya 0

Mechanika és tokozás

Szín GR

Általános információ

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Fényforráscsalád kódja	Az optika típusa
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	830 meleg fehér	CDM-TD	Aszimmetrikus
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	842 semleges fehér	MHN-TD	Szimmetrikus
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	842 semleges fehér	MHN-TD	Aszimmetrikus

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color Temperature
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	3000 K
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	4200 K

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color Temperature
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	4200 K

