



Tempo – compact en consistent

Tempo 1 RVP151

Tempo is een complete schijnwerperreeks met een ruime keuze uit lamptypen en symmetrische en asymmetrische reflectors. De reeks is bij uitstek geschikt voor een aantal buitentoepassingen, uiteenlopend van de verlichting van architecturale elementen, gevels en billboards tot het verlichten van terreinen voor bijvoorbeeld recreatiesport. De reeks is nu uitgebreid met Tempo 1, een kleinere 70 W uitvoering die leverbaar is met verschillende lichtbronnen. De compacte behuizing en metallic grijze afwerking garanderen een optimale visuele integratie. De reflectors van geanodiseerd aluminium zorgen voor een zeer efficiënte bundelverdeling. De nylon boutkapjes vormen een goniometrisch richtapparaat voor eenvoudige afstelling en uitlijning. Toegang tot de lamp en het VSA kan snel en eenvoudig via het scharnierende frontglas met de snelverbindingsklemmen van RVS. Tempo 1, 2 en 3 voldoen aan RoHS.

Voordelen

- Eenvoudig te richten, ook na plaatsing
- Kleine behuizing met hoge lichtopbrengst

Kenmerken

- Een grote keuze aan lamptypes
- Symmetrische en asymmetrische reflectors
- Compacte behuizing met metallic-grijze afwerking
- Richtapparaat
- Scharnierend frontglas met snelverbindingsklemmen

Toepassing

- Gevels
- Aanplakborden
- Architecturale verlichting

Specificaties

Tempo 1 RVP151

Type	RVP151
Lichtbron	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 W - 1 x MHN-TD / RX7s / 70 W - 1 x SON-T / E27 / 70 W Compacte fluorescentie: - 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
Lamp meegeleverd	Ja (K of lichtkleur 830) Nee
Netspanning	230 of 240 V
VSA en compensatie (ingebouwd)	Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 V / 50 Hz: - Inductief (IN) - Inductief, parallel gecompenseerd (IC)
Optiek	Asymmetrisch (A) Symmetrisch (S)
Materiaal en afwerking	Behuizing: gietaluminium, corrosiebestendige poedercoating Glas: thermisch gehard, 4 mm dik Pakking: eerste klas gelijmd siliconen Montagebeugel: staal Kap richtapparaat: nylon Bevestigingsklemmen: roestvast staal Reflector: geanodiseerd, zeer zuiver aluminium

Kleur	Grijs, RAL 9007, poedercoating Beugel, pakkingring en scharnieren in bijpassende kleur
Installatie	Plafond-, wand- of vloermontage Kabelopening via M20 kabelwartel Omgevingstemperatuur buiten: 35°C Windbelastingsfactor (SCx): 0,08 m Max. instelling vanuit horizontaal: 175°
Onderhoud	Scharnierend frontglas met snelverbindingssklemmen voor lampvervangings in positie Geen interne reiniging vereist
Belangrijkste toepassingen	Terreinen, gevels, billboards, architecturale verlichting

Versions



Tempo 1 RVP151
schijnwerperarmatuur voor
terreinverlichting

Productgegevens



Achteraanzicht




Richtapparaat voor eenvoudige
afstelling en uitlijning

Tempo 1 RVP151

Productgegevens

Tempo 1 RVP151



Tempo 2 RVP251



Tempo 3 RVP351



Goedkeuring en Toepassing

Mech. Impact protection code IK07

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Nee

Algemene informatie

CE-markering CE-markering
Light source color 842 neutraalwit
Optical cover/lens type Vlak glas
ENEC-markering -
VSA Conventioneel
Lamp family code MHN-TD
Lampvermogen 70 W
Number of light sources 1

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur 4200 K
Initiële Kleurweergave-index (CRI) 80

Eisen aan armatuurontwerp

Upward light output ratio 0

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur Grey

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Optiektype
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	Symmetrisch
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	Asymmetrisch

