



Tempo – robusto y compacto

Tempo 2

Tempo es una completa gama de proyectores que ofrece una amplia selección de tipos de lámparas y reflectores simétricos y asimétricos. Se adapta de forma idónea a diversas aplicaciones de exterior comprendidas entre la iluminación de fachadas y vallas publicitarias y la de áreas deportivas y de recreo. Actualmente la gama se ha ampliado con el modelo Tempo 1, una versión más reducida de 70 W disponible para distintos tipos de lámpara. La carcasa compacta y el acabado gris metalizado garantizan una integración visual óptima. Los reflectores de aluminio anodizado aseguran una distribución del haz extremadamente eficiente. Se incluye un dispositivo goniométrico de apuntamiento para facilitar el ajuste y la alineación. El acceso tanto a la lámpara como al equipo resulta fácil y sencillo gracias al vidrio frontal abatible con clips de acero inoxidable de rápida liberación. Tempo 1, 2 y 3 cumplen la normativa RoHS.

Beneficios

- Completa gama de proyectores que ofrece una amplia selección de tipos de lámparas y reflectores simétricos y asimétricos que aseguran una distribución del haz extremadamente eficiente.
- Ideal para diversas aplicaciones de exterior comprendidas entre la iluminación de fachadas y vallas publicitarias y áreas deportivas y de recreo
- Integración visual óptima gracias a una carcasa compacta y un acabado gris metalizado

Características

- Amplia gama de tipos de lámparas
- Reflectores simétricos y asimétricos
- Carcasa compacta con acabado gris metálico
- Dispositivo de orientación
- Vidrio frontal abatible con bisagras de apertura rápida

Tempo 2

Aplicaciones

- Fachadas
- Iluminación de áreas
- Alumbrado arquitectónico
- Vallas publicitarias

Especificaciones

Tipo	RVP251
Tipo de lámpara	HID:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x SON-T / E27 / 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 150 W
Lámpara incluida	Sí (color de lámpara 830 CDM-TD y 842 MHN-TD)
Equipo (integrado)	Electromagnético (baja pérdida), 230 / 50 Hz:
	-
	- Inductivo, compensado paralelo (IC)
Óptica	Asimétrica (A)
	Simétrica (S)
Materiales y acabado	Carcasa: inyección de aluminio, recubrimiento en acabado rugoso resistente a la corrosión
	Vidrio: termoendurecido, 4 mm grosor
	Junta: sellado en silicona de primera calidad
	Brazo de montaje: acero
	Tapa del dispositivo de apuntamiento: nylon
	Clips de fijación: acero inoxidable
	Reflector: aluminio anodizado de alta pureza

Color	Gris, RAL 9007, acabado rugoso
	Brazo, arandela y bisagras en colores coincidentes
Instalación	Entrada para cable con prensaestopas M20
	Temperatura ambiente exterior: 35°C
	Coefficiente de arrastre (SCx): 0,138 m
	Máximo ajuste desde el horizontal: 175°
Mantenimiento	Vidrio frontal abatible con clips de rápida liberación para una sustitución de lámparas en posición
	No requiere limpieza interna
Aplicaciones principales	Iluminación arquitectónica, de áreas, fachadas y vallas publicitarias

Versions



Tempo 2

Detalles del producto



Vista posterior



Dispositivo de apuntamiento para un ajuste y una alineación sencillos

