



Tempo – compact and consistent

Tempo 2 RVP251

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Vantaggi

- Gamma completa di proiettori economici, con un ottimo rapporto qualità prezzo
- Offerta completa di lampade ed ottiche per ogni necessità di applicazione
- Ideale per una vasta gamma di applicazioni Outdoor (Illuminazione architettonica, di spazi aperti, facciate, cartelloni pubblicitari, impianti sportivi ricreativi)
- Ottima integrazione visiva, grazie al corpo compatto ad al colore Grigio metallizzato

Caratteristiche

- Ampia scelta di tipi di lampade
- Riflettori simmetrici e asimmetrici
- Corpo compatto con finitura metallica in grigio
- Dispositivo di puntamento
- Vetro anteriore con cerniere e clip a rilascio rapido

Tempo 2 RVP251

Applicazione

- Facciate
- Illuminazione di spazi aperti
- Illuminazione architettonica
- Cartelloni pubblicitari

Specifiche

Tipo	RVP251
Sorgente luminosa	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x SON-T / E27 / 70 W - 1 x SON-T / E40 / 150 W
Lampada inclusa	Sì, (K)
Alimentatore e compensazione (integrati)	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz: - compensazione parallela (IC)
Ottica	Asimmetrica (A) Simmetrica (S)
Materiali e finitura	Corpo: alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato a polvere Vetro: vetro temprato termicamente, spessore 4 mm Guarnizione: gomma silicone Staffa di montaggio: acciaio Copribulloni: nylon Clips di chiusura: acciaio inossidabile Riflettore: alluminio anodizzato di elevata purezza

Colore	Grigio, RAL 9007
Installazione	Montaggio a soffitto, a parete o a pavimento Ingresso dei cavi tramite pressacavo M20 Temperatura ambiente esterna: 35°C Coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx): 0,138 m Massima regolazione orizzontale: 175°
Manutenzione	Vetro frontale incernierato con 4 clip a rilascio rapido per una veloce sostituzione della lampada Pulizia interna non necessaria
Applicazioni principali	Illuminazione architettonica, di spazi aperti, facciate, cartelloni pubblicitari

Versions



Tempo 2 RVP251

Tempo 2 RVP251

Dati del prodotto



Vista posteriore



Dispositivo di puntamento per facilitare la regolazione e l'allineamento



Unità elettrica integrata, in scomparto separato

Approvazione e applicazione

Codice protezione Impatti meccanici	IK07
-------------------------------------	------

Informazioni generali

Marchio CE	CE mark
Colore sorgente luminosa	842 bianco neutro
Tipo copertura ottica/lenti	FG
Marchio ENEC	-
Unità elettrica/alimentatore	Reattore convenzionale
Codice famiglia lampada	MHN-TD
Potenza della lampada	150 W
Numero di sorgenti luminose	1

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice Temperatura di colore correlata	4200 K
Indice di resa dei colori	85

Dati tecnici di illuminazione

Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
--	---

Meccanica e corpo

Colore	Grigio GR
--------	-----------

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Protezione da sovratensione (comune/differenziale)
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	-
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	- kV

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	No

Tempo 2 RVP251

Order Code	Full Product Name	Regolabile
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	-

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio		Numero di unità	
		luminoso dell'apparecchio	Marchio di infiammabilità	elettriche	Tipo di ottica
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	-	-	-	Asymmetrical

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio		Numero di unità	
		luminoso dell'apparecchio	Marchio di infiammabilità	elettriche	Tipo di ottica
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	-	NO	1 unit	Symmetrical

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione	
		standard ingresso laterale	Angolo standard di inclinazione testa palo
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	-	-

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione	
		standard ingresso laterale	Angolo standard di inclinazione testa palo
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	-	-

