



Tempo – kompakt og stabil

Tempo 2 RVP251

Tempo kompletterer Tempo flombelysningsserie med en rekke lyskildetyper og symmetriske og asymmetriske reflektorer. Den passer ideelt til mange bruksområder utendørs, alt fra arkitektonisk, fasade- og oppslagstavlebelysning til område- og (fritids-) sportsbelysning.

Fordeler

- Komplette flombelysningsserie med et bredt utvalg av lyskildetyper og symmetriske eller asymmetriske reflektorer for høyeffektiv strålespredning
- Perfekt for en rekke bruksområder utendørs fra arkitektonisk belysning, belysning av fasader og reklametavler til område- og sportsbelysning
- Optimal visuell integrasjon med kompakt hus og metallisk grå overflatebehandling

Funksjoner

- Et stort utvalg av lampetyper
- Symmetriske og asymmetriske reflektorer
- Kompakt innfatning med metallisk grå overflate
- Satser
- Hengslet frontglass med hurtigklemmer

Søknad

- fasader
- Områdebelysning
- Arkitektonisk belysning
- Reklametavler

spesifikasjoner


Type	RVP251	Lyskilde	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W
------	--------	----------	--

Tempo 2 RVP251

	- 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x SON-T / E27 / 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 150 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lysfarge 830 eller 842)
Forkobling og kompensasjon (Integrert)	Elektromagnetisk (lavt tap), 230 eller 240 V / 50 Hz:
	- Induktiv (IN)
	- Induktiv, parallellkompensert (IC)
Optikk	Asymmetrisk (A)
	Symmetrisk (S)
Materialer og overflatebehandling	Hus: Presstøpt aluminium, korrosjonsbestandig, pulverlakkert
	overflate
	Glass: varmeherdet, 4 mm tykt
	Pakning: Kvalitetsbundet silikon
	Monteringsbrakett: stål
	Sikteenhetslette: Nylon
	Festeklemmer: rustfritt stål
	Reflektor: Anodisert aluminium med høy renhet

Farge	Grå, RAL9007, pulverlakkert
	Brakett, malje og hengsler har matchende farge
Montering	Monteres i tak, vegg eller gulv
	Kabelinnføring via kabelnippel M20
	Omgivelsestemperatur utendørs: 35 °C
	Motstandsfaktor (SCx): 0,138 m
	Maks. justering fra horisontalen: 175°
Vedlikehold	Hengslet frontglass med fester for hurtigåpning ved utskiftning av lyskilde på stedet
	Behøver ikke å rengjøres på innsiden
Hovedbruksområder	Område-, fasade-, reklametavle- og arkitektonisk belysning

Versions



Produkt detaljer



