



Tempo – compact and consistent

RVP351

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Avantages

- Complete floodlighting range with a wide choice of lamp types and symmetrical or asymmetrical reflectors for highly efficient beam distribution
- Ideal for a variety of outdoor applications from architectural, facade and billboard lighting to area and (leisure) sports lighting
- Optimal visual integration with compact housing and metallic grey finish

Fonctions

- Vaste choix de types de lampes
- Réflecteurs asymétrique et symétrique
- Boîtier compact avec finition gris métallique
- Dispositif d'orientation
- Vitre frontale à charnières avec clips d'ouverture rapide

RVP351

Application

- Façades
- Éclairage de grands espaces
- Éclairage architectural
- Panneaux publicitaires

Descriptions

Type	RVP351
Light source	HID: - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W
Lamp included	Yes (K)
Gear and compensation (integrated)	Electromagnetic (low loss), 230 or 240 V / 50 Hz: - Inductive (IN) - Inductive, parallel compensated (IC)
Optic	Asymmetrical (A) Symmetrical (S)
Materials and finishing	Housing: die-cast aluminum, corrosion-resistant powder coating Glass: thermally hardened, 4 mm thick Gasket: premium bonded silicone Mounting bracket: steel Aiming device cap: nylon Fixation clips: stainless steel Reflector: anodized, high-purity aluminum

Color	Grey, RAL 9007, powder-coated Color-matched bracket, grommet and hinges
Installation	Ceiling, wall or floor mounting Cable entry via M20 cable gland Ambient temperature outdoor: 35°C Drag factor (SCx): 0.203 m Max. adjustment from the horizontal: 175°
Maintenance	Hinged front glass with quick-release clips for in-position lamp replacement No internal cleaning required
Main applications	Area, facade, billboard, architectural lighting

Versions



RVP351

Détails sur le produit



Normes et recommandations	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07
Caractéristiques générales	
Marquage CE	Marquage CE
Cache optique/type de l'objectif	FG
Marquage ENEC	Non
Appareillage	Classique
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Nombre de sources lumineuses	1
Photométries et Colorimétries	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Matériaux et finitions	
Couleur	Gris

Order Code	Full Product Name	Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel)
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	-
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-
14973800	RVP351 HPI-TP400W K IC S	-
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	- kV
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	- kV

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	Non
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	Non
14973800	RVP351 HPI-TP400W K IC S	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-

Caractéristiques générales (1/2)

RVP351

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Température de couleur	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	-	645 blanc neutre	-	HPI-TP
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-	645 blanc neutre	-	HPI-TP
14973800	RVP351 HPI-TP400W K IC S	-	645 blanc neutre	-	HPI-TP

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Température de couleur	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-	220 or	NO	SON-TPP
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-	220 or	NO	SON-TPP

Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Type d'optique
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	250 W	-	Optique asymétrique
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	250 W	-	Optique symétrique
14973800	RVP351 HPI-TP400W K IC S	400 W	-	Optique symétrique

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Type d'optique
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	250 W	1 unit	Optique asymétrique
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	400 W	1 unit	Optique asymétrique

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	4500 K	65
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	4500 K	65
14973800	RVP351 HPI-TP400W K IC S	4500 K	65

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	2000 K	25
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	2000 K	25

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	-	-
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-	-
14973800	RVP351 HPI-TP400W K IC S	-	-

Order Code	Full Product Name	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-	-
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-	-

