




Tempo – kompakt és tartós

Tempo 3 RVP351

A Tempo fényvetőcsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható. A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás. A fényforráshoz és az előtétéhez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az előlő csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.

Előnyök

- Teljes fényvetőcsalád fényforrások széles választékával szimmetrikus vagy aszimmetrikus optikával a magas fényhasznosításhoz
- Sokféle kültéri fényvető alkalmazáshoz ideális, úgy mint homlokzatok, hirdetőablak, parkolók ill. egyéb nagy területek és hobbi sportvilágításra
- Kompakt, szürke lámpatestház

Szolgáltatások

- Fényforrások széles választéka
- Szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok
- Kompakt szürke ház
- Állítóeszköz
- Gyorskioldó kapcsokkal ellátott, zsanérosan nyíló első üveg

Tempo 3 RVP351

Alkalmazás

- Homlokzatok
- Tervvilágítás
- Építészeti világítás
- Hirdetőtáblák

termékjellemzők

Típus	RVP351
Fényforrás	Kisülő fényforrás: - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (K)
Előtét (beépített)	Elektromagnetikus (kisveszteségű), 230 V / 50 Hz: - Induktív (IN) - Induktív, párhuzamos kompenzált (IC)
Optika	Aszimmetrikus (A) Szimmetrikus (S)
Anyagok és bevonat	Ház: öntött alumínium, korrózióálló porszórt bevonat Üveg: hőedzett, 4 mm vastag Tömítés: szilikon Szerelőelem: acél Célzóeszköz védősapkája: műanyag Klipszek: rozsdamentes acél Reflektor: eloxált, nagy tisztaságú alumínium

Szín	Szürke, RAL 9007, porszórt Színazonos szerelőelem és rögzítő
Szerelés	Mennyezetre, falra vagy földre Kábelbevezetés M20 tömszelencén Környezeti hőmérséklet: 35°C Széltelhelési érték (SCx): 0.203 m Max. állítás a vízszintestől: 175°
Karbantartás	A gyorskioldású klipsszel rögzített előtétüveg csuklópánttal hajtható le a fényforráscsere elvégzéséhez Nincs szükség belső tisztításra
Fő alkalmazások	Tér-, homlokzat-, reklámtábla- és építészeti világítás

Versions



Tempo 3 RVP351


Termék részletei



Hátulnézet



Célzóeszköz az egyszerű szereléshez



Beépített szerelvények

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütdésvédelmi kód IK07

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Nem

Általános információ

CE jelölés CE mark
A fényforrás színe 645 semleges fehér
Optika/lencse típusa FG
ENEC jel -
Működtető szerelvény CONV
Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Fényforráscsalád kódja HPI-TP
A lámpa teljesítménye 250 W
A fényforrások száma 1

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Init. Corr. Color Temperature 4500 K
Init. Color Rendering Index 65

Technikai adatok

A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya 0

Mechanika és tokozás

Szín GR

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	Aszimmetrikus
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	Szimmetrikus

