



Tempo – kompaktowy

Tempo 3 RVP351

Tempo jest kompletną rodziną projektorów z szerokim wachlarzem źródeł światła i wersji optycznych (rozsył symetryczny i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 9007), zapewnia łatwą integrację z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Anodyzowany, aluminiowy, młotkowany odbłyśnik o wysokiej sprawności zapewnia efektywny rozsył światła. Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki i łatwy dostęp do lampy i osprzętu. Oprawy Tempo 1, 2 i 3 są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS.

Korzyści

- Projektory z szerokim wyborem źródeł światła i wysoko-efektywną optyką symetryczną i asymetryczną.
- Idealne do oświetlenia zarówno architektonicznego (fasady, billboardy) jak i terenów przemysłowych i małych obiektów sportowych.
- Optymalna integracja kompaktowego projektora i szarego wykończenia.

Cechy

- Bogaty wybór rodzajów lamp
- Odbłyśniki symetryczne i asymetryczne
- Niewielki korpus z wykończeniem w kolorze szarego metalu
- Urządzenie celujące
- Szyba przednia na zawiasach z zatrzaskami

Wniosek

- Fasady
- Oświetlenie terenu
- Oświetlenie architektoniczne
- Billboardy


Specyfikacje

Tempo 3 RVP351

Typ	RVP351
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W
Zawiera lampę	Tak (K)
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 V / 50 Hz: - Kompensacja równoległa (IC)
Optyka	Asymetryczna (A) Symetryczna (S)
Materiały i wykończenie	Korpus: odlew aluminiowy, odporna na korozję powłoka proszkowa Szkło: utwardzane termicznie, grubość 4 mm Uszczelka: wysokiej jakości silikon Zaczepek montażowy: stal Nakładka urządzenia celującego: nylon Zatraski montażowe: stal nierdzewna Odbłyśnik: anodyzowane aluminium o wysokiej czystości

Kolor	Szary RAL 9007; malowany proszkowo Dopasowany kolorystycznie zaczepek, pierścień uszczelniający i przeguby
Instalacja	Montaż na suficie, ścianie lub w podłodze Przewód wprowadzany przez dławicę M20 Temperatura otoczenia na zewnątrz: 35°C Współczynnik oporu wiatru (SCx): 0,203 m Maksymalna regulacja w poziomie: 175°
Konserwacja	Szyba przednia na przegubach z zamkami umożliwia wymianę lampy bez demontażu Nie jest wymagane czyszczenie od środka
Główne zastosowania	Oświetlenie terenu, fasad, billboardów i obiektów architektonicznych

Versions



Więcej o produkcie




Widok z tyłu



Urządzenie celujące do łatwej regulacji

Tempo 3 RVP351

Więcej o produkcie



Osprzęt zintegrowany

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07
--	------

Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG
Oznaczenie ENEC	brak
Osprzęt	CONV
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s
Liczba źródeł światła	1
Typ optyki	symetryczny

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
--	---

Mechanika i korpus

Kolor	GR
-------	----

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	- kV
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	- kV

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	brak
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-

Informacje podstawowe (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Oznaczenie palności	Kod rodziny źródła światła
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-	645 barwa biała neutralna	-	HPI-TP
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-	220 złoty	-	SON-TPP

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Oznaczenie palności	Kod rodziny źródła światła
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-	220 złoty	NO	SON-TPP
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-	220 złoty	NO	SON-TPP

Tempo 3 RVP351

Informacje podstawowe (2/2)

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła	Liczba jednostek
			osprzętu
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	250 W	-
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	250 W	-

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła	Liczba jednostek
			osprzętu
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	250 W	1
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	400 W	1

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Znamionowy wskaźnik oddawania barw
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	4500 K	65
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	2000 K	25

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Znamionowy wskaźnik oddawania barw
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	2000 K	25
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	2000 K	25

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	-	-
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-	-
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-	-

Order Code	Full Product Name	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-	-

