




Темпро – компактный и надежный

Темпро 3 RVP351

Темпро это модельный ряд прожекторов заливающего света, предлагает широкий выбор ламп и симметричных или асимметричных отражателей. Они идеально подходит для наружного применения: как для архитектурной подсветки фасадов и рекламных щитов, так и для освещения общественных мест и спортивных площадок. Недавно в модельный ряд был добавлен новый светильник Темпро 1, более компактный, работающий с лампами мощностью 70 Вт. Компактный корпус Темпро, окрашенный в серый металлик, позволяет ему вписываться в визуальную среду любого объекта. Отражатель из анодированного алюминия гарантирует высокоэффективное светораспределение. Пластиковые головки винтов, регулирующих наклон прожектора, облегчают нацеливание. Доступ к лампе и ПРА осуществляется очень просто и быстро - путем открывания переднего стекла, закрепленного защелками из нержавеющей стали. Все модели Темпро соответствуют стандартам RoHS.

Преимущества

- Полный модельный ряд прожекторов заливающего света с широким выбором типов ламп и симметричных либо асимметричных отражателей, обеспечивающих высокоэффективное светораспределение
- Идеально подходят для наружного освещения от архитектурной подсветки фасадов и высвечивания рекламных щитов до освещения территорий и спортивных площадок
- Оптимальная визуальная интеграция в окружающую среду за счет компактного корпуса, окрашенного в серый металлик

Темпо 3 RVP351

Характеристики

- Широкий выбор типов ламп
- Симметричный и асимметричный отражатели
- Компактный корпус с покрытием цвета "серый металлик"
- Регулировочное устройство
- Открывающееся переднее стекло с быстросъемными зажимами

Применение

- Фасады
- Зональное освещение
- Архитектурное освещение
- Рекламные щиты

Спецификации

Тип	RVP351
Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 Вт - 1 x SON-T / E40 / 250, 400 Вт
Лампа в комплекте	Да (К)
ПРА (встроенный)	Электромагнитный (низкие потери), 230 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) - Индуктивный, параллельная компенсация (IC)
Оптика	Асимметричная (A) Симметричная (S)
Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Стекло: закаленное, толщина 4 мм Уплотнитель: силикон Кронштейн: сталь Колпачки винтов нацеливающего устройства: пластик Фиксирующие скобы: нержавеющая сталь Отражатель: анодированный алюминий, высокая чистота

Цвет	Серый, RAL 9007, порошковая краска Кронштейны, уплотнители и петли того же цвета
Установка	На потолок, стены или пол Кабельный ввод M20 Наружная температура окружающей среды: 35°C Коэффициент сопротивления (SCx): 0.203 м Максимальная регулировка по горизонтали: 175°
Обслуживание	Переднее стекло на петлях с быстrootкрывающимися скобами для быстрой и удобной замены ламп Не требуется внутренняя чистка
Области применения	Освещение площадок, фасадов, рекламных щитов и архитектурной подсветки

Versions




Прожектор Tempo 3 RVP351 для заливающего освещения

Tempo 3 RVP351

Сведения о продукте



Нацеливающее устройство



Встроенный блок ПРА

