



Tempo – kompaktnosť a harmónia

Tempo 3 RVP351

Tempo je kompletný rad svetlometov ponúkajúci široký výber výbojok a symetrických a asymetrických reflektorov. Je ideálny pre množstvo exteriérových aplikácií, od architektonického osvetlenia cez fasády, billboardy až po osvetlenie plôch akými sú športoviská. Tento rad je rozšírený o Tempo 1, menšiu 70 W verziu, ktorá je dostupná s rôznymi svetelnými zdrojmi. Kompaktné kovové teleso a jeho povrchová úprava sivej farby garantuje optimálnu zrakovú integráciu. Anodizované hliníkové reflektory zaisťujú vysokoúčinné vyžarovanie svetla. Nylónové krytky obsahujú goniometrické zameriavacie zariadenie pre jednoduché nastavenie a zameranie. Prístup k výbojke a predradníku je rýchly a jednoduchý vďaka sklopnému prednému ochrannému sklu a rýchlo uvoľniteľným svorkám z nehrdzavejúcej ocele. Svetlomety Tempo 1, 2 a 3 spĺňajú požiadavky RoHS.

Výhody

- Complete floodlighting range with a wide choice of lamp types and symmetrical or asymmetrical reflectors for highly efficient beam distribution
- Ideal for a variety of outdoor applications from architectural, facade and billboard lighting to area and (leisure) sports lighting
- Optimal visual integration with compact housing and metallic grey finish

Vlastnosti

- Wide choice of lamp types
- Symmetrical and asymmetrical reflectors
- Compact housing with metallic grey finish
- Aiming device
- Hinged front glass with quick-release clips

Tempo 3 RVP351

Aplikácie

- Facades
- Area lighting
- Architectural lighting
- Billboards

Špecifikácia

Typ	RVP351
Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky: - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno (K)
Predradník a kompenzácia (integrovanej)	Elektromagnetický (nízkostratový), 230 V / 50 Hz: - Indukčný (IN) - Indukčný, paralelne kompenzovaný (IC)
Optika	Asymetrická (A) Symetrická (S)
Materiál a povrchová úprava	Teleso: odlatok hliníka, povrchová úprava odolná voči korózii Sklo: tepelne tvrdené, 4 mm hrubé Tesnenie: ochranný viacvrstvý silikón Montážna konzola: oceľ Krytka so zameriavacím zariadením: nylón Upevňovacie svorky: nehrdzavejúca oceľ Reflektor: vysokočistý anodizovaný hliník

Farba	Sivá, RAL 9007, nanosená práškovaním Farebne zhodná konzola, záves a svorky
Montáž	Stropná, nástenná a podlahová Káblový vstup cez M20 káblOVú priechodku Teplota okolia: 35°C Činiteľ odporu vzduchu (SCx): 0,203 m Max. horizontálne nastavenie: 175°
Údržba	Zvesením čelného skla pomocou rýchlo uvoľniteľných svoriek pre výmenu výbojky Nevyžaduje sa žiadne vnútorné čistenie
Hlavné aplikácie	Plochy, fasády, billboardy, architektonické nasvetlenie

Versions



Tempo 3 RVP351


Podrobnosti o produkte



Pohľad zozadu



Zameriavacie zariadenie pre nastavenie a zameranie vyžarovania



Integrovaný predradník

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK07

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Všeobecné informácie

Značka CE CE mark
Farba svetelného zdroja 645 neutrálna biela
Typ optického krytu/šošovky FG
Značka ENEC -
Predradník CONV
Požiarna odolnosť Teplota 850 °C,
trvanie 5 s
Kód radu svetelného zdroja HPI-TP
Výkon svetelného zdroja 250 W
Počet svetelných zdrojov 1

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Počet náhradná teplota chromatickosti 4500 K
Počet index podania farieb 65

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0

Mechanické časti a teleso

Farba Šedá

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	Asymetrický
14971400	RVP351 HPI-TP250W K IC S	Symetrický

