



Uma solução com design agradável para oferecer um visual perfeito

PAR30/PAR20 LED

As Philips PAR30S LED Single Optic com tecnologia AirFlux oferece estética de iluminação superior e ótima eficiência térmica com design arrojado e leve.

Benefícios

- Não perderá as cores, evita danos no estoque
- Diminui os custos de manutenção ao reduzir a frequência de troca de lâmpada
- Garantia limitada de 5 anos**
- ** Para obter detalhes, consulte: http://www.usa.lighting.philips.com/connect/tools_literature/warranties.wpd

Características

- Reduz o ofuscamento para melhorar a experiência do consumidor
- Vida útil de 25.000 horas*
- A PAR30S de 12 W economiza 63 watts quando comparada com uma PAR30S halógena de 75 W
- IRC 83 para uma excelente restituição cromática
- Feixes praticamente isentos de UV/IR
- Não contém mercúrio

Aplicação


- Ideal para iluminação de destaque em geral, no varejo, em hospitalidade e em espaços de escritório.

PAR30/PAR20 LED


Versions




Desenho dimensional



Product	D	C
LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND	93 mm	91 mm




Accent Diagrams



LEDspot PAR30Sd 9-75W 950lm 25D 6500K
E27

PAR30/PAR20 LED

Beam Diagrams



LEDspot PAR30Sd 9-75W 950lm 25D 6500K

E27

