



# Una nueva generación para la iluminación LED T8 lineal.

## Lámparas LED InstantFit

Las lámparas Philips LED T8 InstantFit son una opción ideal para ahorrar energía en sistemas fluorescentes lineales existentes.

### Beneficios

- Más de 41 % de ahorro en energía en comparación con los sistemas de inicio instantáneo electrónicos F32T8 (2)
- No se permite mercurio en la eliminación de desechos no peligrosos.
- Prácticamente no emite rayos UV o IR
- No contiene vidrio, para condiciones de trabajo más seguras
- Garantía limitada de 5 años (3)
- (2) Lámpara F32T8 Sistema de inicio instantáneo electrónico con factor de balasto 0,88 = 58 Watts del sistema (2) Philips LED T8 InstantFit = 34 Watts del sistema 58 - 34 = 24 Watts del sistema ahorrados 24/58 = 41,4 % de ahorro de energía
- (3) Ver los términos y condiciones en la garantía.

### Características

- Encendido instantáneo, sin parpadeo ni zumbido
- Se ajusta a sistemas lineales existentes
- Compatible con balastos Instant Start (1), lo que elimina la necesidad de reconexión y permite que el sistema mantenga su compatibilidad original con UL.
- (1) Deben seguirse las indicaciones de instalación de la Guía de instalación rápida Philips (Quick Installation Guide), que se incluye con el envío de la lámpara.

# Lámparas LED InstantFit


## Aplicaciones

- Potencia plena de luz en espacios con temperaturas bajas de hasta -22 °F (-30 °C)
- Perfecta para aplicaciones con ciclos de interrupción de "encendido/apagado" frecuentes
- Edificios que deseen no contener mercurio

## Versions



## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
25T5HO/COR/46-840/ MF35/G 25/1	15,3 mm	18,6 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm



## Lámparas LED InstantFit

