



Selenium – ajatonta suunnittelua

Selenium

Selenium SGP340 on tehokas, ergonominen tievalaisin. Sen yksinkertainen, pyöreä muoto saa valaisimen sulautumaan ympäristöönsä. Seleniumin tehokas T-POT-optiikka takaa erinomaisen optisen suorituskyvyn. Energiansäästöt ovat mahdollisia useiden eri ohjausjärjestelmien, esim. Chronosense-järjestelmän (ilman ohjausjohtoa) tai LumiStep-järjestelmän avulla. Selenium sopii variasennukseen tai asennettavaksi pylvään päähän. Optimaalista asennusta varten voidaan valita kolme kallistuskulmaa (0°, 5°, 15°).

Hyödyt

- Ajatonta muotoilua edustava tehokas ja ergonominen tievalaisin, jonka selkeä pyöreä muoto ei erotu ympäristöstä häiritsevästi päiväsaikaan
- Sisältää tunnetun T-POT-heijastimen erinomaista optista suorituskykyä varten
- Energiaa voidaan säästää himmentämällä valaisin katkaisimen tai erillisen Chronosense-järjestelmän avulla ilman ohjausjohtoa

Ominaisuudet

- Ajaton muotoilu.
- T-POT-optiikka
- Himmennys katkaisimen tai erillisen Chronosense-järjestelmän avulla (ilman ohjausjohtoa).
- Kolme kallistuskulmaa pylväs- tai variasennusta varten.

Käyttökohteet

- Teollisuusalueet
- Tiet
- Suojatiet, liikenneympyrät

Spesifikaatiot


Tyyppi	SGP340
Valonlähde	Purkauslamput: - 1 x CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400 L - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E40 / 100, 150, 250 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
Valonlähde mukana	Kyllä (K) Ei sisälly toimitukseen
Käyttöjännite	230 V
Liitäntälaitte	Konventionaalinen 230 V / 50 Hz: - Induktiivinen (IN) Elektroninen, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (EB)
Optiikka	T-POT (TP)
Kupu	Tasolasi (FG), vähentää häikäisyä ja parantaa häiriövalon eliminointia Polykarbonaattikupu (PC), ilkeäkestävä
Sytytin	Sarja (SI) Sarja, itsekatkaiseva (SS) Yleissytytin (SP) Itsekatkaiseva (ST)
Lisävarusteet	Ohjausjärjestelmät Chronosense (CH) Valon säätö: - Himmennyskytkin (SW) - Himmennyskytkin, jossa käänteistoiminto (SWR) Sulake (FU) Veitsikytkin (KC)

Materiaalit ja pintakäsittely	Katos ja kehys: painevalettua alumiinia Asennusmoduuli: painevalettua alumiinia Kupu: polykarbonaattikupu tai karkaistu lasi Heijastin: alumiinia Saranat ja muut pienosat: ruostumaton teräs
Väri	Harmaa (RAL 7035) Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Asennus	Varsiasennus: asennus sivusta Ø 48/60 mm (48/60) Asennus pylvään päähän: Ø 48 / 60 mm (48/60) Asennussovitin sopii varsi- ja tolppa-asennukseen Suositeltava asennuskorkeus: 10 m Vakiokallistuskulma pylvään päässä: 5° Säädettävä kallistuskulma: 0.5 ja 15° Säädettävä valonjako: 5 asentoa Enimmäistuulipinta-ala: 0,14 m Suurimmat SCx-arvot sivulta: 0,077 m
Huolto	Pääsy sisäosiin yläpuolelta avaamalla kuvun kiinnike Sähköblokin vaihto ilman työkaluja
Lisätarvikkeet	Asennussovittimet 34 mm:n varsiasiennukseen ZGP340 SP34S ja 76 mm:n tolppa-asennukseen ZGP340 SP76P
Käyttökohteita	Teollisuusalueet, tiet, suojatiet, liikenneympyrät

Versions



Mittapiirros



Product
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T100/150W II FG SUD CH 48/60
SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100W II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60
SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T250W I PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60
SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70W II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/
SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70/100W II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60
SGP340 SON-T150W II PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD SW 48/6
SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48
SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T50W II PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48
SGP340 SON-T150W K II FG SKD KC 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60

Tuotetiedot

Selenium SGP340 road-lighting
luminaire with flat glassSelenium SGP340 road-lighting
luminaire with polycarbonate bowlSelenium SGP340 road-lighting
luminaire with polycarbonate bowl

Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
Pinnoite	-
Valonlähteiden määrä	1
Tuoteperheen koodi	SGP340

Valon tekniset tiedot

Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	5°

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri	Harmaa
------	--------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	IK10
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	IK10
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	IK10
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	IK10
62623000	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/	IK10
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	IK10
12750700	SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60	IK08
12681400	SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60	IK08
06239400	SGP340 SON-T70/100W II PC SUD CH 48/60	IK08
12682100	SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60	IK08
12683800	SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6	IK08

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	IK08
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	IK08
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	IK08
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	IK08
12752100	SGP340 SON-T50W II PC SKD 48/60	IK08
63573700	SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60	IK08
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	IK08
63550800	SGP340 SON-T70W II PC SKD 48/60	IK08
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	IK08
63555300	SGP340 SON-T100W II PC SKD 48/60	IK08
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
63562100	SGP340 SON-T150W II PC SKD 48/60	IK08
12869600	SGP340 SON-T250W I PC SKD 48/60	IK08
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	IK08
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	IK08
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	IK08
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	IK08
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	IK08
12751400	SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60	IK08
06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	IK08
06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
12766800	SGP340 SON-T100/150W II FG SUD CH 48/60	IK08
06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	IK08
12692000	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD SW 48/6	IK08
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	IK08
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II OR FG SKD 48/60	IK08
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II OR FG SKD 48/60	IK08
63546100	SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60	IK08
63553900	SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60	IK08
12695100	SGP340 SON-T150W K II FG SKD KC 48/60	IK08
63564500	SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60	IK08
63568300	SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60	IK08

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta	Optisen kuvun/linssin tyyppi	Liitäntälaite	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektroninen	CPO-TW	45 W	Avoin CT-POT
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektroninen	CPO-TW	60 W	Avoin CT-POT
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektroninen	CPO-TW	90 W	Avoin CT-POT
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	PC	Elektroninen	CPO-TW	140 W	Avoin CT-POT
62623000	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/	PGZ12	PC	Electronic Regulating	CPO-TW	60 W	Avoin CT-POT
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	PGZ12	PC	Electronic Regulating	CPO-TW	140 W	Avoin CT-POT
12750700	SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	SON-T	50, 70 W	Avoin T-POT
12681400	SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	SON-T	50, 70 W	Avoin T-POT
06239400	SGP340 SON-T70/100W II PC SUD CH 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	70, 100 W	Avoin T-POT
12682100	SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	70, 100 W	Avoin T-POT
12683800	SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	100, 150 W	Avoin T-POT
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	CDO-TT	50 W	Avoin CT-POT
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	CDO-TT	70 W	Avoin CT-POT
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	CDO-TT	100 W	Avoin T-POT
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	CDO-TT	150 W	Avoin T-POT
12752100	SGP340 SON-T50W II PC SKD 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	SON-T	50 W	Avoin T-POT
63573700	SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	SON-T	50 W	Avoin T-POT
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	SON-T	70 W	Avoin T-POT
63550800	SGP340 SON-T70W II PC SKD 48/60	E27	PC	Konventionaalinen	SON-T	70 W	Avoin T-POT
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	100 W	Avoin T-POT
63555300	SGP340 SON-T100W II PC SKD 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	100 W	Avoin T-POT
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	150 W	Avoin T-POT
63562100	SGP340 SON-T150W II PC SKD 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	150 W	Avoin T-POT
12869600	SGP340 SON-T250W I PC SKD 48/60	E40	PC	Konventionaalinen	SON-T	250 W	Avoin T-POT
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektroninen	CPO-TW	45 W	Avoin CT-POT
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektroninen	CPO-TW	60 W	Avoin CT-POT
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektroninen	CPO-TW	90 W	Avoin CT-POT
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	FG	Elektroninen	CPO-TW	140 W	Avoin CT-POT
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	FG	Electronic Regulating	CPO-TW	60 W	Avoin CT-POT
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	FG	Electronic Regulating	CPO-TW	90 W	Avoin CT-POT
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	PGZ12	FG	Electronic Regulating	CPO-TW	140 W	Avoin CT-POT
12751400	SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60	E27	FG	Konventionaalinen	SON-T	50, 70 W	Avoin T-POT
06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	E27	FG	Konventionaalinen	SON-T	50, 70 W	Avoin T-POT
06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	70, 100 W	Avoin T-POT
12766800	SGP340 SON-T100/150W II FG SUD CH 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	100, 150 W	Avoin T-POT
06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	100, 150 W	Avoin T-POT

Order Code	Full Product Name	Kanta	Optisen kuvun/linssin tyyppi	Liitäntälaite	Lamppuperheen koodi	Lampun teho	Optiikan tyyppi
12692000	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD SW 48/6	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	100, 150 W	Avoin T-POT
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	E27	FG	Konventionaalinen	CDO-TT	70 W	Avoin CT-POT
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	CDO-TT	100 W	Avoin T-POT
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	CDO-TT	150 W	Avoin T-POT
63546100	SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60	E27	FG	Konventionaalinen	SON-T	70 W	Avoin T-POT
63553900	SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	100 W	Avoin T-POT
12695100	SGP340 SON-T150W K II FG SKD KC 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	150 W	Avoin T-POT
63564500	SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	150 W	Avoin T-POT
63568300	SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60	E40	FG	Konventionaalinen	SON-T	250 W	Avoin T-POT

