

# Selenium - Design senza tempo

## Selenium

Selenium SGP340 è un apparecchio per illuminazione stradale efficiente ed ergonomico. La sua semplice forma arrotondata riduce l'impatto visivo durante il giorno, consentendone l'integrazione in qualsiasi tipo di ambiente. Selenium utilizza il rinomato riflettore T-POT per offrire eccellenti prestazioni illuminotecniche. Consente di ottenere un risparmio energetico grazie alla possibilità di regolazione con dispositivo indipendente Chronosense (senza cavo pilota), o con Switch elettronico. Selenium è adatto per montaggio laterale o testa-palo e offre la possibilità di scegliere fra tre angoli di inclinazione per un'installazione ottimale (0, 5, 15°).

### Vantaggi

- Apparecchio concreto e funzionale: ergonomico e dal design semplice, ottime performance di notte ed una forma piacevole durante il giorno.
- Utilizza l'ottica Philips T-POT appositamente studiata per la lampade SAP. Semplicemente ottimi performance.
- Possibilità di utilizzare sistemi "stand-alone" di riduzione del flusso: Chronosense (automatico senza cavo pilota) e Switch Elettronico (con cavo pilota). Controllo semplice ed integrato nell'apparecchio.

### Caratteristiche

- Design senza tempo
- Ottica T-POT
- Regolazione del flusso tramite interruttore o sistema indipendente Chronosense (senza cavo pilota)
- Tre angoli di inclinazione per un'installazione ottimale su palo o staffa

## Applicazione

- Zone industriali
- Strade
- Incroci, rotonde

## Specifiche


<b>Tipo</b>	SGP340
<b>Sorgente luminosa</b>	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E40 / 100, 150, 250 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
<b>Lampada inclusa</b>	Sì (K) No
<b>Tensione di rete</b>	230 V
<b>Alimentatore</b>	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz: Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - elettronico (EB)
<b>Ottica</b>	Open T-POT (TP) con accesso diretto alla lampada
<b>Copertura ottica</b>	Vetro piano (FG) Coppa in policarbonato (PC) antivandalo
<b>Accenditore</b>	Semiparallelo (SP) Semiparallelo, con esclusione lampada a fine vita (ST) Serie (SI) Serie, con esclusione lampada a fine vita (SS) Semiparallelo digitale (SKD)
<b>Opzioni</b>	Sistemi di controllo dell'illuminazione: Chronosense (CH) Switch elettronico per cavo pilota (SW) Fusibile (FU) Sezionatore (KC)

<b>Materiali e finitura</b>	Copertura e telaio: alluminio pressofuso Attacco palo: alluminio pressofuso Coperture ottiche: coppa in policarbonato o vetro temprato Riflettore: alluminio di elevata purezza Clip di chiusura: acciaio inossidabile
<b>Colore</b>	Grigio (RAL 7035) Altri colori RAL disponibili su richiesta
<b>Installazione</b>	Montaggio laterale: ingresso laterale Ø 48 / 60 mm (48/60) Montaggio testa-palo: pali Ø 48 / 60 mm (48/60) L'attacco è reversibile e adatto per il montaggio laterale e testa-palo Altezza di montaggio consigliata: 6-12 m Angolo di inclinazione regolabile: 0°, 5° e 15° Distribuzione della luce regolabile: 5 posizioni Area esposta al vento: 0,14 m SCx massimo (lato): 0,077 m
<b>Manutenzione</b>	Dall'alto aprendo la copertura dell'apparecchio Manutenzione all'unità elettrica senza utilizzo di utensili, connettore presa-spina ad aggancio rapido
<b>Accessori</b>	Attacco per sbraccio 34 mm, ZGP340 SP34S e testa-palo 76 mm, ZGP340 SP76P
<b>Applicazioni principali</b>	Aree industriali, strade, incroci, rotonde

## Versions



Disegno tecnico



Product

- SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD SW 48/6
- SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T150W K II FG SKD 76
- SGP340 SON-T150W K II FG SKD KC 48/60
- SGP340 SON-T150W II FG SKD KC 48/60
- SGP340 SON-T150W II FG SKD FU KC 48/60
- SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T100W K II FG SKD 76
- SGP340 SON-T100W K II FG SKD KC 48/60
- SGP340 SON-T100W II FG SKD FU KC 48/60
- SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T70W K II FG SKD KC 48/60
- SGP340 SON-T70W II FG SKD FU KC 48/60
- SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60
- SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60
- SGP340 CDO-TT250W K II FG SKD 48/60
- SGP340 CDO-TT250W K I FG SKD 48/60
- SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60
- SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60
- SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60
- SGP340 CDO-TT50W K II OR FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T150W K EBD II FG RF 48/60
- SGP340 SON-T100W K EBD II FG RF 48/60
- SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6
- SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60
- SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD SW 48/60
- SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60
- SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60
- SGP340 SON-T150W K EBD I FG D9 48/60
- SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60
- SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60
- SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60
- SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48
- SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/
- SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/
- SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60
- SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60
- SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60
- SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60
- SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60
- SGP340 E40 II FG 48/60
- SGP340 E27 II FG 48/60
- SGP340 SON-T250W I FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60
- SGP340 SON-T250W II FG SKD KC 48/60
- SGP340 SON-T250W II FG SKD FU KC 48/60

## Disegno tecnico

### Product

SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60

SGP340 SON-T250W K I PC SKD 48/60

SGP340 SON-T250W K 240V I PC SKD P1 34/4

## Dati del prodotto



### Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici IK08

### Informazioni generali

Rivestimento -  
 Marchio ENEC -  
 Numero di sorgenti luminose 1  
 Codice famiglia prodotto SGP340

### Dati tecnici di illuminazione

Angolo di inclinazione standard ingresso laterale 0°  
 Angolo standard di inclinazione testa palo 5°

### Meccanica e corpo

Colore Grigio GR

## Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Attacco	Marchio CE	Tipo copertura ottica/lenti	Unità elettrica/alimentatore
12767500	SGP340 E27 II FG 48/60	E27	-	FG	Vuoto, senza alimentatore
12768200	SGP340 E40 II FG 48/60	E40	-	FG	Vuoto, senza alimentatore
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	CE mark	FG	Elettronico
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	CE mark	FG	Elettronico
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	CE mark	FG	Elettronico
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	CE mark	FG	Elettronico
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile EBR

Order Code	Full Product Name	Attacco	Marchio CE	Tipo copertura ottica/lenti	Unità elettrica/alimentatore
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile EBR
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	PGZ12	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile EBR
05951600	SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60	E27	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile DALI
05952300	SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile DALI
05953000	SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile DALI
05957800	SGP340 SON-T150W K EBD I FG D9 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile DALI
05988200	SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile DALI
06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	E27	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12691300	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD SW 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12692000	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD SW 48/6	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
06566100	SGP340 SON-T100W K EBD II FG RF 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile DALI
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	E27	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63285900	SGP340 CDO-TT250W K I FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63287300	SGP340 CDO-TT250W K II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63430300	SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60	PGZ12	CE mark	FG	Reattore elettronico regolabile DALI
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	E27	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12775000	SGP340 SON-T70W II FG SKD FU KC 48/60	E27	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63546100	SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60	E27	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	E27	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12656200	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 76	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63553900	SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale

Order Code	Full Product Name	Attacco	Marchio CE	Tipo copertura ottica/lenti	Unità elettrica/alimentatore
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12777400	SGP340 SON-T150W II FG SKD FU KC 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12773600	SGP340 SON-T150W II FG SKD KC 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12695100	SGP340 SON-T150W K II FG SKD KC 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63564500	SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12696800	SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12778100	SGP340 SON-T250W II FG SKD FU KC 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
63568300	SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
12657900	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 76 48/60	E40	CE mark	FG	Reattore convenzionale
13330000	SGP340 SON-T250W K I PC SKD 48/60	E40	CE mark	PC	Reattore convenzionale

## Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Potenza della lampada	Tipo di ottica	Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Potenza della lampada	Tipo di ottica
12767500	SGP340 E27 II FG 48/60	-	-	Open T-POT	05953000	SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60	SON-T	150 W	Open T-POT
12768200	SGP340 E40 II FG 48/60	-	-	Open T-POT	05957800	SGP340 SON-T150W K EBD I FG D9 48/60	SON-T	150 W	Open T-POT
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	CPO-TW	45 W	Open CT-POT	05988200	SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60	SON-T	250 W	Open T-POT
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	CPO-TW	60 W	Open CT-POT	06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	SON-T	50 o 70 W	Open T-POT
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	CPO-TW	90 W	Open CT-POT	12691300	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD SW 48/60	SON-T	70 o 100 W	Open T-POT
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	CPO-TW	140 W	Open CT-POT	06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	SON-T	70 o 100 W	Open T-POT
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	CPO-TW	60 W	Open CT-POT	06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	SON-T	100 o 150 W	Open T-POT
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	CPO-TW	90 W	Open CT-POT	12692000	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD SW 48/6	SON-T	100 o 150 W	Open T-POT
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	CPO-TW	140 W	Open CT-POT	06566100	SGP340 SON-T100W K EBD II FG RF 48/60	SON-T	100 W	Open T-POT
05951600	SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60	SON-T	70 W	Open T-POT	63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	CDO-TT	70 W	Open CT-POT
05952300	SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60	SON-T	100 W	Open T-POT					

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Potenza della lampada	Tipo di ottica
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	CDO-TT	100 W	Open T-POT
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	CDO-TT	150 W	Open T-POT
63285900	SGP340 CDO-TT250W K I FG SKD 48/60	CDO-TT	250 W	Open T-POT
63287300	SGP340 CDO-TT250W K II FG SKD 48/60	CDO-TT	250 W	Open T-POT
63430300	SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60	CPO-TW	60 W	Open CT-POT
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	SON-T	50 W	Open T-POT
12775000	SGP340 SON-T70W II FG SKD FU KC 48/60	SON-T	70 W	Open T-POT
63546100	SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60	SON-T	70 W	Open T-POT
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	SON-T	70 W	Open T-POT
12656200	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 76	SON-T	100 W	Open T-POT
63553900	SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60	SON-T	100 W	Open T-POT
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	SON-T	100 W	Open T-POT

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Potenza della lampada	Tipo di ottica
12777400	SGP340 SON-T150W II FG SKD FU KC 48/60	SON-T	150 W	Open T-POT
12773600	SGP340 SON-T150W II FG SKD KC 48/60	SON-T	150 W	Open T-POT
12695100	SGP340 SON-T150W K II FG SKD KC 48/60	SON-T	150 W	Open T-POT
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	SON-T	150 W	Open T-POT
63564500	SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60	SON-T	150 W	Open T-POT
12696800	SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60	SON-T	250 W	Open T-POT
12778100	SGP340 SON-T250W II FG SKD FU KC 48/60	SON-T	250 W	Open T-POT
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	SON-T	250 W	Open T-POT
63568300	SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60	SON-T	250 W	Open T-POT
12657900	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 76	SON-T	150 W	Open T-POT
13330000	SGP340 SON-T250W K I PC SKD 48/60	SON-T	250 W	Open T-POT

