



Selenium – wzornictwo ponadczasowe

Selenium

Selenium SGP340 to efektywna i ergonomiczna oprawa oświetlenia drogowego. Jej nowoczesny, opływowy kształt umożliwia integrację z dowolnym otoczeniem. Selenium zawiera fasetonowy odbłyśnik T-POT zapewniający doskonałe parametry optyczne. Układ redukcji mocy przy użyciu autonomicznego przełącznika umożliwia oszczędzanie energii. Selenium nadaje się do montażu bocznego lub na szczycie słupa pod trzema kątami, co umożliwia optymalną instalację (0, 5, 15°).

Korzyści

- Wysokoefektywna, regulowana optyka pozwalająca na uzyskanie wysokich parametrów oświetleniowych na drodze.
- Bez narzędziowa konserwacja oprawy, zarówno wymiana lampy, jak i osprzętu.
- Możliwość układów ściemniania Chronosense i Telemangement

Cechy

- Ponadczasowe wzornictwo
- Optyka T-POT
- Ściemnianie przy użyciu przełącznika lub autonomicznego systemu Chronosense (bez kabla sterującego)
- Trzy kąty przechyłu pozwalające na optymalny montaż na słupach lub zaczepach

Zastosowanie


- Tereny przemysłowe
- Drogi
- Skrzyżowania, ronda

Specyfikacje

Typ	SGP340
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250W - 1 x CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x CDO-TT / E40 / 100, 150, 250W - 1 x CPO-TW / PGZ 12/ 60, 90, 140W
Zawiera lampę	Tak (K) Nie
Napięcie	230 V
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 V / 50 Hz: - Kompensowany Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Elektroniczny (EB)
Optyka	Fasetonowa półotwarta T-POT (TP)
Klosz	Plaska szyba (FG), redukuje olśnienie i przeszkadzające światło Poliwęglanowy klosz (PC) odporny na wandalii
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP) Szeregowo-równoległy, samowylączający (ST)
Opcje	Sterowanie oświetleniem: Chronosense (CH) , USP Regulacja światła: - Przelącznik regulujący ściemnianie (SW) Statecznik elektroniczny Fotokomórka: Gniazdo NEMA (P1), fotokomórka (P3) Złącze nożowe

Materiały i wykończenie	Korpus: odlew aluminiowy Klosze: klosz poliwęglanowy lub szkło wzmocnione Odbłyśnik: aluminium o wysokiej czystości Zaczepek montażowy: stal nierdzewna
Kolor	Szary (RAL 7035) Inne kolory RAL dostępne na zamówienie
Instalacja	Uniwersalny zaczepek montażowy do instalacji bocznej lub szczytowej: 48 / 60 mm (48/60) Zalecana wysokość montażowa: 8 -12m Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 5° Regulacja nachylenia: 5° - 15° Regulowany odbłyśnik: 5 pozycji Maksymalna powierzchnia boczna: 0,14 m Maksymalna wartość SCx : 0,077 m
Konserwacja	Od góry poprzez otwarcie korpusu z pojedynczym zamkiem Do wymiany płyty montażowej oraz rozłączania wtyczki i gniazdka nie są potrzebne narzędzia
Główne zastosowania	Drogi, ulice, tereny przemysłowe, skrzyżowania, ronda

Rysunki techniczne




Product

SGP340 SON-T150W K EBD II PC D9 48/60
 SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60
 SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60
 SGP340 SON-T100W K EBD I FG D9 48/60
 SGP340 SON-T50W K FG SKD 48/60
 SGP340 SON-T400W I FG SKD 48/60
 SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60
 SGP340 SON-T250W K I FG SKD 48/60
 SGP340 CDO-TT70W K I OR FG SKD 48/60
 SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD SW 48/60
 SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60
 SGP340 SON-T100W K I PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T100/150W II FG SUD CH 48/60
 SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60
 SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60
 SGP340 SON-T150W I PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T100W I PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T100W II PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T70W K 240V I PC SKD P1 34/42
 SGP340 SON-T50W K I PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60
 SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T250W I FG SKD 48/60
 SGP340 SON-T70W II FG SKD 48/60
 SGP340 SON-T150W II FG SKD KC 48/60
 SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60
 SGP340 SON-T250W K EBD I FG D9 48/60
 SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60
 SGP340 SON-T150W K I PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60
 SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60
 SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60
 SGP340 SON-T250W I PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T100W K EBD II PC D9 48/60
 SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60
 SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60
 SGP340 CDO-TT150W K I FG SKD 48/60
 SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/
 SGP340 SON-T70/100W II FG SUD CH 48/60
 SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60
 SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60
 SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T250W II PC SKD 48/60
 SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T70W K I FG 48/60
 SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60
 SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60
 SGP340 SON-T250W K I PC SKD 48/60
 SGP340 SON-T70W II PC SKD 48/60


Rysunki techniczne

Product
SGP340 SON-T50/70W II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T70W K EBD I FG D9 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/
SGP340 E27 II FG 48/60
SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60
SGP340 SON-T250W K EBD I PC D9 48/60
SGP340 SON-T70W K I PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT250W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T70W K EBD II PC D9 48/60
SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60
SGP340 CDO-TT250W K I FG SKD 48/60
SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70/100W II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT250W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60
SGP340 SON-T400W K I FG SKD 48/60
SGP340 SON-T150W II PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70W I PC SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K EBD I FG D9 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD SW 48/6
SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T150W II PC MSP SKD 48/60
SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K II PC MSP SKD 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48
SGP340 SON-T150W K I FG SKD 48/60
SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K I FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60
SGP340 E40 II FG 48/60

Więcej o produkcie



Selenium SGP340 road-lighting luminaire with flat glass



Selenium SGP340 road-lighting luminaire with polycarbonate bowl

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK08

Informacje ogólne

Znak CE CE
 Powłoka brak
 Typ pokrywy optycznej/soczewki FG
 Osprzęt CONV
 Kod rodziny źródła światła SON-T
 Liczba źródeł światła 1
 Typ optyki otwarty T-POT
 Rodzina produktów SGP340

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku 0°
 Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie 5°

Mechanika i korpus

Kolor GR

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Moc źródła światła
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	E27	50 W
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	E40	100 W

