



Selenium SGP340

Selenium

Selenium-armaturen tillhör Philips produktfamilj för vägbelysning. Den kännetecknas av att vara pålitlig, effektiv och ergonomisk. Selenium kombinerar ett hållbart aluminiumhölje med den enastående optiska prestandan hos T-POT-reflektorn. Den enkla designen gör den lätt att integrera i alla typer av miljöer.

Fördelar

- Tidlös design i en effektiv, ergonomisk vägbelysningsarmatur med en enkel, rundad form som är mycket diskret dagtid
- Innehåller den berömda T POT-reflektorn som har utmärkta optiska prestanda
- Genom att reglera ljuset med hjälp av en omkopplare eller ett fristående Chronosense-system utan styrkabel kan du spara mycket energi

Funktioner

- Tidlös design
- T-POT-optik
- Ljusreglering med omkopplare eller fristående Chronosense-system (utan styrkabel)
- Tre lutningsvinklar för bästa möjliga installation på stolpe eller arm

Användning

- Industriområden
- Vägar
- Övergångsställen, rondeller

specifikationer

Armatur	SGP340	Ljuskälla	Urladdningslampor
			- 1 x MASTER SON-T PIA Plus/E27/50, 70 W
			- 1 x MASTER SON-T PIA Plus/E40/100, 150, 250, 400 W
			- 1 x SON/E27/50, 70 W
			- 1 x SON/E40/100, 150, 250 W
			- 1 x SON-I/E27/50, 70 W


Levereras med ljuskälla	Yes (K)
	Nej
Nätspänning	230 eller 240 V
Driftdon	EM-don (lågförslustyp), 230 eller 240 V AC/50 Hz
	- Induktiv (IN)
	Elektroniskt, 220–240 V/50–60 Hz
	- Elektroniskt (EB)
Optik	Fasetterad halvsluten T-POT (TP)
Glas	Planglas (FG), bländar av och minskar störningar nattetid
	Polykarbonatkupa (PC), tålig
Tändare	Seriekopplad (SI)
	Seriekopplad, självstoppande (SS)
	Semiparallell (SP)
	Semi-parallell, självstoppande (ST)
Tillval	Driftdon: Chronosense (CH)
	Ljusreglering
	- Dimmeromkopplare (SW)
	- Dimmeromkopplare med omvänd funktion (SWR)
	Fotocell: NEMA-uttag (P1), Minicell (P3)
	Säkring (FU) ingår
	Strömfrånkopplande säkerhetssystem (KC) ingår
Material och ytbehandling	Armaturtak och ram: pressgjuten aluminium
	Monteringsmodul: pressgjuten aluminium
	Optiska kupor: polykarbonatkupa eller härdat glas
	Reflektor: renaluminium
	Stängklämma: rostfritt stål

Färg	Grått (RAL 7035)
	Andra RAL-färger finns att tillgå vid förfrågan
Installation	Montering med ingång från sidan: sidoingång Ø 48/60 mm (48/60)
	För montage på stolptopp: axiell ingång Ø 48/60 mm (48/60)
	Stolparmen kan vändas för sidomontering eller montering på stolptopp
	Rekommenderad montagehöjd: 10 m
	Standardvinkel för stolptoppsmontage: 5°
	Justerbar riktningsvinkel: 0.5 eller 15°
	Justerbar ljusfördelning: 5 positioner
Underhåll	Maximal vindyta: 0,14 m
	Maximalt SCx-värde per sida: 0,077 m
	Armaturhuset öppnas ovanifrån med en snabbklämma
	Inga verktyg behövs till driftdonshuset och för att lossa kontakt och uttag
Tillbehör	Stolparmar för 34 mm sidoingång, ZGP340 SP34S och montage på 76 mm stolptopp, ZGP340 SP76P
Användningsområden	Industriområden, gator, övergångsställen, rondeller

Versions



Måttskiss



Product
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60
SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60
SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60
SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60
SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60
SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/
SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60
SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/
SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K II PC MSP SKD 48/60
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 76
SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48
SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60
SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60
SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60

Produktinformation

Selenium SGP340 road-lighting
luminaire with flat glass



Selenium SGP340 road-lighting
luminaire with polycarbonate bowl



Selenium SGP340 road-lighting
luminaire with polycarbonate bowl



Allmän information

CE-märkning	CE märkning
Antal ljuskällor	1
Produktfamiljsskod	SGP340

Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	5°

Mekanik och armaturhus

Färg	grå
------	-----

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	IK10
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	IK10
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	IK10
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	IK10
62623000	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/	IK10
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	IK10
12750700	SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD 48/60	IK08
12681400	SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60	IK08
12682100	SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60	IK08
12683800	SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6	IK08
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	IK08
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	IK08
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	IK08
63573700	SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60	IK08
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	IK08
63047300	SGP340 SON-T100W K II PC MSP SKD 48/60	IK08
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	IK08
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	IK08
63567600	SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60	IK08
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	IK08
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	IK08

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	IK08
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	IK08
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	IK08
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	IK08
12751400	SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60	IK08
06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	IK08
06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	IK08
06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	IK08

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	IK08
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	IK08
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	IK08
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	IK08
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	IK08
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	IK08
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	IK08
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	IK08

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Beläggning	Optikavskärmning/ optiktyp	Driftdon	Lampfamiljskod	Lampeffekt	Optiktyp
62615500	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	-	PC	Elektronisk	CPO-TW	45 W	Öppen CT-POT
62617900	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	-	PC	Elektronisk	CPO-TW	60 W	Öppen CT-POT
62619300	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	-	PC	Elektronisk	CPO-TW	90 W	Öppen CT-POT
62621600	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	PGZ12	-	PC	Elektronisk	CPO-TW	140 W	Öppen CT-POT
62623000	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/	PGZ12	-	PC	Elektroniskt reglerat driftdon	CPO-TW	60 W	Öppen CT-POT
62627800	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	PGZ12	-	PC	Elektroniskt reglerat driftdon	CPO-TW	140 W	Öppen CT-POT
12750700	SGP340 SON-T50/70W II PC SUD 48/60	E27	-	PC	Konventionell	SON-T	50, 70 W	Öppen T-POT
12681400	SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60	E27	-	PC	Konventionell	SON-T	50, 70 W	Öppen T-POT
12682100	SGP340 SON-T70/100W K II PC SUD CH 48/60	E40	-	PC	Konventionell	SON-T	70, 100 W	Öppen T-POT
12683800	SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6	E40	-	PC	Konventionell	SON-T	100, 150 W	Öppen T-POT
63272900	SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	E27	-	PC	Konventionell	CDO-TT	50 W	Öppen CT-POT
63276700	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	E27	-	PC	Konventionell	CDO-TT	70 W	Öppen CT-POT
63280400	SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	E40	-	PC	Konventionell	CDO-TT	100 W	Öppen T-POT
63284200	SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	E40	-	PC	Konventionell	CDO-TT	150 W	Öppen T-POT
63573700	SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60	E27	-	PC	Konventionell	SON-T	50 W	Öppen T-POT
63544700	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	E27	-	PC	Konventionell	SON-T	70 W	Öppen T-POT
63047300	SGP340 SON-T100W K II PC MSP SKD 48/60	E40	Havssaltskyddande beläggning	PC	Konventionell	SON-T	100 W	Öppen T-POT
63551500	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	E40	-	PC	Konventionell	SON-T	100 W	Öppen T-POT
63558400	SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	E40	-	PC	Konventionell	SON-T	150 W	Öppen T-POT
63567600	SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60	E40	-	PC	Konventionell	SON-T	250 W	Öppen T-POT
62616200	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	-	FG	Elektronisk	CPO-TW	45 W	Öppen CT-POT
62618600	SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	-	FG	Elektronisk	CPO-TW	60 W	Öppen CT-POT
62620900	SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	-	FG	Elektronisk	CPO-TW	90 W	Öppen CT-POT
62622300	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	PGZ12	-	FG	Elektronisk	CPO-TW	140 W	Öppen CT-POT
62624700	SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	-	FG	Elektroniskt reglerat driftdon	CPO-TW	60 W	Öppen CT-POT

Order Code	Full Product Name	Socket	Beläggning	Optikavskärmning/ optiktyp	Driftdon	Lampfamiljskod	Lampeffekt	Optiktyp
62626100	SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	PGZ12	-	FG	Elektroniskt reglerat driftdon	CPO-TW	90 W	Öppen CT-POT
62628500	SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	PGZ12	-	FG	Elektroniskt reglerat driftdon	CPO-TW	140 W	Öppen CT-POT
12751400	SGP340 SON-T50/70W II FG SUD 48/60	E27	-	FG	Konventionell	SON-T	50, 70 W	Öppen T-POT
06238700	SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	E27	-	FG	Konventionell	SON-T	50, 70 W	Öppen T-POT
06240000	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	E40	-	FG	Konventionell	SON-T	70, 100 W	Öppen T-POT
06241700	SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	E40	-	FG	Konventionell	SON-T	100, 150 W	Öppen T-POT
63275000	SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	E27	-	FG	Konventionell	CDO-TT	70 W	Öppen CT-POT
63279800	SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	E40	-	FG	Konventionell	CDO-TT	100 W	Öppen T-POT
63283500	SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	E40	-	FG	Konventionell	CDO-TT	150 W	Öppen T-POT
63572000	SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	E27	-	FG	Konventionell	SON-T	50 W	Öppen T-POT
63548500	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	E27	-	FG	Konventionell	SON-T	70 W	Öppen T-POT
63557700	SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	E40	-	FG	Konventionell	SON-T	100 W	Öppen T-POT
63560700	SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	E40	-	FG	Konventionell	SON-T	150 W	Öppen T-POT
63566900	SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	E40	-	FG	Konventionell	SON-T	250 W	Öppen T-POT

