



Iridium² – valaisee tietä eteenpäin

Iridium² Medium

Iridium² on tievalaisintuoteperhe, joka on suunniteltu suorituskykyiseksi ja kestäväksi. Käyttötarkoituksesta ja budjetista riippuen asiakkaat voivat aloittaa haluamallaan valaistustekniikalla. Alkuvalinnasta huolimatta Iridium²:n modulaarisuuden ansiosta asiakkaat voivat päivittää asennuksensa (ledin lediksi tai HID:n lediksi) milloin tahansa, vaihtamalla valomoduuli. Iridium² on vastaus alati lisääntyviin energiansäästövaatimuksiin modulaarisen rakenteensa ansiosta. Uudet Iridium²-optiikat on suunniteltu tuottamaan luokkansa paras valaistus ja tarjoamaan samalla joustavuutta käyttökohteessa. Nämä ominaisuudet yhdistettynä Iridium²:n helppoon asentamiseen ja ylläpitoon takaavat, että käyttökustannukset pysyvät alhaisina.

Hyödyt

- Tulevaisuudenkestävä valaisin: erittäin helppo ylläpito; ledipäivitykseen ei tarvita työkaluja
- Erittäin tehokas valaistussarja; valaistuksen laadusta ei tarvitse tinkiä tasolasin ansiosta
- Täydellinen joustavuus kattaa kaikki käyttökohteet ja hinnan sekä tekniikan voi valita

Ominaisuudet

- LedGine -ledimoduuli
- Luokkansa paras optiikka
- Elektroninen liitäntälaitte

Käyttökohteet

- Tiet: maantiet ja moottoriliikenne kaupungeissa ja niiden välillä
- Kadut: taajama ja asuinalueiden kadut
- Kävely- ja pyöräilyreitit, pysäköintialueet, liikenneympyrät

Spesifikaatiot

Iridium² Medium

Tyyppi	SGP352
Valonlähde	HID: - MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90 ja 140 W - MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150 W - MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
Valonlähde sisältyy toimitukseen	Kyllä (K) Ei
Liitäntälaitte	220–240 V / 50–60 Hz: Elektroninen (EB)
Verkkojännite	220–240 V / 50–60 Hz
Optiikka	FX1 & FX2 Cosmopolis-lampuille FX1 & FX2 SON-lampuille
Kupu	Tasolasi (FG) Tasolasi DynaClean-päälysteellä (FGD)
Tilattava erikseen	Valonohjaus: - Kiinteä Lumistep-himmennys - Ohjelmoitava Lumistep-himmennys - Himmennys verkkojännitteen kautta - Valotason ohjelmointi - Ulkoinen himmennys DALI:lla - Ohjausjärjestelmä muuttuvaan tievalaistukseen - Valaisin varustettuna asennuskaapelilla

Materiaalit ja viimeistely	Runko: painevalettua alumiinia Tasolasi: karkaistu lasi, paksuus 5 mm
Väri	Vakiona RAL7035- tai hopeanharmaa(RAL 9006) Muut RAL- tai AKZO-värit tilauksesta
Asennus	Asennus pylvään päähän: Ø 60 - 76 mm Varsiasennus: Ø 48 - 60 mm Suositeltava asennuskorkeus: 5-10 m Vakiokallistuskulma pylvään päässä: 0 ja 5° Säädettävä kallistuskulma: 0 ja 5°
Huolto	Huolto sujuu helposti yläpuolelta ilman työkaluja
Lisävarusteet	Takahäikäisysuoja ZGP352
Huom.	Helppo päivittää ledeillä EGP352-sarjan avulla


Versions



Tuotetiedot



Tuotetiedot



Iridium² Medium

Tuotetiedot



Yleistä tietoa

Värillinen kehys	-
Osien väri	Kaikki osat värjätty
Pinnoite	-
Liitäntälaitte	Elektroninen
Lamppuperheen koodi	SON-TPP
Tuoteperheen koodi	SGP352

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri	Harmaa
------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun teho	Optiikan tyyppi
97591500	SGP352 SON-TPP70W K EB II FX1 AL GR	70 W	Joustava valonjako versio 1
97597700	SGP352 SON-TPP100W K EB II FX1 AL GR	100 W	Joustava valonjako versio 1

Order Code	Full Product Name	Lampun teho	Optiikan tyyppi
97602800	SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR	150 W	Joustava valonjako versio 2

