



Iridium² — oświetlanie dróg

Iridium² Medium

Iridium² to rodzina opraw do oświetlenia drogowego zaprojektowanych pod kątem wydajności i ekologii. Zależnie od zastosowania i możliwości finansowych klienci mogą zacząć od umieszczenia w tych samych oprawach źródeł LED, lamp wyładowczych z elektronicznym osprzętem lub ich kombinacji. Niezależnie od pierwotnie wybranej opcji modularność opraw Iridium² pozwala na unowocześnianie instalacji (LED na LED lub e-HID na LED) w dowolnym momencie przez zwykłą wymianę modułu oświetleniowego. Integracja modułu LEDGINE, całkowicie nowej optyki lamp HID, osprzętu elektronicznego i układów sterowania jest reakcją na rosnące oczekiwania w kwestii ochrony środowiska. Nowa optyka lamp HID zastosowana w oprawach Iridium² ma zapewniać najwyższą w klasie jakość świecenia, a jednocześnie ogromną elastyczność możliwych zastosowań. Połączenie tych funkcji z łatwością montażu i konserwowania daje gwarancję niezwykle niskich kosztów utrzymania opraw.

Korzyści

- Przyszłościowa oprawa: bardzo łatwa konserwacja; wymiana na nowe moduły LED nie wymaga używania narzędzi
- Bardzo efektywny system oświetleniowy; doskonała jakość światła dzięki zastosowaniu płaskiej szyby
- Pełna elastyczność (możliwość wyboru ceny i technologii) zapewniająca przydatność do wszystkich zastosowań

Cechy

- Zawiera moduł LEDGINE
- Najlepsza optyka w tej klasie produktów
- Osprzęt elektroniczny
- Wbudowane układy sterujące

Zastosowanie

- Drogi: drogi szybkiego ruchu oraz drogi dla pojazdów mechanicznych w miastach i między nimi
- Ulice: ruch mieszany i ulice osiedlowe
- Ścieżki piesze i rowerowe, parkingi, ronda

Specyfikacje

Typ	SGP352
Źródło światła	HID: - MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 140 W - MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W - MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150 W - MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
Zawiera źródło światła	Tak (K) Nie
Statecznik	Elektroniczny, typu HF, 220–240 V / 50–60 Hz:
Napięcie sieciowe	220–240 V / 50–60 Hz
Optyka	Średnia optyka uliczna (MSO) dla lamp Cosmopolis Szeroka optyka uliczna (WSO) dla lamp Cosmopolis Średnia optyka uliczna (MSO) dla lamp SON Szeroka optyka uliczna (WSO) dla lamp SON
Klosz	Szyba płaska (FG) Szyba płaska z powłoką DynaClean (FGD)
Opcje	Regulacja: - Autonomiczne przyciemnianie za pomocą sterownika Lumistep - Autonomiczne przyciemnianie za pomocą sterownika Dynadimmer - Przyciemnianie przez system telemanagementu za pośrednictwem interfejsu Dali - Przyciemnianie przez system telemanagementu bezprzewodowego Fotokomórka: Gniazdo NEMA, Minicell Bezpieczniki

Materiały i wykończenie	Obudowa: odlew aluminiowy Optyka: o wysokim współczynniku odbicia (modułowa) Szkło: super białe, hartowane, o grubości 5 mm
Kolor	Standardowo RAL7035 lub srebrnoszary (np. RAL9006) Inne kolory RAL i AKZO dostępne na zamówienie
Instalacja	Montaż na szczycie słupa: wejście osiowe Ø 60–76 mm Montaż boczny: wejście poprzeczne Ø 48–60 mm Temperatura pracy: - 25°C < T Zalecana wysokość montażowa: 5 do 10 m Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 0 i 5° Regulacja nachylenia: 0 i 5° Maksymalna wartość SCx: .. m²
Konserwacja	Beznarzędziowe otwieranie od góry ułatwiające konserwację
Akcesoria	Tylna żaluzja ZGP352
Uwagi	Łatwe unowocześnienie do wersji LED za pomocą zestawu EGP352 Konstrukcja optyki HID dla lamp Cosmopolis i SON wykorzystująca płaską szybę sprawia, iż oprawy Iridium ² osiągają najlepszą w klasie wydajność połączoną z doskonałą ochroną nocy. W oprawach można montować wszystkie obecne i przyszłe urządzenia sterujące pozwalające jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii.

Wersje




Iridium² Medium

Więcej o produkcie



Więcej o produkcie



Informacje podstawowe

Kolor części	AL
Powłoka	brak
Rodzina produktów	SGP352

Mechanika i korpus

Kolor	GR
-------	----

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Typ pokrywy		Kod rodziny źródła		Moc źródła światła	Typ optyki
		Rama kolorowa	optycznej/soczewki	Osprzęt	światła		
97569400	SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR	-	FG	EB	CPO-TW	60 W	elastyczny rozsył wersja 1
97574800	SGP352 CPO-TW60W K EB II FX1 AL GR	brak	FG	EB	CPO-TW	60 W	elastyczny rozsył wersja 1
97575500	SGP352 CPO-TW90W K EB FX1 AL GR	brak	FG	EB	CPO-TW	90 W	elastyczny rozsył wersja 1
97579300	SGP352 CPO-TW90W K II FX1 FG AL GR	brak	FG	-	CPO-TW	90 W	elastyczny rozsył wersja 1

Order Code	Full Product Name	Typ pokrywy		Kod rodziny źródła		Moc źródła światła	Typ optyki
		Rama kolorowa	optycznej/soczewki	Osprzet	światła		
97581600	SGP352 CPO-TW140W K EB FX1 AL GR	brak	-	EB	CPO-TW	140 W	elastyczny rozsył wersja 1
97585400	SGP352 CPO-TW140W K EB II FG AL GR	brak	FG	EB	CPO-TW	140 W	-
97586100	SGP352 SON-TPP70W K EB FX1 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	70 W	elastyczny rozsył wersja 1
97591500	SGP352 SON-TPP70W K EB II FX1 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	70 W	elastyczny rozsył wersja 1
97593900	SGP352 SON-TPP100W K EB FX1 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	100 W	elastyczny rozsył wersja 1
97597700	SGP352 SON-TPP100W K EB II FX1 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	100 W	elastyczny rozsył wersja 1
97602800	SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	150 W	elastyczny rozsył wersja 2
97603500	SGP352 CPO-TW60W K EB II FX2 AL GR	brak	-	EB	CPO-TW	60 W	elastyczny rozsył wersja 2
97604200	SGP352 CPO-TW90W K II FX2 AL GR	brak	-	EB	CPO-TW	90 W	elastyczny rozsył wersja 2
97605900	SGP352 CPO-TW140W K II FX2 AL GR	brak	-	EB	CPO-TW	140 W	elastyczny rozsył wersja 2
97606600	SGP352 SON-TPP70W K II FX2 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	70 W	elastyczny rozsył wersja 2
97607300	SGP352 SON-TPP100W K II FX2 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	100 W	elastyczny rozsył wersja 2
97608000	SGP352 SON-TPP150W K II FX1 AL GR	brak	-	EB	SON-TPP	150 W	elastyczny rozsył wersja 1
97628800	SGP352 SON-TPP70W EB FX1 AL GR	brak	FG	EB	SON-TPP	70 W	elastyczny rozsył wersja 1
97630100	SGP352 SON-TPP150W K FX1 FG AL GR	brak	FG	EB	SON-TPP	150 W	elastyczny rozsył wersja 1
97650900	SGP352 CPO-TW45W K II FX1 FGD AL GR D11	brak	FGD	-	CPO-TW	45 W	elastyczny rozsył wersja 1

