



Malaga σύγχρονο στιλ

Malaga SGS102

Το Malaga είναι ένα πολυχρηστικό φωτιστικό οδικού φωτισμού. Προσφέρει μοντέρνο στιλ και ποιοτικό φωτισμό για ασφαλή και άνετη οδήγηση και για φωτισμό υπαίθριων χώρων με χαμηλό κόστος επένδυσης και συντήρησης. Το οπτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει καλό έλεγχο της δέσμης και φωτεινή ροή. Το Malaga παρέχει βέλτιστη φωτεινότητα και καλή ομοιομορφία όταν το ύψος στήριξης είναι περίπου ίσο με το πλάτος του δρόμου και η απόσταση μεταξύ των στύλων είναι περίπου 3,5 φορές το πλάτος του δρόμου. Είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και για πλευρική στερέωση, ενώ διατίθεται και βραχίονας στερέωσης στον τοίχο.

Οφέλη

- Πολυχρηστικό φωτιστικό οδικού φωτισμού που προσφέρει μοντέρνο στιλ και ποιοτικό φωτισμό για ασφαλή και άνετη οδήγηση και για φωτισμό υπαίθριων χώρων
- Το οπτικό σύστημα παρέχει καλό έλεγχο της δέσμης και φωτεινή ροή, με βέλτιστη φωτεινότητα και καλή ομοιομορφία
- Σχεδιασμένο για χαμηλό κόστος επένδυσης και συντήρησης

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο στιλ
- Αποτελεσματικός έλεγχος δέσμης και ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και για πλευρική στερέωση, ενώ διατίθεται και βραχίονας στερέωσης στον τοίχο

Εφαρμογή

- Κατοικημένες περιοχές
- Οδικός φωτισμός
- Χώροι στάθμευσης
- Βιομηχανία

Χαρακτηριστικά

Τύπος	SGS102 (μεγάλη έκδοση)	Φωτεινή πηγή	HID:
			- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 W

	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W - 1 x HPL-N / E40 / 250 W
Περιλαμβάνεται	Ναι (Κ)
Λαμπτήρας	Όχι
Όργανα λειτουργίας	Ηλεκτρομαγνητικά (χαμηλών απωλειών, 230 ή 240 V / 50 Hz: - Επαγωγικά (IN)
Τάση δικτύου	230 ή 240 V
Οπτικό σύστημα	Οπτικό σύστημα 3 τμημάτων από αλουμίνιο με φινίρισμα stucco υψηλής ποιότητας
Εναυστήρας	Σε σειρά (SI) Ημιπαράλληλος (SP) Ημιπαράλληλος, αυτόματης διακοπής (ST)
Προαιρετικά εξαρτήματα	Φωτοκύτταρο: Υποδοχή NEMA (P1)
Υλικά και φινίρισμα	Σώμα: πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα, με σταθεροποίηση UV Κάλυμμα οπτικού συστήματος: πολυανθρακικός Μονάδα στήριξης: χυτό αλουμίνιο, αντιδιαβρωτικό Βάση οργάνων λειτουργίας: πολυανθρακικό ενισχυμένο με υαλονήματα


Χρώμα	Γκρι, RAL 7035 Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ανοιχτό γκρι, ζωντανό πορτοκαλί, κόκκινο ή μπλε για το σώμα
Εγκατάσταση	Πλευρική στερέωση: σε βραχίονα 42 / 60 mm Τοποθέτηση σε κορυφή ιστού: αξονική είσοδος 42 / 60 mm Η τάπα είναι αναστρέψιμη για πλευρική στερέωση και τοποθέτηση σε κορυφή ιστού Συνιστώμενο ύψος στερέωσης: 10 m Τυπική γωνία κλίσης σε κορυφή ιστού: 15 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης: δεν έχει εφαρμογή Ρυθμιζόμενη κατανομή φωτισμού: δεν έχει εφαρμογή Μέγ. εμβαδόν ανεμοπίεσης: 0.15 m Μέγ. τιμή SCx ανά πλευρά: 0.06 m
Συντήρηση	Αρθρωτό κάλυμμα με κλιπ γρήγορης απελευθέρωσης και εύκολα αποσπώμενη πλάκατα οργάνων λειτουργίας
Εξαρτήματα	Τάπες 34 - 42 mm για πλευρική στερέωση και 76 mm για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού Βραχίονας για στερέωση σε τοίχο
Βασικές εφαρμογές	Κατοικημένες περιοχές, δρόμοι, χώροι στάθμευσης, βιομηχανία

Versions

Malaga SGS102, svítidlo veřejného osvětlení, montáž na výložník




Λεπτομέρειες για το προϊόν



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Γενικές πληροφορίες

Λυχνολαβή	E40
Σήμανση CE	CE mark
Αριθμός πηγών φωτός	1
Κωδικός ονομασίας σειράς	SGS102

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Σύστημα ελέγχου	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ισχύς λαμπτήρα	Τύπος οπτικού συστήματος
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-	-	-	Moveable reflector with Allen screw
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	Gray

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	Gray
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	Gray

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	15°	15°

Order Code	Full Product Name	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	15°	15°
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	15°	15°

