



Malaga 1 – najprostszy wybór

Malaga SGS102

Malaga 1 to uniwersalna oprawa oświetlenia drogowego o nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakości oświetlenie dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a także oświetlenie terenu przy niskich kosztach inwestycji i konserwacji. System optyczny został zaprojektowany z myślą o dobrej kontroli rozsyłu strumienia świetlnego. Malaga zapewnia optymalne natężenie oświetlenia oraz dobrą jego równomierność, kiedy wysokość montażowa równa się w przybliżeniu szerokości drogi, a rozstaw słupów wynosi około 3,5 x szerokość drogi. Oprawa ta nadaje się do montażu bezpośrednio na słupie lub bocznie na wysięgniku.

Korzyści

- Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wyglądzie.
- Optyka pozwala na osiągnięcie dobrych parametrów oświetleniowych za niewysoką cenę.
- Niskie koszty inwestycji i utrzymania.

Cechy

- Nowoczesne wzornictwo
- Możliwość sterowania wiązką i jednorodny rozsył strumienia świetlnego
- Nadaje się do montażu na szczycie słupa i bocznego; dostępny także ścienny zaczep montażowy

Zastosowanie

- Tereny mieszkaniowe
- Drogi
- Parkingi samochodowe
- Przemysł, warsztaty, magazyny, itp.

Specyfikacje

Malaga SGS102

Typ	SGS102
Źródło światła	HID: - 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W
Zawiera lampę	Nie
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 V / 50 Hz: - Kompensowany 230 V
Optyka	3-częściowa optyka z wysokiej jakości aluminium młotkowanego
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP)
Materiały i wykończenie	Pokrywa: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym, z zabezpieczeniem przeciwko promieniowaniu UV Klosz: poliwęglan Moduł montażowy: odlew aluminiowy, niekorodujący Nośnik osprzętu: poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym

Kolor	Szary RAL 7035
Instalacja	Montaż boczny: 42 / 60 mm Montaż na szczycie słupa: 42 / 60 mm Zaczepek montażowy można odwracać do montażu na szczycie słupa i bocznego. Zalecana wysokość montażowa: 10 m Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 15° Regulacja nachylenia: n/d Regulowany rozsył światła: n/d Maksymalna powierzchnia boczna: 0,15 m Maksymalna wartość SCx: 0,06 m
Konserwacja	Klosz na zamki oraz łatwo demontowana płyta montażowa
Główne zastosowania	Tereny mieszkalne, drogi, parkingi, przemysł

Wersje


Malaga SGS102, svitidlo veřejného osvětlení, montáž na výložník



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting



Więcej o produkcie




Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting

Malaga SGS102 z kloszem, montaż boczny



Więcej o produkcie



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK08

Informacje ogólne

Trzonek E40
Znak CE CE
Liczba źródeł światła 1
Rodzina produktów SGS102

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Typ pokrywy optycznej/soczewki	Osprzęt	Kod rodziny źródła światła	Moc źródła światła	Typ optyki
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-	-	-	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	100 W	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	100 W	ruchomy odbłyśnik
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	100 W	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
11980900	SGS102 SON-TPP100W K II MR SKD 42/60A	PC	CONV	SON-TPP	100 W	ruchomy odbłyśnik
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	150 W	ruchomy odbłyśnik
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	150 W	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
11981600	SGS102 SON-TPP150W K II MR SKD 42/60A	PC	CONV	SON-TPP	150 W	ruchomy odbłyśnik
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	250 W	ruchomy odbłyśnik
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	250 W	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
63468600	SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A	PC	CONV	SON-TPP	250 W	ruchomy odbłyśnik
63651200	SGS102 SON-T100W II MR FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	100 W	ruchomy odbłyśnik
63654300	SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	150 W	ruchomy odbłyśnik
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	150 W	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową
63657400	SGS102 SON-T250W II MR FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	250 W	ruchomy odbłyśnik
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	250 W	ruchomy odbłyśnik ze śrubą imbusową

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor	Order Code	Full Product Name	Kolor
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	11980900	SGS102 SON-TPP100W K II MR SKD 42/60A	GR
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	GR	63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	GR
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	GR	27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	GR
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	GR	11981600	SGS102 SON-TPP150W K II MR SKD 42/60A	GR

Order Code	Full Product Name	Kolor
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	GR
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	GR
63468600	SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A	GR
63651200	SGS102 SON-T100W II MR FG SKD 42/60	GR

Order Code	Full Product Name	Kolor
63654300	SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60	GR
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	GR
63657400	SGS102 SON-T250W II MR FG SKD 42/60	GR
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	GR

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie
27098200	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-
63652900	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°
11864200	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	15°	15°
63462400	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
11980900	SGS102 SON-TPP100W K II MR SKD 42/60A	15°	15°
63464800	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	15°	15°
27102600	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
11981600	SGS102 SON-TPP150W K II MR SKD 42/60A	15°	15°

Order Code	Full Product Name	Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie
63466200	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	15°	15°
63467900	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
63468600	SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A	15°	15°
63651200	SGS102 SON-T100W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
63654300	SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
63655000	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°
63657400	SGS102 SON-T250W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
63658100	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°

