



Malaga – В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

Malaga SGS102

Malaga – универсальные современные светильники для освещения дорог. Обеспечивают безопасность и удобство дорожного движения, а также освещения прилегающей территории, не требуя больших капиталовложений и высоких затрат на обслуживание. Оптическая система обеспечивает оптимальное светораспределение и максимальный выход светового потока. Оптимальный уровень освещенности и равномерности освещения достигается тогда, когда высота установки приблизительно равна ширине дороги, а расстояние между опорами приблизительно в 3,5 раза больше ширины дороги. Эти светильники могут крепиться на верх мачты или сбоку; также имеется кронштейн для крепления на стену.

Преимущества

- Универсальные светильники современного дизайна для качественного освещения дорог с обеспечением безопасности и комфорта дорожного движения, а также освещения открытых территорий
- Оптическая система обеспечивает хорошую управляемость светового пучка и светового потока при создании оптимальной освещенности и равномерности ее распределения
- Сниженные капитальные и эксплуатационные затраты

Характеристики

- Современный стиль
- Эффективное управление лучом и равномерное распределение света
- Подходит для верхнего и бокового монтажа; также доступен кронштейн для настенного монтажа

Malaga SGS102

Применение

- Жилые зоны
- Дороги
- Парковки
- Промышленные объекты

Спецификации

Тип	SGS102 (большая версия)
Источник света	Газоразрядная лампа высокой интенсивности: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 Вт - 1 x HPL-N / E40 / 250 Вт
Лампа в комплекте	Да (К) Нет
ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями, 230 или 240 В / 50 Гц; - Индуктивный (IN)
Напряжение питания	230 или 240 В
Оптика	Оптика из 3 частей, алюминий
Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотключающиеся (ST)
Опции	Фотоэлемент: разъем NEMA (P1)
Материалы и отделка	Купол: полипропилен, армированный стекловолокном, стойкий к УФ-излучению Плафон: поликарбонат Монтажный модуль: алюминиевый, литой под давлением, коррозионностойкий Держатель ПРА: поликарбонат, армированный стекловолокном

Цвет	Серый, RAL 7035 Купол светло-серого, ярко-оранжевого, красного или синего цвета на выбор
Установка	Боковая установка: боковое отверстие Ø 42 / 60 мм Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 42 / 60 мм Поворотная втулка для боковой установки на верх мачты Рекомендуемая высота установки: 10 м Стандартный угол наклона вершины мачты: 15° Регулируемый угол наклона: нет Регулируемое распределение света: нет Макс. площадь ветровой нагрузки: 0,15 м Макс. величина SCx со стороны: 0,06 м
Обслуживание	Плафон на петлях с быстроръемным зажимом и легко заменяемой платой ПРА
Аксессуары	Втулки для бокового крепления 34 - 42 мм и крепления на верх мачты 76 мм Кронштейн для крепления на стену
Области применения	Жилые зоны, дороги, парковки, промышленность

Versions


Malaga SGS102, svítidlo veřejného osvětlení, montáž na výložník




Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting



Сведения о продукте



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting



Malaga SGS102 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK08

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Количество источников света 1

Код семейства продуктов SGS102

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Тип оптического		Код лампового		Мощность лампы	Тип оптики
		Цоколь	плафона/линзы	ПРА	семейства		
910401906612	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	E40	-	-	-	-	Moveable reflector with Allen screw
910925703112	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	E40	FG	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector with Allen screw
910925813112	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector with Allen screw
910925813212	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector
910925813312	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector with Allen screw
910925813612	SGS102 SON-TPP100W K II MR SKD 42/60A	E40	PC	CONV	SON-TPP	100 W	Moveable reflector
910925813712	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector with Allen screw
910925813812	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector
910925813912	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector with Allen screw
910925814212	SGS102 SON-TPP150W K II MR SKD 42/60A	E40	PC	CONV	SON-TPP	150 W	Moveable reflector
910925814312	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector with Allen screw
910925814412	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector
910925814512	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	E40	PC	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector with Allen screw
910925814812	SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A	E40	PC	CONV	SON-TPP	250 W	Moveable reflector

Order Code	Full Product Name	Тип оптического		Код лампового		Мощность лампы	Тип оптики
		Цоколь	плафона/линзы	ПРА	семейства		
910925814912	SGS102 SON-TPP250W K II MR-AS SKD 42/60	-	-	-	SON-TPP	250 W	Moveable reflector with Allen screw
910925817412	SGS102 SON-TPP100W K II MR-AS SKD 42/60	-	-	CONV	SON-TPP	100 W	Moveable reflector with Allen screw
910925703012	SGS102 SON-T100W II MR FG SKD 42/60	E40	FG	CONV	SON-T	100 W	Moveable reflector
910925703312	SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60	E40	FG	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector
910925703412	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	E40	FG	CONV	SON-T	150 W	Moveable reflector with Allen screw
910925703612	SGS102 SON-T250W II MR FG SKD 42/60	E40	FG	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector
910925703712	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	E40	FG	CONV	SON-T	250 W	Moveable reflector with Allen screw

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет	Order Code	Full Product Name	Цвет
910401906612	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	910925814412	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	Gray
910925703112	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	Gray	910925814512	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	Gray
910925813112	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	Sand	910925814812	SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A	Gray
910925813212	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	Gray	910925814912	SGS102 SON-TPP250W K II MR-AS SKD 42/60	-
910925813312	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	Gray	910925817412	SGS102 SON-TPP100W K II MR-AS SKD 42/60	-
910925813612	SGS102 SON-TPP100W K II MR SKD 42/60A	Gray	910925703012	SGS102 SON-T100W II MR FG SKD 42/60	Gray
910925813712	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	Sand	910925703312	SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60	Gray
910925813812	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	Gray	910925703412	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	Gray
910925813912	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	Gray	910925703612	SGS102 SON-T250W II MR FG SKD 42/60	Gray
910925814212	SGS102 SON-TPP150W K II MR SKD 42/60A	Gray	910925703712	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	Gray
910925814312	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	Sand			

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Стандартный		Order Code	Full Product Name	Стандартный	
		угол наклона при настенном монтаже	угол наклона при верхнем монтаже			угол наклона при настенном монтаже	угол наклона при верхнем монтаже
910401906612	SGS102 MAX250W-E40 II MR-AS 42/60	-	-	910925814412	SGS102 SON-T250W II MR SKD 42/60	15°	15°
910925703112	SGS102 SON-T100W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°	910925814512	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
910925813112	SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°	910925814812	SGS102 SON-TPP250W K II MR SKD 42/60A	15°	15°
910925813212	SGS102 SON-T100W II MR SKD 42/60	15°	15°	910925814912	SGS102 SON-TPP250W K II MR-AS SKD 42/60	-	-
910925813312	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°	910925817412	SGS102 SON-TPP100W K II MR-AS SKD 42/60	-	-
910925813612	SGS102 SON-TPP100W K II MR SKD 42/60A	15°	15°	910925703012	SGS102 SON-T100W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
910925813712	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°	910925703312	SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
910925813812	SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60	15°	15°	910925703412	SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°
910925813912	SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°	910925703612	SGS102 SON-T250W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
910925814212	SGS102 SON-TPP150W K II MR SKD 42/60A	15°	15°	910925703712	SGS102 SON-T250W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°
910925814312	SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°				

